



Descrierea produsului

Softone ESaver Lumanare

Surse standard cu consum redus de energie și formă similară cu cea a lămpilor incandescente de tip lumânare

Beneficii

- Calitatea și distribuția luminii similară cu cea a lămpilor incandescente opalescente
- Oferă o lumină fină, difuză, cu înalt nivel de confort vizual

Caracteristici

- Durată medie de funcționare mai lungă comparativ cu sursele standard cu incandescență
- Aprindere instantanee, fără efect de scânteiere (<1s)
- Luminozitate după 1 minut: 95%
- Gama recomandată de temperatura ambientală pentru a menține luminozitatea aproape constantă (>90%) este: între +10°C și +45°C
- Aprindere perfectă la -20°C și peste

Cerere


- Destinate înlocuirii lămpilor incandescente tip lumânare în aplicațiile de larg consum
- În special pentru aplicațiile unde lămpile sunt vizibile
- Aplicațiile exterioare necesită corpuri de iluminat închise
- Nu sunt adecvate pentru utilizarea împreună cu dispozitive electronice sau de reglare a fluxului luminos

Softone ESaver Lumanare

Versions



Cote



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6	46.5 mm	126.0 mm	43 mm

