



Die preiswerte LED Kerzen-und Tropfenformlampenlö sung

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen-und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Vorteile

- Warmweißes Licht
- Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Glühlampen
- Geringere Wartungskosten

Merkmale

- Einfache Nachrüstung
- Lebensdauer von 15.000 Stunden
- UV- und IR-freies Licht
- Frei von Quecksilber

Anwendung

- Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, Geschäfte
- Lobbys, Empfangsbereiche, Ausstellungshallen

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Versions



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA



LED 60W P48 E27 WW FR ND
1SRT4 1



LED 60W P48 E14 WW FR ND
1SRT4 1




LEDluster 5W P45 2700K E27 ND
FR AU 2CT



PLA LED 60W B35 E14 WW ND 1CT
10





Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm


Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

Allgemeine Informationen	
Schaltzyklus	50.000
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	827
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt

Order Code	Full Product Name	Socket
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	250 lm
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	470 lm
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	250 lm
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	250 lm
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	470 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	806 lm
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	806 lm
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	470 lm
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	806 lm

Betrieb und Elektrik			
Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch	Äquivalente Leistung
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W

Betrieb und Elektrik			
Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch	Äquivalente Leistung
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch	Äquivalente Leistung
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2.8 W	25 W
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2.8 W	25 W
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch	Äquivalente Leistung
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C


Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

