



CorePro LEDcapsule LV - Per illuminazione di lavoro e applicazioni decorative

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Vantaggi

- Fino all'88% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Ampia compatibilità con i trasformatori
- Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Durata di 15.000 ore
- Luce priva di raggi UV e IR
- Priva di mercurio e materiali pericolosi

CorePro LEDcapsule LV

Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar, caffè
- Hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, illuminazione sotto pensile, illuminazione di espositori

Versions



LED G4 12V 2 POS2



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6



LED GY6,35 12V POS2




LED G4 12V Dim POS2



LED G4 12V 1 POS2



Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

CorePro LEDcapsule LV

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

Informazioni generali

Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata nominale	15.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	- Hz
Frequenza di linea	- Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Meccanica e corpo

Forma lampadina	Capsula
-----------------	---------

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	G4
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	G4
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	G4
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	G4
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	G4
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	G4

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	300 °	2700 K	827	205 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	300 °	3000 K	830	215 lm
17102200	CorePro LEDcapsuleLV	-	2700 K	827	470 lm

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
	4.2-40W GY6.35 827D				
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 °	2700 K	827	205 lm
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	300 °	3000 K	830	215 lm
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	300 °	2700 K	827	315 lm
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	300 °	3000 K	830	330 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	300 °	2700 K	827	210 lm
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	300 °	2700 K	827	115 lm
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	300 °	3000 K	830	120 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	1,8 W	20 W
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	1,8 W	20 W
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	4,2 W	40 W
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	1,8 W	20 W
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	1,8 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	2,7 W	28 W
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	2,7 W	28 W
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	2,1 W	20 W
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 W	10 W
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 W	10 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	-	80 °C
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-	80 °C
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Da -20 °C a 45 °C	90 °C
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	80 °C
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	80 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	-	85 °C
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-	85 °C
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	80 °C
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	-	80 °C
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-	80 °C

Controlli e dimmerazione

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	No
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	No
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Solo con dimmer specifici
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	No
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	No
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	No
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Solo con dimmer specifici
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	No
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	No

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	-
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Smerigliata
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	-
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	-
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	2 kWh
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	2 kWh
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	5 kWh
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	2 kWh
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	2 kWh
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	3 kWh
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	3 kWh
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	3 kWh
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 kWh
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 kWh

