



CorePro LEDcapsule LV - 适于工作照明和装饰 性应用

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule 真正替代了卤素胶囊型灯。该解决方案特别适于居家、商店、酒店和餐厅的工作照明和装饰性应用。CorePro LEDcapsule 兼容带 G4 支座的现有灯具，经设计改造可用于替代卤素胶囊型灯，不仅节约了大量的能源，而且还最大限度地降低了维护成本，而照明效果丝毫不受影响。

优点

- 与卤素灯相比，节能达 88%
- 广泛兼容各类变压器
- 降低维护成本

特点

- 轻松改造
- 使用寿命长达 15,000 小时
- 光线中不含紫外线和红外线
- 无汞和有害材料

应用

- 酒店、餐厅、酒吧和咖啡馆
- 大厅、走廊、楼梯间、盥洗室、接待区、橱柜下灯具、橱柜照明

CorePro LEDcapsule LV

Versions



LED G4 12V 2 POS2





LED G4 12V Dim POS2



LED G4 12V 1 POS2

二维绘图



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

CorePro LEDcapsule LV

一般信息	
底盖	G4
切换循环	50,000
标称使用寿命	15,000 小时
灯技术	
光束角度 (标称)	300 °
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	- Hz
线频率	- Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
温度	
最大外壳温度 (标称)	80 °C
机械和外壳	
灯泡外形	胶囊型

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	颜色代码	光通量
929002389102	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	3000 K	830	215 lm
929002389402	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	2700 K	827	210 lm
929002388902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	3000 K	830	120 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929002389102	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	1.8 W	20 W
929002389402	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	2.1 W	20 W

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929002388902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 W	10 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
929002389102	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	否
929002389402	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	仅限于使用特定调光器

Order Code	Full Product Name	可调光
929002388902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	否

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
929002389102	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	2 kWh
929002389402	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	3 kWh
929002388902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 kWh

