



CorePro LEDspot LV – edullinen lediratkaisu kohdevalaistukseen

CorePro LEDspot LV

CorePro LEDspot LV -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen ja ne tuottavat lämmintä halogeenilampun kaltaista valoa. Ne sopivat useimpiin GU5.3 - lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan kohdevalaistukseen tarkoitettuja halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot LV - lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokustannukset.

Hyödyt

- Lämmin valkoinen valo
- Jopa 80 prosentin energiansäästö tavallisiin halogeenilamppuihin verrattuna
- Alhaisemmat ylläpitokustannukset
- Sopii yhteen useampien muuntajien kanssa

Ominaisuudet


- Korvaava lamppu hehku- ja halogeenilampuille
- Käyttöikä 25 000–45 000 tuntia
- Ei UV- eikä infrapunasäteilyä
- Ei sisällä elohopeaa tai muita haitallisia materiaaleja

Käyttökohteet


- Hotellit, ravintolat, kahvilat, museot, myymälät
- Aulat, käytävät, portaikot, WC-tilat, vastaanottoalueet, näyttelyt, vitriinit

CorePro LEDspot LV

Versions



Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

Product	D	C
CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	51 mm	46 mm
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	51 mm	46 mm
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	51 mm	46 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm

CorePro LEDspot LV

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Käyttö ja sähkö tiedot

Syttymisaika (nim.) 0,5 s

Yleistä tietoa

Kytkenäjäjakso 50000X

Valon tekniset tiedot

Keilakulma (nim.) 36 °

Värintoistoindeksi (nim.) 80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %

Nimelliskeilakulma 36 °

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Energiatohokkuusmerkitä (EEL)
71061600	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	3 kWh	A++
71063000	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	6 kWh	A+
71065400	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	6 kWh	A+

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Energiatohokkuusmerkitä (EEL)
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	8 kWh	A+
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	8 kWh	A+
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	3 kWh	A++

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Vastaa teholtaan	Teho (nimellinen)
71061600	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	12 V	20 W	3 W
71063000	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	12 V	35 W	5 W
71065400	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	12 V	35 W	5 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Vastaa teholtaan	Teho (nimellinen)
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	12 V	50 W	7 W
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	12 V	50 W	7 W
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	ac electronic 12 V	20 W	2.3 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Nimelliskäyttöikä Kanta (nim.)	Nimellinen käyttöikä (h)
71061600	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	GU5.3 15000 h	15000 h
71063000	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	GU5.3 15000 h	15000 h
71065400	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	GU5.3 15000 h	15000 h

Order Code	Full Product Name	Nimelliskäyttöikä Kanta (nim.)	Nimellinen käyttöikä (h)
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	GU5.3 15000 h	15000 h
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	GU5.3 15000 h	15000 h
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	GU4 25000 h	25000 h

Valon tekniset tiedot

CorePro LEDspot LV

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)	Valovoima (nim.)
71061600	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	827	2700 K	230 lm	230 lm	600 cd
71063000	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	827	2700 K	345 lm	345 lm	650 cd
71065400	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	840	4000 K	390 lm	390 lm	650 cd
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	827	2700 K	621 lm	621 lm	1400 cd
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	840	4000 K	660 lm	660 lm	1500 cd
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	827	2700 K	184 lm	184 lm	400 cd



Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
71061600	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	MR16
71063000	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	MR16
71065400	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	MR16

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	MR16
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	MR16
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	MR11


Lämpötila

Order Code	Full Product Name	T-kotelo, maksimi (nim.)
71061600	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	68 °C
71063000	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	82 °C
71065400	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	82 °C
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	85 °C
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	85 °C
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	60 °C




CorePro LEDspot LV


Accent Diagrams




CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D




CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D




CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D



LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D
ND




LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 840 36D
DIM




LEDspot Classic MR11 36D 2700K


Beam Diagrams



CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D




CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D




CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D


Beam Diagrams



LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D
ND



LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 840 36D
DIM



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

