



LEDspot-løsning til en overkommelig pris

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- Varmt hvidt lys
- Op til 80 % energibesparelser sammenlignet med halogenlamper
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Funktioner

- Nem eftermontering
- Levetid på 15.000 timer
- Kompatibel med en bred vifte af lysdæmpere
- UV- og IR-frit lys
- Indeholder ikke kviksølv og farlige materialer - overholder RoHS-direktivet

Anvendelsesområder



- Hoteller, restauranter, barer, caféer, muséer, butikker
- Lobbyer, korridorer, trappeoppgange, toiletter, receptionsområder, udstillinger, udstillingsvinduer

CorePro LEDspot MV

Versions



Målskitse



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spænding (nom.)	220-240 V

Generelle oplysninger

Sokkel	GU10
Interval mellem tænd/sluk	50000X

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetidsudløb (nom.)	70 %

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	PAR16
--------------	-------

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/	
		1000 t.	Energimærket (EEL)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh	A+
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh	A++
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh	A+
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh	A++
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh	A++
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh	A++
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh	A++
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh	A+

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/	
		1000 t.	Energimærket (EEL)
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh	A++
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	4 kWh	A+
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	4 kWh	A+
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	5 kWh	A+
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	5 kWh	A+
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh	A++
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	7 kWh	A++

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Nej
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Nej
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Nej
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Nej
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Nej
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Nej
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Nej
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Nej
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	Ja
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	Ja
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	Ja
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	Ja
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Nej
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	Nej

Drift og el

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product		Effekt	Opstartstid
	Name	Wattforbrugsækvivalent	(nominel) (nom.)	(nom.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 W	4.6 W	0,5 s
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25 W	2.7 W	0,5 s
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35 W	3.5 W	0,5 s
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	25 W	2.7 W	0,5 s
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	25 W	2.7 W	0,5 s
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	35 W	3.5 W	0,5 s
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	35 W	3.5 W	0,5 s
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 W	4.6 W	0,5 s

Order Code	Full Product		Effekt	Opstartstid
	Name	Wattforbrugsækvivalent	(nominel) (nom.)	(nom.)
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 W	4.6 W	0,5 s
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	35 W	4 W	0,5 s
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	35 W	4 W	0,5 s
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 W	5 W	0,5 s
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 W	5 W	0,5 s
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	100 W	7 W	0,4 s
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	100 W	7 W	0,4 s

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Nominel levetid (nom.)	Estimeret levetid (timer)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15000 h	15000 h
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15000 h	15000 h
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15000 h	15000 h
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15000 h	15000 h
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15000 h	15000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15000 h	15000 h
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15000 h	15000 h
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15000 h	15000 h

Order Code	Full Product Name	Nominel levetid (nom.)	Estimeret levetid (timer)
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15000 h	15000 h
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	15000 h	15000 h
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	15000 h	15000 h
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	15000 h	15000 h
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	15000 h	15000 h
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25000 h	25000 h
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	25000 h	25000 h



Lysteknisk

CorePro LEDspot MV



Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (nomel) (nom.)	Lysstyrke (nom.)	Nominel spredningsvinkel
			Farvekode	(nom.)				
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	355 lm	355 lm	700 cd	36 °
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	215 lm	215 lm	470 cd	36 °
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	255 lm	255 lm	545 cd	36 °
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	225 lm	225 lm	490 cd	36 °
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	230 lm	230 lm	500 cd	36 °
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	265 lm	265 lm	565 cd	36 °
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	275 lm	275 lm	590 cd	36 °
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	370 lm	370 lm	740 cd	36 °
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	390 lm	390 lm	770 cd	36 °
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	260 lm	260 lm	540 cd	36 °
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	270 lm	270 lm	540 cd	36 °
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	365 lm	365 lm	710 cd	36 °
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	380 lm	380 lm	710 cd	36 °
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	840	4000 K	730 lm	730 lm	950 cd	60 °
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	60 °	865	6500 K	730 lm	730 lm	950 cd	60 °

Temperatur




Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	65 °C
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	65 °C
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	85 °C
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	85 °C



CorePro LEDspot MV



Accent Diagrams




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10
PAR16 827 355lm 36D

LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND


CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV


Accent Diagrams




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA




LEDspot Corepro 7-100W GU10 PAR16 840 60D ND


Beam Diagrams



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D




LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV


Beam Diagrams




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



LEDspot Corepro 7-100W GU10 PAR16 840 60D ND

