



CorePro LEDspot MV – täydellinen lediratkaisu GU10- kohdevalaistukseen, jonka valo muistuttaa lämmintä halogeenia

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Nämä GU10-LED-kohdelamput sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10 LED-kanta, joten niillä voidaan korvata perinteiset halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot -lamput säästävät huomattavasti energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Hyödyt

- Lämpimän valkoinen valo
- Jopa 80 % energiansäästöt perinteisiin halogeenilamppuihin verrattuna
- Alhaisemmat huoltokustannukset

Ominaisuudet

- Helppo jälkiasentaa
- Käyttöikä 15 000 tuntia
- Ei UV- eikä infrapunasäteilyä
- Yhteensopiva monenlaisten himmentimien kanssa
- Ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia aineita – RoHS-direktiivin mukainen

CorePro LEDspot MV

Käyttökohteet

- Hotellit ja ravintolat
- Vähittäismyymälät
- Asuinalueet

Versions



PAR16 GU10





CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10



LEDspots MV PAR16 GU10

Mittapiirros




Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Mittapiirros



Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10
Sytytys	50 000
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hekkulampun muoto	PAR16

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Nimelliskäyttöikä
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15 000 tuntia
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15 000 tuntia
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	15 000 tuntia
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15 000 tuntia
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15 000 tuntia
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15 000 tuntia
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15 000 tuntia
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15 000 tuntia
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15 000 tuntia
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15 000 tuntia
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15 000 tuntia
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15 000 tuntia
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15 000 tuntia
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15 000 tuntia
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15 000 tuntia
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15 000 tuntia
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15 000 tuntia
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15 000 tuntia
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15 000 tuntia
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15 000 tuntia
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25 000 tuntia
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	240 lm
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	230 lm

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	230 lm
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	345 lm

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	355 lm
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	215 lm
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	255 lm
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	830	550 lm
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	840	550 lm
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	865	550 lm
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	350 lm
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	345 lm
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	3000 K	830	460 lm
929002981102	CorePro LEDspot	36 °	4000 K	840	485 lm

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	225 lm
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	230 lm
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	265 lm
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	275 lm
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	370 lm
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	390 lm
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	3000 K	830	670 lm
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	4000 K	840	730 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovoima (nim.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd

Order Code	Full Product Name	Valovoima (nim.)
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	750 cd
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	750 cd

CorePro LEDspot MV

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 W	35 W
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6 W	50 W
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7 W	25 W
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	4,9 W	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4,9 W	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	4,9 W	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7 W	25 W
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7 W	25 W
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	6,7 W	90 W
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	6,7 W	100 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Ei
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Ei
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Ei
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Ei
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Ei
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Vain tiettyjen himmentimien kanssa


CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Ei
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Ei
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Ei
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Ei
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Ei
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Ei
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Ei
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Ei
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Ei


Merkinnät ja luokitukset











Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 kWh
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh




90°

60°







Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot MV


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D

