



A megfizethető LED-es megoldás

CorePro LEDspot MV

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Előnyök

- Melegfehér fény
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos halogén izzókhoz képest
- Alacsonyabb karbantartási költségek
- Kompatibilis a legtöbb transzformátorral

Szolgáltatások

- Közvetlenül lecserélheti a meglévő megoldásokat
- 15 000 órás élettartam
- A fényerő-szabályozók széles skálájával kompatibilis
- UV- és infravörös sugárzástól mentes fény
- Nem tartalmaz higanyt és egyéb veszélyes anyagokat.

Alkalmazás

- Hotelek, éttermek, kocsmák, kávézók, múzeumok, üzletek
- Előterek, folyosók, lépcsőházak, mosdók, recepciók, kiállítóterek, kirakatok



CorePro LEDspot MV

Versions



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10

Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Méretezett rajza



Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10
Kapcsolási ciklus	50 000
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16

Order Code	Full Product Name	Névleges élettartam
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15 000 h
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15 000 h
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	15 000 h
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15 000 h
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15 000 h
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	15 000 h
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15 000 h
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15 000 h
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15 000 h
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15 000 h
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15 000 h
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15 000 h
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15 000 h
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15 000 h
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15 000 h
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15 000 h
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15 000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15 000 h
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15 000 h
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15 000 h
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15 000 h
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15 000 h
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25 000 h
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25 000 h

Technikai adatok (1/2)

Full Product		Sugárzási szög (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színkód	Fényáram
Order Code	Name	(névleges)	(névl.)		
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 fok	4000 K	840	240 lm
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 fok	3000 K	830	230 lm

Full Product		Sugárzási szög (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színkód	Fényáram
Order Code	Name	(névleges)	(névl.)		
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 fok	2700 K	827	230 lm
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 fok	2700 K	827	345 lm

CorePro LEDspot MV

Full Product		Sugárzási	Korrelált		
Order Code	Name	szög (névleges)	színhőmérséklet (névl.)	Színkód	Fényáram
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 fok	2700 K	827	355 lm
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	36 fok	2700 K	827	355 lm
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 fok	2700 K	827	215 lm
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 fok	2700 K	827	255 lm
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 fok	3000 K	830	550 lm
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 fok	4000 K	840	550 lm
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 fok	6500 K	865	550 lm
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 fok	4000 K	840	350 lm
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 fok	3000 K	830	345 lm
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 fok	3000 K	830	460 lm

Full Product		Sugárzási	Korrelált		
Order Code	Name	szög (névleges)	színhőmérséklet (névl.)	Színkód	Fényáram
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 fok	4000 K	840	485 lm
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 fok	3000 K	830	225 lm
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 fok	4000 K	840	230 lm
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 fok	3000 K	830	265 lm
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 fok	4000 K	840	275 lm
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 fok	3000 K	830	370 lm
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 fok	4000 K	840	390 lm
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 fok	6500 K	865	390 lm
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 fok	3000 K	830	670 lm
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 fok	4000 K	840	730 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényerősség (névleges)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd

Order Code	Full Product Name	Fényerősség (névleges)
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	770 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	750 cd

Működtetés és elektronika

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény- egyenérték
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 W	35 W
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6 W	50 W
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	4,6 W	50 W
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7 W	25 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	4,9 W	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4,9 W	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	4,9 W	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény- egyenérték
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7 W	25 W
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7 W	25 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	4,6 W	50 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	6,7 W	90 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	6,7 W	100 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Nem


CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Nem
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Nem
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Nem
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Nem
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Nem
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Nem
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Nem
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Nem
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Nem
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Nem
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Nem
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Nem
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Nem
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Nem
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Nem
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Nem


Tanúsítvány és alkalmazási területek











Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh




90°

60°







Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D 5CT




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

