



# Lampa CorePro LEDspot MV doskonale nadaje się do oświetlenia punktowego GU10 i zapewnia ciepłe światło podobne do światła halogenowego

## CorePro LEDspot MV

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

### Korzyści

- Światło ciepłobiałe
- oszczędność energii do 80% w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji

# CorePro LEDspot MV

## Cechy

- Łatwa modernizacja
- Okres eksploatacji 15 000 godzin
- Kompatybilność z wieloma ściemniaczami
- Światło bez promieniowania UV i IR
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

## Zastosowanie

- Hotele
- Sklepy
- Budynki mieszkalne

## Wersje




LEDspotMV GU10 MR16 ND



LEDspots MV PAR16 GU10



## Rysunki techniczne



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM   | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM   | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM   | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM   | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM   | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM   | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D     | 50 mm | 53 mm |
| Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D     | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D     | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D     | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D     | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D     | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D     | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D     | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D     | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D     | 50 mm | 54 mm |

# CorePro LEDspot MV

## Rysunki techniczne



| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D     | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D     | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D     | 50 mm | 54 mm |

| Product                            | D     | C     |
|------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D | 50 mm | 54 mm |

### Informacje ogólne

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Podstawa-nasadka  | GU10   |
| Cykl Przelączania | 50 000 |

### Dane techniczne oświetlenia

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)         | 80   |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Częstotliwość linii     | 50 to 60 Hz |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0,5 s       |

### Mechanika i korpus

|               |       |
|---------------|-------|
| Kształt bańki | PAR16 |
|---------------|-------|

### Informacje ogólne

| Order Code | Full Product Name                        | Nominalny okres eksploatacji |
|------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 73022500   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM   | 15 000 h                     |
| 72135300   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM   | 15 000 h                     |
| 72133900   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM   | 15 000 h                     |
| 72137700   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM   | 15 000 h                     |
| 75251700   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D     | 15 000 h                     |
| 70029400   | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 15 000 h                     |
| 75209800   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D     | 15 000 h                     |
| 75253100   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D     | 15 000 h                     |
| 30875600   | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D      | 15 000 h                     |
| 30865700   | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D      | 15 000 h                     |
| 30867100   | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D      | 15 000 h                     |
| 35885000   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM   | 15 000 h                     |
| 35883600   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM   | 15 000 h                     |
| 30871800   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND  | 15 000 h                     |
| 30861900   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND  | 15 000 h                     |
| 72829100   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D     | 15 000 h                     |
| 72831400   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D     | 15 000 h                     |
| 72833800   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D     | 15 000 h                     |
| 72835200   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D     | 15 000 h                     |
| 72837600   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D     | 15 000 h                     |
| 72839000   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D     | 15 000 h                     |
| 72841300   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D     | 15 000 h                     |
| 81333101   | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D       | 25 000 h                     |
| 81335501   | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D       | 25 000 h                     |

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

| Order Code | Full Product Name                        | Kąt rozsyłu światła (Nom) | Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | Kod barwy | Strumień Świetlny |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| 73022500   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM   | 36 °                      | 4000 K                                | 840       | 240 lm            |
| 72135300   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM   | 36 °                      | 3000 K                                | 830       | 230 lm            |
| 72133900   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM   | 36 °                      | 2700 K                                | 827       | 230 lm            |
| 72137700   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM   | 36 °                      | 2700 K                                | 827       | 345 lm            |
| 75251700   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D     | 36 °                      | 2700 K                                | 827       | 355 lm            |
| 70029400   | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 36 °                      | 2700 K                                | 827       | 355 lm            |
| 75209800   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D     | 36 °                      | 2700 K                                | 827       | 215 lm            |
| 75253100   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D     | 36 °                      | 2700 K                                | 827       | 255 lm            |
| 30875600   | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D      | 120 °                     | 3000 K                                | 830       | 550 lm            |
| 30865700   | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D      | 120 °                     | 4000 K                                | 840       | 550 lm            |
| 30867100   | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D      | 120 °                     | 6500 K                                | 865       | 550 lm            |
| 35885000   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM   | 36 °                      | 4000 K                                | 840       | 350 lm            |

| Order Code | Full Product Name                       | Kąt rozsyłu światła (Nom) | Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | Kod barwy | Strumień Świetlny |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| 35883600   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM  | 36 °                      | 3000 K                                | 830       | 345 lm            |
| 30871800   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 36 °                      | 3000 K                                | 830       | 460 lm            |
| 30861900   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 36 °                      | 4000 K                                | 840       | 485 lm            |
| 72829100   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D    | 36 °                      | 3000 K                                | 830       | 225 lm            |
| 72831400   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D    | 36 °                      | 4000 K                                | 840       | 230 lm            |
| 72833800   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D    | 36 °                      | 3000 K                                | 830       | 265 lm            |
| 72835200   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D    | 36 °                      | 4000 K                                | 840       | 275 lm            |
| 72837600   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D    | 36 °                      | 3000 K                                | 830       | 370 lm            |
| 72839000   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D    | 36 °                      | 4000 K                                | 840       | 390 lm            |
| 72841300   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D    | 36 °                      | 6500 K                                | 865       | 390 lm            |
| 81333101   | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D      | 60 °                      | 3000 K                                | 830       | 670 lm            |
| 81335501   | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D      | 60 °                      | 4000 K                                | 840       | 730 lm            |

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

| Order Code | Full Product Name                        | Światłość (Nom) |
|------------|------------------------------------------|-----------------|
| 73022500   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM   | 500 cd          |
| 72135300   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM   | 500 cd          |
| 72133900   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM   | 500 cd          |
| 72137700   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM   | 700 cd          |
| 75251700   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D     | 700 cd          |
| 70029400   | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 700 cd          |
| 75209800   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D     | 470 cd          |

| Order Code | Full Product Name                       | Światłość (Nom) |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 75253100   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D    | 545 cd          |
| 30875600   | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D     | -               |
| 30865700   | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D     | -               |
| 30867100   | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D     | -               |
| 35885000   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM  | 700 cd          |
| 35883600   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM  | 700 cd          |
| 30871800   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 800 cd          |

CorePro LEDspot MV

| Order Code | Full Product Name                       | Światłość (Nom) |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 30861900   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 800 cd          |
| 72829100   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D    | 490 cd          |
| 72831400   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D    | 500 cd          |
| 72833800   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D    | 565 cd          |
| 72835200   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D    | 590 cd          |

| Order Code | Full Product Name                    | Światłość (Nom) |
|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 72837600   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D | 740 cd          |
| 72839000   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | 770 cd          |
| 72841300   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D | 770 cd          |
| 81333101   | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D   | 750 cd          |
| 81335501   | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D   | 750 cd          |

Eksploatacja i połączenie elektryczne

| Order Code | Full Product Name                        | Zużycie energii watach | Równoważna moc w |
|------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 73022500   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM   | 3 W                    | 35 W             |
| 72135300   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM   | 3 W                    | 35 W             |
| 72133900   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM   | 3 W                    | 35 W             |
| 72137700   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM   | 4 W                    | 50 W             |
| 75251700   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D     | 4,6 W                  | 50 W             |
| 70029400   | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 4,6 W                  | 50 W             |
| 75209800   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D     | 2,7 W                  | 25 W             |
| 75253100   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D     | 3,5 W                  | 35 W             |
| 30875600   | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D      | 4,9 W                  | -                |
| 30865700   | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D      | 4,9 W                  | -                |
| 30867100   | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D      | 4,9 W                  | -                |
| 35885000   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM   | 4 W                    | 50 W             |

| Order Code | Full Product Name                       | Zużycie energii watach | Równoważna moc w |
|------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|
| 35883600   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM  | 4 W                    | 50 W             |
| 30871800   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 4,9 W                  | 65 W             |
| 30861900   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 4,9 W                  | 65 W             |
| 72829100   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D    | 2,7 W                  | 25 W             |
| 72831400   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D    | 2,7 W                  | 25 W             |
| 72833800   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D    | 3,5 W                  | 35 W             |
| 72835200   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D    | 3,5 W                  | 35 W             |
| 72837600   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D    | 4,6 W                  | 50 W             |
| 72839000   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D    | 4,6 W                  | 50 W             |
| 72841300   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D    | 4,6 W                  | 50 W             |
| 81333101   | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D      | 6,7 W                  | 90 W             |
| 81335501   | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D      | 6,7 W                  | 100 W            |

Temperatura

| Order Code | Full Product Name                        | Maksymalna temperatura obudowy (Nom) |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 73022500   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM   | 65 °C                                |
| 72135300   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM   | 65 °C                                |
| 72133900   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM   | 65 °C                                |
| 72137700   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM   | 70 °C                                |
| 75251700   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D     | 72 °C                                |
| 70029400   | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 72 °C                                |
| 75209800   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D     | 50 °C                                |
| 75253100   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D     | 65 °C                                |
| 30875600   | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D      | 85 °C                                |
| 30865700   | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D      | 85 °C                                |
| 30867100   | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D      | 85 °C                                |
| 35885000   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM   | 70 °C                                |

| Order Code | Full Product Name                       | Maksymalna temperatura obudowy (Nom) |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 35883600   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM  | 70 °C                                |
| 30871800   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 85 °C                                |
| 30861900   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 85 °C                                |
| 72829100   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D    | 50 °C                                |
| 72831400   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D    | 50 °C                                |
| 72833800   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D    | 65 °C                                |
| 72835200   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D    | 65 °C                                |
| 72837600   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D    | 72 °C                                |
| 72839000   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D    | 72 °C                                |
| 72841300   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D    | 72 °C                                |
| 81333101   | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D      | 75 °C                                |
| 81335501   | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D      | 75 °C                                |

# CorePro LEDspot MV


## Układy sterowania i ściemnianie

| Order Code | Full Product Name                        | Z możliwością<br>przyciemniania  |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 73022500   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM   | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
| 72135300   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM   | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
| 72133900   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM   | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
| 72137700   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM   | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
| 75251700   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D     | Nie                              |
| 70029400   | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | Nie                              |
| 75209800   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D     | Nie                              |
| 75253100   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D     | Nie                              |
| 30875600   | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D      | Nie                              |
| 30865700   | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D      | Nie                              |
| 30867100   | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D      | Nie                              |

| Order Code | Full Product Name                       | Z możliwością<br>przyciemniania  |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 35885000   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM  | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
| 35883600   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM  | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
| 30871800   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | Nie                              |
| 30861900   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | Nie                              |
| 72829100   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D    | Nie                              |
| 72831400   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D    | Nie                              |
| 72833800   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D    | Nie                              |
| 72835200   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D    | Nie                              |
| 72837600   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D    | Nie                              |
| 72839000   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D    | Nie                              |
| 72841300   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D    | Nie                              |
| 81333101   | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D      | Nie                              |
| 81335501   | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D      | Nie                              |


## Certyfikaty i zastosowania











| Order Code | Full Product Name                        | Zużycie energii<br>elektrycznej w kWh/1000 h |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 73022500   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM   | 3 kWh                                        |
| 72135300   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM   | 3 kWh                                        |
| 72133900   | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM   | 3 kWh                                        |
| 72137700   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM   | 4 kWh                                        |
| 75251700   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D     | 5 kWh                                        |
| 70029400   | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 5 kWh                                        |
| 75209800   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D     | 3 kWh                                        |
| 75253100   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D     | 4 kWh                                        |
| 30875600   | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D      | 5 kWh                                        |
| 30865700   | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D      | 5 kWh                                        |
| 30867100   | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D      | 5 kWh                                        |
| 35885000   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM   | 4 kWh                                        |
| 35883600   | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM   | 4 kWh                                        |
| 30871800   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND  | 5 kWh                                        |
| 30861900   | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND  | 5 kWh                                        |
| 72829100   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D     | 3 kWh                                        |
| 72831400   | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D     | 3 kWh                                        |
| 72833800   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D     | 4 kWh                                        |
| 72835200   | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D     | 4 kWh                                        |
| 72837600   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D     | 5 kWh                                        |
| 72839000   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D     | 5 kWh                                        |
| 72841300   | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D     | 5 kWh                                        |
| 81333101   | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D       | 7 kWh                                        |
| 81335501   | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D       | 7 kWh                                        |




90°

60°







## Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W  
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W  
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W  
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W  
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W  
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W  
GU10 840 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W  
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 840 36D DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10  
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10  
840 36D DIM




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10  
840 60D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10  
830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10  
827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W  
GU10 840 36D ND


## Rozsył




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D



Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM


## Rozsył




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10  
840 36D DIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10  
840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10  
830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10  
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10  
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W  
GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10  
830 60D

