



Solução LEDspot acessível

CorePro LEDspot MV

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Benefícios

- Luz branca quente
- Poupança de energia até 80% em comparação com lâmpadas de halógeno
- Custos de manutenção mais baixos
- Maior compatibilidade com transformadores

Características

- Substituição fácil
- Duração de 15.000 horas
- Compatível com uma vasta gama de reguladores
- Luz sem UV nem IV
- Sem mercúrio nem materiais perigosos

Aplicação

- Hotéis, restaurantes, bares, cafés, museus, lojas
- Átrios, corredores, escadas, casas de banho, áreas de recepção, exposições, arcas expositoras



CorePro LEDspot MV

Versions



CorePro LEDspot MV

Desenho dimensional



Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	55 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão (Nom.)	220-240 V

Informações gerais

Casquilho	GU10
Ciclo de comutação	50000X

Dados técnicos de luminosidade

Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados mecânicos e de revestimento

Forma da lâmpada	PAR16
------------------	-------

Aprovação e aplicação

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h	Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh	A+
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh	A++
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh	A+
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh	A++
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh	A++
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh	A++
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh	A++
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh	A+
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh	A++
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh	A++
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh	A+

Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	false
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	false
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	false
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	false
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	false
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	false
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	false
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	false
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	false
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	false
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	false

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Potência equivalente	Potência (Nominal) (Nom.)	Tempo de arranque (Nom.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 W	4.6 W	0,5 s
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25 W	2.7 W	0,5 s
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35 W	3.5 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h	Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh	A+
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh	A+
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	4 kWh	A+
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	4 kWh	A+
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	5 kWh	A+
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	5 kWh	A+
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	5 kWh	A++
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	5 kWh	A++
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh	A++
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh	A++
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	7 kWh	A++

Order Code	Full Product Name	Regulável
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	false
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	false
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	true
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	true
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	true
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	true
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	false
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	false
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	false
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	false
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	false

Order Code	Full Product Name	Potência equivalente	Potência (Nominal) (Nom.)	Tempo de arranque (Nom.)
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	25 W	2.7 W	0,5 s
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	25 W	2.7 W	0,5 s
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	35 W	3.5 W	0,5 s

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Potência equivalente	Potência (Nominal) (Nom.)	Tempo de arranque (Nom.)
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	35 W	3.5 W	0,5 s
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 W	4.6 W	0,5 s
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 W	4.6 W	0,5 s
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 W	4.6 W	0,5 s
68688100	Corepro LEDspot 550lm - GU10 830 120D	-	5 W	0,5 s
68690400	Corepro LEDspot 550lm - GU10 840 120D	-	5 W	0,5 s
68692800	Corepro LEDspot 550lm - GU10 865 120D	-	5 W	0,5 s
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	35 W	4 W	0,5 s
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	35 W	4 W	0,5 s

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal (Nom.)	Vida útil nominal (horas)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15000 h	15000 h
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15000 h	15000 h
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15000 h	15000 h
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15000 h	15000 h
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15000 h	15000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15000 h	15000 h
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15000 h	15000 h
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15000 h	15000 h
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15000 h	15000 h
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15000 h	15000 h
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15000 h	15000 h

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Potência equivalente	Potência (Nominal) (Nom.)	Tempo de arranque (Nom.)
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 W	5 W	0,5 s
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 W	5 W	0,5 s
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	65 W	5 W	0,5 s
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	65 W	5 W	0,5 s
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	90 W	7 W	0,4 s
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	100 W	7 W	0,4 s
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	100 W	7 W	0,4 s

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal (Nom.)	Vida útil nominal (horas)
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15000 h	15000 h
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15000 h	15000 h
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	15000 h	15000 h
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	15000 h	15000 h
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	15000 h	15000 h
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	15000 h	15000 h
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	15000 h	15000 h
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	15000 h	15000 h
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25000 h	25000 h
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25000 h	25000 h
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	25000 h	25000 h

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Código da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Fluxo luminoso (Nom.)	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	Intensidade luminosa (Nom.)	Ângulo do feixe nominal
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	355 lm	355 lm	700 cd	36 °
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	215 lm	215 lm	470 cd	36 °
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	255 lm	255 lm	545 cd	36 °
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	225 lm	225 lm	490 cd	36 °
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	230 lm	230 lm	500 cd	36 °
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	265 lm	265 lm	565 cd	36 °
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	275 lm	275 lm	590 cd	36 °
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	370 lm	370 lm	740 cd	36 °
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	390 lm	390 lm	770 cd	36 °
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	865	6500 K	390 lm	390 lm	770 cd	36 °
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	830	3000 K	550 lm	550 lm	-	120 °
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	840	4000 K	550 lm	550 lm	-	120 °
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	865	6500 K	550 lm	550 lm	-	120 °
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	260 lm	260 lm	540 cd	36 °
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	270 lm	270 lm	540 cd	36 °
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	365 lm	365 lm	710 cd	36 °
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	380 lm	380 lm	710 cd	36 °
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	36 °	830	3000 K	460 lm	460 lm	800 cd	36 °
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	36 °	840	4000 K	485 lm	485 lm	800 cd	36 °
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	830	3000 K	670 lm	670 lm	900 cd	60 °
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	840	4000 K	730 lm	730 lm	950 cd	60 °
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	60 °	865	6500 K	730 lm	730 lm	950 cd	60 °



Temperatura

Order Code	Full Product Name	Máxima na caixa em T (Nom)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C



Order Code	Full Product Name	Máxima na caixa em T (Nom)
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C

CorePro LEDspot MV


Order Code	Full Product Name	Máxima na caixa em T (Nom)
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	65 °C
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	65 °C
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	65 °C
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	65 °C
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	72 °C
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	72 °C
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	85 °C
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	85 °C
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	85 °C




CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10
PAR16 827 355lm 36D




LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10
PAR16 827 255lm 36D




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV


Accent Diagrams




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA




CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm




CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm




CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D




LEDspot Corepro 7-90W GU10 PAR16 830 60D ND




LEDspot Corepro 7-100W GU10 PAR16 840 60D ND

CorePro LEDspot MV


Beam Diagrams




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10
PAR16 827 355lm 36D




LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10
PAR16 827 255lm 36D




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm




CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840
520lm




CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm


Beam Diagrams



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D



LEDspot Corepro 7-90W GU10 PAR16 830 60D
ND



LEDspot Corepro 7-100W GU10 PAR16 840 60D
ND

