



Pentru lucrările dumneavoastră de iluminat de zi cu zi, CorePro LEDspot MV este perfectă pentru iluminarea de tip spot GU10 și oferă o lumină caldă asemănătoare cu halogenul

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

CorePro LEDspot MV

Beneficii

- Lumină albă caldă
- Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen
- Costuri de întreținere reduse

Caracteristici

- Montare simplă pe vechile instalații
- Durată de viață de 15.000 de ore
- Compatibil cu o gamă extinsă de dimmere
- Lumină fără UV și IR
- Fără mercur și materiale periculoase - în conformitate cu RoHS

Cerere

- Industria hotelieră
- Retail
- Domeniu rezidențial

Versions



PAR16 GU10






LEDspot 50W GU10 830 35D



LEDspots MV PAR16 GU10

CorePro LEDspot MV

Cote



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10
Ciclu de comutare	50.000
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului	70 %
luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR16

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Durată de viață nominală
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15.000 ore
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15.000 ore
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	15.000 ore
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15.000 ore
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15.000 ore
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	15.000 ore
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15.000 ore
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15.000 ore
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15.000 ore
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15.000 ore
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15.000 ore
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15.000 ore
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15.000 ore
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15.000 ore
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15.000 ore
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15.000 ore
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15.000 ore
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15.000 ore
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15.000 ore
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15.000 ore
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15.000 ore
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15.000 ore
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25.000 ore
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25.000 ore

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție	Temperatură de culoare corelată	Cod culoare	Flux luminos
		luminoasă (nom.)			
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	240 lm
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	230 lm
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	230 lm
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	345 lm
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	355 lm
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	36 °	2700 K	827	355 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție	Temperatură de culoare corelată	Cod culoare	Flux luminos
		luminoasă (nom.)			
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	215 lm
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	255 lm
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	830	550 lm
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	840	550 lm
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	865	550 lm
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	350 lm

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție	Temperatură de culoare corelată		Flux luminos
		luminoasă (nom.)	(nom.)	Cod culoare	
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	345 lm
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	3000 K	830	460 lm
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	4000 K	840	485 lm
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	225 lm
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	230 lm
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	265 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție	Temperatură de culoare corelată		Flux luminos
		luminoasă (nom.)	(nom.)	Cod culoare	
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	275 lm
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	370 lm
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	390 lm
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	865	390 lm
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	3000 K	830	670 lm
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	4000 K	840	730 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intensitate luminoasă (nom.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd

Order Code	Full Product Name	Intensitate luminoasă (nom.)
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	770 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	750 cd

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de	
		curent	Echivalent putere
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 W	35 W
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Consum de	
		curent	Echivalent putere
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6 W	50 W
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	4,6 W	50 W
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7 W	25 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Consum de	
		curent	Echivalent putere
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	4,9 W	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4,9 W	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	4,9 W	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Consum de	
		curent	Echivalent putere
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7 W	25 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	4,6 W	50 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	6,7 W	90 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	6,7 W	100 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Numai cu anumite variatoare
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Numai cu anumite variatoare
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Numai cu anumite variatoare
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Numai cu anumite variatoare
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Nu
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Nu
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Nu
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Nu
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Nu
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Nu
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Numai cu anumite variatoare
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Numai cu anumite variatoare
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Nu
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Nu
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Nu
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Nu
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Nu
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Nu
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Nu


CorePro LEDspot MV


Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Nu
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Nu











Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Nu
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Nu

Aprobare și aplicație


Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh









Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D

