




產品說明

SON/CDM/MH 燈專用 HID-Basic Semi-Parallel 基本半併聯式安定器

使用銅鐵浸漬 (HID 標準型) 電磁安定器，配合外部點燈器，專用於 HID 燈

优点

- 縮小安定器線圈體積，降低重量，仍維持低功率損耗
- 安裝和配線簡單


特点

- Orthocyclic 捲線法
- 安定器標配螺絲接線端子
- 接地與安裝設備合而為一 (HID 標準型安定器)

应用


- 適用於道路照明、公共照明和工業照明常用的 SON, HPI (PLUS) 燈
- 使用 MHN/CDM 燈，適於店面、展示、大廳或市容美化照明
- HID 基本型安定器只限於內部裝設，且須控制相對濕度

Versions



SON/CDM/MH 燈專用 HID-Basic Semi-Parallel 基本半併聯式安定器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250L 300I TS	6.2 mm	64.5 mm	150.0 mm	135 mm	75.5 mm
BSN 400L 301I	6.2 mm	82 mm	165.0 mm	150 mm	96.5 mm
BSN 150L 301I TS	6.2 mm	64.5 mm	125.0 mm	110 mm	75.5 mm
BSN 70L 301I	6.2 mm	51.5 mm	117.0 mm	102 mm	57.1 mm

運作和電氣	
輸入電壓	220 V

運作和電氣

Order Code	Full Product Name	輸入頻率
913710102250	BSN 150L 301I TS	60 Hz
913710102950	BSN 400L 301I	60 Hz

Order Code	Full Product Name	輸入頻率
913710104643	BSN 70L 301I	60 Hz
913710109342	BSN 250L 300I TS	50 Hz

系統特性

Order Code	Full Product Name	額定安定器 - 燈具功率
913710102250	BSN 150L 301I TS	150 W
913710102950	BSN 400L 301I	400 W

Order Code	Full Product Name	額定安定器 - 燈具功率
913710104643	BSN 70L 301I	70 W
913710109342	BSN 250L 300I TS	250 W

