

# Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ

## Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

Các chấn lưu bán song song HID Cơ bản là chấn lưu điện tử đồng/sắt đã thẩm nhiễm (HID tiêu chuẩn) để sử dụng kết hợp với kích đèn bên ngoài cho bóng đèn HID.

### Lợi ích

- Giới hạn thể tích cuộn dây chấn lưu; cũng giúp giảm khối lượng
- Lắp đặt và đi cáp đơn giản

### Tính năng


- Quy trình quấn dây Orthocyclic
- Chấn lưu được trang bị các khối đầu cực có bắt vít tiêu chuẩn
- Hỗ trợ nối đất trong khi lắp thiết bị (Chấn lưu HID Tiêu chuẩn)
- Tiêu hao công suất thấp

### Ứng dụng


- Để sử dụng với bóng đèn SON và HPI (PLUS) cho hệ thống chiếu sáng đường, công cộng, sân bãi và chiếu sáng công nghiệp
- Để sử dụng với bóng đèn MHN/CDM trong chiếu sáng cửa hàng, sảnh, hành lang và trang trí đô thị
- Nên giới hạn chỉ sử dụng chấn lưu HID Cơ bản lắp sẵn trong bộ đèn, khi kiểm soát được độ ẩm tương đối.

# Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

## Phiên bản



## Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70L 300I	6.2 mm	51.5 mm	117.0 mm	102 mm	57.1 mm
BSN 250L 300I TS	6.2 mm	64.5 mm	150.0 mm	135 mm	75.5 mm
BSN 400L 300I	6.2 mm	82 mm	165.0 mm	150 mm	96.5 mm
BSN 250L 302I	6.3 mm	64.5 mm	150.0 mm	129.0 mm	72.5 mm
BSN 400L 300I TS	6.2 mm	82 mm	165.0 mm	150 mm	96.5 mm
BSN 100L 300I	6.2 mm	51.5 mm	122.0 mm	107 mm	57.1 mm
BSN 150L 300I TS	6.2 mm	64.5 mm	125.0 mm	110 mm	75.5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSNE 250L 300I TS	6.3 mm	64.5 mm	165.0 mm	144 mm	75.0 mm
BSNE 150L 300I TS	6.3 mm	64.5 mm	120.0 mm	99.0 mm	75.0 mm
BSNE 400L 300I TS	6.3 mm	82 mm	165.0 mm	144 mm	96.0 mm

## Thông số vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Tần số đầu vào	Điện áp đầu vào
913710102850	BSN 250L 302I	50 Hz	230 V
913710102950	BSN 400L 300I	60 Hz	220 V
913710103750	BSN 100L 300I	50 Hz	220 V
913710104550	BSN 70L 300I	50 Hz	220 V
913710109142	BSN 150L 300I TS	50 Hz	220 V

Order Code	Full Product Name	Tần số đầu vào	Điện áp đầu vào
913710109342	BSN 250L 300I TS	50 Hz	220 V
913710109542	BSN 400L 300I TS	50 Hz	220 V
913713019359	BSNE 150L 300I TS	50 Hz	220 V
913713019459	BSNE 250L 300I TS	50 Hz	220 V
913713019559	BSNE 400L 300I TS	50 Hz	220 V

## Đặc tính của hệ thống

## Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

Order Code	Full Product Name	Công suất Định mức Chấn lưu-Bóng đèn
913710102850	BSN 250L 302I	250 W
913710102950	BSN 400L 301I	400 W
913710103750	BSN 100L 300I	100 W
913710104550	BSN 70L 300I	70 W
913710109142	BSN 150L 300I TS	150 W

Order Code	Full Product Name	Công suất Định mức Chấn lưu-Bóng đèn
913710109342	BSN 250L 300I TS	250 W
913710109542	BSN 400L 300I TS	400 W
913713019359	BSNE 150L 300I TS	150 W
913713019459	BSNE 250L 300I TS	250 W
913713019559	BSNE 400L 300I TS	400 W

