



Mini 300 Cube – ощущение естественного света

Mini 300 Cube DGP300

Mini 300 Cube – высокоэффективный излучающий вниз светильник с пониженной блескостью. Эффективность достигается благодаря применению оптического покрытия отражателя (отражающего 97% света) и лампы CDM-TD 150 Вт 4200 К. Комбинирование этой лампы и отражателя с белым покрытием позволяет получить индекс цветопередачи, равный 96. Светильник Mini 300 Cube создает однородное светораспределение с помощью оптики с асимметричным и двунаправленным пучком, обеспечивающим яркую подсветку таких вертикально-ориентированных объектов, как бензоколонки, машины или корзины с выкладками товара (магазины). В модельный ряд входят встраиваемые (DBP300) и монтируемые на поверхность (DCP300) версии. Как дополнение к семейству Mini 300 существует прожектор – Mini 300 Stealth.

Преимущества

- Высокоэффективный светильник с низким уровнем бликования, специально разработанный для потолочного освещения на сводах зданий и сооружений, создает впечатление дневного света
- Равномерное распределение света асимметричным или двунаправленным лучом для превосходного освещения промышленных и торговых зон
- Привлекательная атмосфера создается благодаря лампе CDM-TD с отличной цветопередачей и отражателем с белым покрытием

Mini 300 Cube DGP300

Характеристики

- Лампа CDM-TD
- Отражатель с белым покрытием
- Асимметричный или двунаправленный пучок
- CRI 96
- Модели для встраиваемого, поверхностного или верхнего/настенного монтажа

Применение

- Станции обслуживания
- Общественные места
- Парковки
- Освещение охраняемых объектов
- Торговые центры

Спецификации

Тип	DGP300 (версия для установки на мачту)
Источник света	Газоразрядная лампа высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 Вт - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 Вт
Лампа в комплекте	Да (К или цветовые характеристики 830 или 942)
ПРА (встроенный)	Электромагнитный (с низкими потерями), 230 или 240 В / 50 Гц: - Параллельный компенсированный (IC) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный (EB)
Оптика	Асимметричная, узкий пучок (A-NB) Асимметричная, средний пучок (A-MB) Асимметричная, широкий пучок (A-WB), не для версии с лампой CDM-T 250 Вт
Рассеиватель	Плоское стекло
Опции	Вспомогательная лампа (AUX), которая служит для освещения во время фазы прогрева газоразрядной лампы высокой интенсивности Зажигающее устройство с функцией горячего перезажигания (HR), только для версий с лампами CDM-TD 150 Вт Рассеиватель: прозрачная чаша (TB) и матовое стекло (GF), не для версии с лампой CDM-T 250 Вт

Материалы и отделка	Корпус: литая под давлением плита-основание, к которой крепится глубокий алюминиевый кожух Стекло: термически закаленное Сальник: силиконовый, термостойкий
Цвет	Белый (WH) Серебряный (SI), черный (BK), серый (GR) или другие цвета RAL на заказ
Установка	Установка на мачте (макс. Ø 60 мм) или на стену Встроенный узел для крепления стандартно поставляется для установки светильника на верхушку вертикальной мачты. Его также можно крепить на горизонтальную мачту, если использовать настенный кронштейн или Т-образное крепление
Обслуживание	Доступ к лампе при открытии переднего стекла
Аксессуары	Настенные кронштейны, Т-образные крепления, два различных размера
Примечания	Поставляется в готовых к установке комплектах; вместе с лампой и всем необходимым для монтажа (К)
Области применения	Автозаправочные станции, станции технического обслуживания, общественные места, торговые центры, парковки, охраняемые территории

Чертеж размеров

MINI 300 DBP300

Mini 300 Cube DGP300

Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK09
Общая информация	
Вспомогательный источник света	No
Маркировка CE	CE mark
Покрытие	-
Тип оптического плафона/линзы	FG
Метка ENEC	ENEC mark
Знак пожароопасности	F
ПРА	CONV
Количество источников света	1

Общая информация (1/2)

			Код лампового		
order code	Цвет	Цвет источника света	семейства	Мощность лампы	Тип оптики
18059800	Silver	942 neutral white	CDM-TD	150	Asymmetrical wide beam
18104500	Silver	942 neutral white	CDM-TD	150	Asymmetrical medium beam
18108300	Silver	942 neutral white	CDM-TD	150	Asymmetrical narrow beam
38339500	White	942 neutral white	CDM-TD	150	Asymmetrical medium beam
62921700	Silver	830 warm white	CDM-T	250	Asymmetrical medium beam

Общая информация (2/2)

order code	Цвет	Код семейства продуктов
18059800	Silver	DGP300
18104500	Silver	DGP300
18108300	Silver	DGP300

order code	Цвет	Код семейства продуктов
38339500	White	DGP300
62921700	Silver	DGP300

