



LuxSpace downlight – Le confort par excellence

LuxSpace, recessed

Les clients souhaitent optimiser toutes leurs ressources. Cela ne se limite pas seulement aux coûts d'utilisation (énergie, etc.) mais aussi à leurs ressources humaines. Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des effectifs, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou sur les clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Avantages

- Crée une lumière douce et naturelle synonyme de confort visuel
- Intégration parfaite avec le plafond grâce à une collerette fine et étroite ; version sans collerette idéale pour l'intégration dans les plafonds en plâtre

Fonctions

- Choix parmi quatre optiques : aluminium brillant, à facettes, mate et blanche
- Hauteurs : Grande (jusqu'à UGR 19), Faible (jusqu'à UGR 22)
- Une efficacité optimale sur toute la gamme : jusqu'à 126 lm/W
- Couleurs de la collerette : aluminium brillant métallisé, blanc (RAL9010), gris, noir (RAL9005) en standard (toute autre couleur RAL est possible sur demande)
- Version sans collerette et version montée en plafonnier disponible.
- Température de couleur : 3 000 ou 4 000 K
- De multiples options supplémentaires : PG et PGO (partie frontale IP54), éclairage de secours (batterie unique 3 heures ou circuit alternatif), suspensions décoratives en verre, câblage traversant

LuxSpace, recessed

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôpitaux
- Hôtels
- Aéroports

Versions






LuxSpace recessed with faceted reflector



IPPR DN570Bi 0005

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Type de cache optique/de lentille	-
Type d'optique	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Informations générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	20S	Oui
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	20S	Oui
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	24S	Oui
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA- VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA- VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	Température 850 °C, durée 5 s	-	Non
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	-	Non
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	20S	Oui
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	20S	Oui
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC	Température 650 °C, durée 30 s	24S	Oui

Informations générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	DN570B
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	DN570B
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	DN570B
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	DN570B
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN570B
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN570B
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	DN570B
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	DN570B
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN570B
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN570B
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	DN570B
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	DN570B
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	DN570B
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	DN570B
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	DN570B
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	DN570B
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN570B
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	DN570B
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	DN570B
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	DN570B
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	DN570B
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	DN570B
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	DN570B
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	DN570B
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	DN570B
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN570B
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN570B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN570B
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	DN570B
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	DN570B
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	DN570B
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	DN570B
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	DN570B
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	DN570B
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	DN571B
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	DN571B
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN571B
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN571B
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN571B
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN571B
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	DN571B
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	DN571B
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN571B
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	DN571B
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	DN571B
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	DN571B
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	DN571B
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	DN571B
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	DN571B
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN571B
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN571B
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN571B

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
8718699969646	DN570B LED12S/830	-	3000 K	>80	131 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
	PSU-E C EW WH				

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	131 lm/W
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
8718699969912	DN570B LED20S/840	-	4000 K	>80	124 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
	DIA-VLC-E C ELP3 WH				
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	- degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	>80	100 lm/W
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	129 lm/W
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	129 lm/W
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	130 lm/W
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	-	3000 K	>90	130 lm/W
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	-	4000 K	>90	133 lm/W
8720169585812	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	161 lm/W
8720169585836	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	161 lm/W
8720169585850	DN570B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	160 lm/W
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-	3000 K	>80	113 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-	4000 K	>80	127 lm/W
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	131 lm/W
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	131 lm/W
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969967	DN571B LED20S/830	-	3000 K	>80	113 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse		Température de couleur corrélée (nom.)		Indice de rendu de couleur (IRC)		Efficacité lumineuse (nominale)
	DIA-VLC-E C ELP3 WH							
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-		4000 K		>80		124 lm/W
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-		3000 K		>80		130 lm/W
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-		4000 K		>80		141 lm/W
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-		3000 K		>80		130 lm/W
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-		4000 K		>80		141 lm/W
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-		3000 K		>80		133 lm/W
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-		4000 K		>80		147 lm/W
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-		3000 K		>80		133 lm/W
8718699970215	DN571B LED40S/840	-		4000 K		>80		147 lm/W

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse		Température de couleur corrélée (nom.)		Indice de rendu de couleur (IRC)		Efficacité lumineuse (nominale)
	DIA-VLC-E C WH							
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	- degré(s)		Tunable white 2700-6500 K		>80		100 lm/W
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	-		3000 K		>80		130 lm/W
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	-		4000 K		>80		130 lm/W
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	-		3000 K		>80		133 lm/W
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	-		4000 K		>80		147 lm/W
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	-		3000 K		>90		130 lm/W
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	-		4000 K		>90		133 lm/W
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-		4000 K		>80		161 lm/W
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-		4000 K		>80		161 lm/W
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-		4000 K		>80		160 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)		Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	1.300 lm	-	-	-	-
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	1.300 lm	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)		Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-	-	-	-
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	2.200 lm	-	-
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	2.200 lm	-	-
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	2.200 lm	-	-
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	2.200 lm	-	-
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-	-
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-	-
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	2.200 lm	-	-
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	2.200 lm	-	-
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	2.600 lm	0,4	-
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	2.600 lm	-	-
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-	-
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-	-
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	4.400 lm	0,4	-
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	4.400 lm	0,4	-
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA- VLC-E C WH	4.400 lm	-	-
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA- VLC-E C WH	4.400 lm	-	-
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	3.100 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	6.200 lm	-	-
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	6.200 lm	-	-
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA- VLC-E C WH	6.200 lm	-	-
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA- VLC-E C WH	6.200 lm	-	-
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	2.600 lm	0,5	-
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	2.600 lm	0,5	-
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	4.400 lm	0,5	-
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	4.400 lm	0,5	-
8720169013247	DN570B LED24S/ 930H PSU-E C WH	2.600 lm	0,4	-
8720169013254	DN570B LED24S/ 940H PSU-E C WH	2.600 lm	0,4	-
8720169585812	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	2.100 lm	-	0
8720169585836	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	2.100 lm	-	0
8720169585850	DN570B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	2.400 lm	-	0
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	2.200 lm	-	-
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	2.200 lm	-	-
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	1.860 lm	-	-
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	1.860 lm	-	-
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	2.200 lm	-	-
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	2.200 lm	-	-
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	1.300 lm	-	-
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	1.300 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-	-
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-	-
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	2.200 lm	-	-
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	2.200 lm	-	-
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-	-
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-	-
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	2.600 lm	0,4	-
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	2.600 lm	-	-
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-	-
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU- E C EW WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU- E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU- E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU- E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU- E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Rendement du flux lumineux vers le haut
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	4.400 lm	-	-
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	4.400 lm	-	-
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-	-
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-	-
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	3.100 lm	-	-
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	2.600 lm	0,5	-
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	2.600 lm	0,5	-
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	4.400 lm	0,5	-
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	4.400 lm	0,5	-
8720169013261	DN571B LED24S/ 930H PSU-E C WH	2.600 lm	0,4	-
8720169013278	DN571B LED24S/ 940H PSU-E C WH	2.600 lm	0,4	-
8720169585829	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	2.100 lm	-	0
8720169585843	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	2.100 lm	-	0
8720169585867	DN571B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	2.400 lm	-	0

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU- E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU- E C PG WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU- E C PG WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Fréquence linéaire	électrique
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA- VLC-E C PG WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA- VLC-E C PG WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU- E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU- E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU- E C WH	0/50/60 Hz	33 W
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU- E C WH	0/50/60 Hz	30 W
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU- E C WH	50 to 60 Hz	48 W
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU- E C WH	50 to 60 Hz	44 W
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA- E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA- E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA- E C WH	0/50/60 Hz	33 W
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA- E C WH	0/50/60 Hz	30 W
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU- E F WH	50 to 60 Hz	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Fréquence linéaire	électrique
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU- E F WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU- E M WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU- E M WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU- E WR WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU- E WR WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU- E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU- E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU- E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU- E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU- E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU- E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU- E C WH	50 to 60 Hz	33 W
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU- E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA- VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Fréquence linéaire	électrique
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA- E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA- E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA- E C WH	0/50/60 Hz	33 W
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA- E C WH	0/50/60 Hz	30 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Fréquence linéaire	électrique
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	+10 à +25 °C
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	+10 à +25 °C
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	+10 à +25 °C
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	+10 à +25 °C
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	+10 à +25 °C
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	+10 à +25 °C
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	+10 à +25 °C
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10 à +35 °C
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	+10 à +25 °C
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	+10 à +25 °C
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	+10 à +25 °C
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	+10 à +25 °C
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	+10 à +25 °C
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	+10 à +25 °C
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 à +25 °C
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 à +25 °C
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	+10 à +25 °C
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	+10 à +25 °C
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	+10 à +25 °C
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	+10 à +25 °C
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	+10 à +25 °C
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10 à +35 °C
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10 à +35 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Non
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Non
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Non
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Non
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Non
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Non
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Non
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Non
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Oui
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Oui
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Oui
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Oui
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Non
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Non
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	Oui
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Non
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	Oui
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	Oui
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	Oui
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	Oui
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	Non
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	Non
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Non
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Non
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Non
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Non
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Non
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Non
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Non
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Non
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Non
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Non
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Non
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Non
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Non
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Non
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Oui
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Oui
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Non
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Non
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Non
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Oui
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	Oui
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	Oui
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	Oui
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	Oui
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	Oui
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	Non
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	Non
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Non
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Non
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Non

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	IP20
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	IP20/54
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	IP20/54
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	IP20/54
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	IP20
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	IP20
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	IP20
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	IP20
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	IP20
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	IP20
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	IP20
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP20
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP20
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	IP20
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	IP20
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	IP20
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	IP20
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	IP20
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP20
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	IP20
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	IP20
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	IP20
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	IP20
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	IP20
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	IP20
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	IP20
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP20
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP20
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP20

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	-
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-

Conditions d'application




Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	1%
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	1%
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Non applicable
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Non applicable
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	1%
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	10%
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	10%
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	10%
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	10%
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	Non applicable
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	Non applicable
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Non applicable
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Non applicable
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Non applicable
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Non applicable
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	1%
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	10%
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	10%
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	10%
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	10%
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	Non applicable
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	Non applicable
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Non applicable
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Non applicable
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Non applicable




Polar Wide Diagrams



IFPS_DN570B PSE-E 1xLED12S/830 C-Polar
Normal (separate)

IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar
Normal (separate)

IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 WR-Polar
Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/840 F-Polar
Normal (separate)


IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/840 WR-Polar
Normal (separate)

IFPS_DN570B PSE-E 1xLED24S/840 C-Polar
Normal (separate)

Polar Wide Diagrams



IFPS_DN571B PSE-E 1xLED12S/840 C-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN571B PSE-E 1xLED24S/840 C-Polar
Normal (separate)

