



Philips LuxSpace, vierkant, inbouw – hoog rendement, visueel comfort en stijlvol ontwerp

LuxSpace, ingebouwd

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is daarom de ideale combinatie van efficiëntie, visueel comfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en lichtverdeling). LuxSpace biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing. Voor kantoortoepassingen biedt LuxSpace ook ondersteuning voor gezondheid en welzijn met de specifieke instelbaar witte producten en lichtregelsystemen

Voordelen

- Eersteklas rendement tot 160 lm/W
- Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort
- Perfecte plafondintegratie met smalle sierrand of randloze uitvoering voor stucwerkplafonds
- Verbeterde verblindingsbescherming, die voldoet aan kantoornormen
- Hoge kleurkwaliteit met CRI90-optie (R9>50)
- Biedt uniforme verlichting dankzij de brede lichtverdeling
- Ondersteunt verlichting die de mens centraal stelt met instelbaar wit en geïntegreerde lichtregelsystemen

Kenmerken

- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Hoogten: diep (tot UGR 19), laag (tot UGR 22)
- Kleurweergave en lichtkleur: 830, 840, 927, 930 en 940
- Kleuren montagerand: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL9003), grijs (RAL9006), zwart (RAL9004) standaard (andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag)
- Randloze uitvoering verkrijgbaar (niet voor LED40S-uitvoeringen)
- Uitvoering voor opbouwmontage verkrijgbaar (niet voor LED40S-uitvoeringen)
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning (op aanvraag)
- Diverse aanvullende opties: PG en PGO (IP 54 frontplaat), noodverlichting (één batterij 3 uur), decoratieve pendelglazen, doorvoerbedrading, Eca- en B2ca-kabel- en -connectoropties
- LED-printplaten van 2700 tot 6700 K bieden veel verschillende kleurtemperaturen en lichtniveaus
- Vooraf bepaalde dynamische krommen variëren de kleurtemperatuur en intensiteit als functie van de tijd


Toepassing

- Kantoren
- Detailhandel
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Luchthavens

Versions





IPPR DN570Bi 0005




LuxSpace recessed with white reflector

Maatschets



Maatschets



Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Type lichtkap	-
Optiektype	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
IK-classificatie	IK02
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Toepassingsomstandigheden	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	ENEC-markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	-	Nee
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	-	Nee
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	-	Nee
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	-	Nee
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	-	Nee
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	-	Nee
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	-	Nee
8720169013247	DN570B LED24S/ 930H PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	-	Nee
8720169013254	DN570B LED24S/ 940H PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	-	Nee
8720169585812	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	20S	Ja
8720169585836	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	20S	Ja
8720169585850	DN570B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur - 30 s	24S	Ja
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur - 5 s	-	Nee

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	Nee
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	-	Nee

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Gloeidraadtest	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	Nee
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	Nee
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	Nee
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	Nee
8720169013261	DN571B LED24S/ 930H PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	Nee
8720169013278	DN571B LED24S/ 940H PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	Nee
8720169585829	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	20S	Ja
8720169585843	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	20S	Ja
8720169585867	DN571B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	ENEC- markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	24S	Ja

Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie	Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	DN570B	8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	DN570B
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	DN570B	8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	DN570B
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	DN570B
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	DN570B
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	DN570B	8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	DN570B
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	DN570B	8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	DN570B
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN570B	8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN570B
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN570B	8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN570B
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	DN570B	8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN570B
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	DN570B	8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	DN570B
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	DN570B
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	DN570B
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN570B	8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	DN570B
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN570B	8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	DN570B
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	DN570B	8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	DN570B
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	DN570B	8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	DN570B	8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	DN571B
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	DN570B	8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	DN570B	8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	DN571B
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	DN570B	8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	DN571B
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	DN571B
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN570B	8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	DN570B	8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN571B
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	DN570B	8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	DN571B
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	DN571B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	DN571B
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	DN571B
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN571B
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	DN571B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	DN571B
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	DN571B
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	DN571B
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	DN571B
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	DN571B
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN571B
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN571B
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN571B

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-	3000 K	>80	131 lm/W	8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W	8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	131 lm/W	8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W	8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W	8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W	8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W	8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C	-	4000 K	>80	124 lm/W

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)
	ELP3 WH					8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	-	3000 K	>80	134 lm/W	8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	- graden	Tunable white 2700-6500 K	>80	100 lm/W
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	-	4000 K	>80	149 lm/W	8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	129 lm/W
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W	8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W	8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	129 lm/W
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W	8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W	8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W	8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	130 lm/W
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W	8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W	8720169013216	DN570B LED40S/840	-	4000 K	>80	147 lm/W

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)
	WIA-E C WH						PSU-E WR WH				
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	-	3000 K	>90	130 lm/W	8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	-	4000 K	>90	133 lm/W	8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	131 lm/W
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	161 lm/W	8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	161 lm/W	8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	131 lm/W
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	160 lm/W	8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-	3000 K	>80	134 lm/W	8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-	4000 K	>80	149 lm/W	8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-	3000 K	>80	113 lm/W	8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-	4000 K	>80	127 lm/W	8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80	124 lm/W
8718699969868	DN570B LED20S/830	-	3000 K	>80	134 lm/W						

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement Kleurweergave-index (CRI) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement Kleurweergave-index (CRI) (nom.)
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80 134 lm/W	8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80 147 lm/W
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80 149 lm/W	8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80 133 lm/W
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	3000 K	>80 113 lm/W	8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80 147 lm/W
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	-	4000 K	>80 124 lm/W	8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	- graden	Tunable white 2700-6500 K	>80 100 lm/W
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80 130 lm/W	8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80 130 lm/W
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	>80 141 lm/W	8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80 130 lm/W
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80 130 lm/W	8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80 133 lm/W
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80 141 lm/W	8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80 147 lm/W
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80 133 lm/W	8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	-	3000 K	>90 130 lm/W
					8720169013278	DN571B LED24S/940H	-	4000 K	>90 133 lm/W

	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement Kleurweergave-index (CRI) (nom.)		Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement Kleurweergave-index (CRI) (nom.)
8720169585829	PSU-E C WH	-	4000 K	>80	161 lm/W	840UE	-	4000 K	>80
	PSU-E								
	WR WH								
8720169585867	LED20S/840UE	-	4000 K	>80	160 lm/W	DN571B	-	4000 K	>80
	LED24S/840UE								
	PSU-E C WH								
8720169585843	DN571B	-	4000 K	>80	161 lm/W	840UE	-	4000 K	>80
	LED20S/								
	PSU-E C WH								

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Stroboscoopeffectwaarde		Lichtvervuiling naar boven (ULR)
			(SVM)		
8718699969646	DN570B	1.300 lm	-	-	
	LED12S/83				
	O PSU-E C EW WH				
8718699969653	DN570B	1.300 lm	-	-	
	LED12S/84				
	O PSU-E C WH				
8718699969684	DN570B	1.300 lm	-	-	
	LED12S/83				
	O DIA-VLC-E C WH				
8718699969691	DN570B	1.300 lm	-	-	
	LED12S/84				
	O DIA-VLC-E C WH				
8718699969721	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/83				
	O PSU-E C WH				
8718699969738	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/84				
	O PSU-E C WH				
8718699969745	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/83				
	O PSU-E C ELP3 WH				
8718699969752	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/84				
	O PSU-E C ELP3 WH				
8718699969806	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/83				
	O PSU-E C PG WH				
8718699969813	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/84				
	O PSU-E C PG WH				
8718699969882	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/83				
	O DIA-VLC-E C WH				
8718699969899	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/84				
	O DIA-VLC-E C WH				
8718699969905	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/83				
	O DIA-VLC-E C ELP3 WH				
8718699969912	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/84				
	O DIA-VLC-E C ELP3 WH				
8718699969929	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/83				
	O DIA-VLC-E C PG WH				
8718699969936	DN570B	2.200 lm	-	-	
	LED20S/84				

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
	O DIA-VLC-E C PG WH			
8718699969981	DN570B LED24S/83 O PSU-E C WH	2.600 lm	0,4	-
8718699969998	DN570B LED24S/84 O PSU-E C WH	2.600 lm	-	-
8718699970024	DN570B LED24S/83 O DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-	-
8718699970031	DN570B LED24S/84 O DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-	-
8718699970147	DN570B LED40S/83 O PSU-E C WH	4.400 lm	0,4	-
8718699970154	DN570B LED40S/84 O PSU-E C WH	4.400 lm	0,4	-
8718699970185	DN570B LED40S/83 O DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-	-
8718699970192	DN570B LED40S/84 O DIA-VLC-E C WH	4.400 lm	-	-
8718699970307	DN570B LED40S/T WH PSD-E C WH	3.100 lm	-	-
8718699970321	DN570B LED60S/83 O PSU-E C WH	6.200 lm	-	-
8718699970338	DN570B LED60S/8	6.200 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
	40 PSU-E C WH			
8718699970345	DN570B LED60S/83 O DIA-VLC-E C WH	6.200 lm	-	-
8718699970352	DN570B LED60S/8 40 DIA-VLC-E C WH	6.200 lm	-	-
8720169013162	DN570B LED24S/83 O WIA-E C WH	2.600 lm	0,5	-
8720169013179	DN570B LED24S/84 O WIA-E C WH	2.600 lm	0,5	-
8720169013209	DN570B LED40S/83 O WIA-E C WH	4.400 lm	0,5	-
8720169013216	DN570B LED40S/84 O WIA-E C WH	4.400 lm	0,5	-
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	2.600 lm	0,4	-
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	2.600 lm	0,4	-
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	2.100 lm	-	0
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	2.100 lm	-	0
8720169585850	DN570B LED24S/840UE	2.400 lm	-	0

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
	PSU-E C WH			
8718699969820	DN570B LED20S/83 O PSU-E F WH	2.200 lm	-	-
8718699969837	DN570B LED20S/84 O PSU-E F WH	2.200 lm	-	-
8718699969844	DN570B LED20S/83 O PSU-E M WH	1.860 lm	-	-
8718699969851	DN570B LED20S/84 O PSU-E M WH	1.860 lm	-	-
8718699969868	DN570B LED20S/83 O PSU-E WR WH	2.200 lm	-	-
8718699969875	DN570B LED20S/84 O PSU-E WR WH	2.200 lm	-	-
8718699969660	DN571B LED12S/83 O PSU-E C WH	1.300 lm	-	-
8718699969677	DN571B LED12S/84 O PSU-E C WH	1.300 lm	-	-
8718699969707	DN571B LED12S/83 O DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-	-
8718699969714	DN571B LED12S/84 O DIA-VLC-E C WH	1.300 lm	-	-
8718699969769	DN571B LED20S/83 O PSU-E C WH	2.200 lm	-	-
8718699969776	DN571B LED20S/84	2.200 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
	O PSU-E C WH			
8718699969783	DN571B LED20S/83 O PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699969790	DN571B LED20S/84 O PSU-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699969943	DN571B LED20S/83 O DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-	-
8718699969950	DN571B LED20S/84 O DIA-VLC-E C WH	2.200 lm	-	-
8718699969967	DN571B LED20S/83 O DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699969974	DN571B LED20S/84 O DIA-VLC-E C ELP3 WH	2.200 lm	-	-
8718699970000	DN571B LED24S/83 O PSU-E C WH	2.600 lm	0,4	-
8718699970017	DN571B LED24S/84 O PSU-E C WH	2.600 lm	-	-
8718699970048	DN571B LED24S/83 O DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-	-
8718699970055	DN571B LED24S/84 O DIA-VLC-E C WH	2.600 lm	-	-
8718699970161	DN571B LED40S/83	4.400 lm	-	-

Order Code	Full Product	Stroboscoopeffectwaarde		Lichtvervuiling
	Name	Lichtstroom	(SVM)	naar boven (ULR)
8718699970178	O PSU-E C WH	4.400 lm	-	-
	DN571B LED40S/84			
8718699970208	O PSU-E C WH	4.400 lm	-	-
	DN571B LED40S/83			
8718699970215	O DIA- VLC-E C WH	4.400 lm	-	-
	DN571B LED40S/84			
8718699970314	O DIA- VLC-E C WH	3.100 lm	-	-
	DN571B LED40S/T WH PSD-E C WH			
8720169013186	O WIA-E C WH	2.600 lm	0,5	-
	DN571B LED24S/83			
8720169013193	O WIA-E C WH	2.600 lm	0,5	-
	DN571B LED24S/84			
8720169013223	O WIA-E C WH	4.400 lm	0,5	-
	DN571B LED40S/83			

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W

Order Code	Full Product	Stroboscoopeffectwaarde		Lichtvervuiling
	Name	Lichtstroom	(SVM)	naar boven (ULR)
8720169013230	O WIA-E C WH	4.400 lm	0,5	-
	DN571B LED40S/84			
8720169013261	O WIA-E C WH	2.600 lm	0,4	-
	DN571B LED24S/ 930H PSU- E C WH			
8720169013278	O WIA-E C WH	2.600 lm	0,4	-
	DN571B LED24S/ 940H PSU- E C WH			
8720169585829	O WIA-E C WH	2.100 lm	-	0
	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E C WH			
8720169585843	O WIA-E C WH	2.100 lm	-	0
	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH			
8720169585867	O WIA-E C WH	2.400 lm	-	0
	DN571B LED24S/ 840UE PSU-E C WH			

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC- E C PG WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC- E C PG WH	50 to 60 Hz	14,8 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	48 W
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	44 W
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	14,8 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,9 W
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	19,4 W
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	50 to 60 Hz	17,8 W
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	18,4 W
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	33 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	+10 tot +25 °C
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	+10 tot +25 °C
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	+10 tot +25 °C
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	+10 tot +25 °C
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	+10 tot +25 °C
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	+10 tot +25 °C

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10 tot +35 °C
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10 tot +35 °C
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10 tot +35 °C
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	+10 tot +25 °C
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	+10 tot +25 °C
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	+10 tot +25 °C
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	+10 tot +25 °C
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	+10 tot +25 °C
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	+10 tot +25 °C
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	+10 tot +25 °C
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10 tot +25 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	+10 tot +25 °C
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10 tot +35 °C
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10 tot +35 °C
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10 tot +35 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	Nee
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nee
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nee
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	Nee
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	Nee
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Ja
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Ja
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	Ja
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	Ja
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	Ja
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	Ja
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	Ja
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	Nee
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	Nee
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nee
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Nee
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	Nee
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	Nee
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Nee
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Nee
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	Nee
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	Nee
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	Nee
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	Nee
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Ja
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Nee
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	Nee
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Ja
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	Ja
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	Ja
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	Ja
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	Ja
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	Ja
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	Nee
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	Nee
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nee
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Nee
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Nee

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	IP 20
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	IP 20/54
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP 20/54
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	IP 20/54
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	IP 20/54
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	IP 20
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	IP 20
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	IP 20
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	IP 20
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	IP 20
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	IP 20
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	IP 20
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP 20
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP 20

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP 20
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	IP 20
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	IP 20
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	IP 20
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	IP 20
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	IP 20
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP 20
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP 20
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP 20
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP 20
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP 20
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	IP 20
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	IP 20
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	IP 20
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	IP 20
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	IP 20
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	IP 20
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	IP 20
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP 20
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	IP 20
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	IP 20

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	-
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699969960	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969967	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-

Toepassingsomstandigheden


Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699969646	DN570B LED12S/830 PSU-E C EW WH	-
8718699969653	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-
8718699969684	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969691	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969721	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
8718699969738	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
8718699969745	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
8718699969752	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
8718699969806	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
8718699969813	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
8718699969882	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969899	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969905	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
8718699969912	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
8718699969929	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	1%

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699969936	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	1%
8718699969981	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	Niet van toepassing
8718699969998	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
8718699970024	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970031	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970147	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	Niet van toepassing
8718699970154	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	Niet van toepassing
8718699970185	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970192	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970307	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	1%
8718699970321	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
8718699970338	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
8718699970345	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970352	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8720169013162	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	10%


Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8720169013179	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	10%
8720169013209	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	10%
8720169013216	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	10%
8720169013247	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	Niet van toepassing
8720169013254	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	Niet van toepassing
8720169585812	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Niet van toepassing
8720169585836	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Niet van toepassing
8720169585850	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Niet van toepassing
8718699969820	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-
8718699969837	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
8718699969844	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
8718699969851	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-
8718699969868	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
8718699969875	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-
8718699969660	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-
8718699969677	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
8718699969707	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969714	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969769	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
8718699969776	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
8718699969783	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
8718699969790	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699969943	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969950	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699969967	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
8718699969974	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
8718699970000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	Niet van toepassing
8718699970017	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-
8718699970048	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970055	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970161	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
8718699970178	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
8718699970208	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970215	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
8718699970314	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	1%
8720169013186	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	10%
8720169013193	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	10%
8720169013223	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	10%
8720169013230	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	10%
8720169013261	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	Niet van toepassing
8720169013278	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	Niet van toepassing
8720169585829	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Niet van toepassing
8720169585843	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Niet van toepassing
8720169585867	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Niet van toepassing


Polar Wide Diagrams




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED12S/830 C-Polar Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 WR-Polar Normal (separate)



IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/840 F-Polar Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/840 WR-Polar Normal (separate)




IFPS_DN570B PSE-E 1xLED24S/840 C-Polar Normal (separate)

Polar Wide Diagrams



IFPS_DN571B PSE-E 1xLED12S/840 C-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN571B PSE-E 1xLED24S/840 C-Polar
Normal (separate)

