



SmartBalance siva altı – performans ile akıllı tasarımı bir araya getirir

SmartBalance, recessed

Birçok insan, reflektörlü çözümlere alternatif, ışık yüzeyine sahip siva altı armatürler uygulama eğilimindedir. Bu kişiler aynı zamanda armatürlerin ofis normlarına uyumlu olmasını ve aynı zamanda yüksek enerji verimli olmasını bekler. Tüm ilgili ofis normlarını karşılayan SmartBalance siva altı, teknik özellik pazarı için siva altı armatürlerinde bir sonraki adımdır. En son LED teknolojisi sayesinde floresanlara oranla sadece daha fazla enerji verimliliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanışsız olmadan, görsel açıdan da çekicidir. Heyecan verici tasarım öğeleri arayanlar için bunlar iç maskelemeli modellerdir. SmartBalance ayrıca siva üstü, sarkıt ve lambader modelleri mevcuttur.

Faydaları

- Enerji maliyetinde %40 tasarruf da dahil işletim maliyetlerinde tasarruf
- Çekici, yumuşak ışık yüzeyi çözümü
- Ofis normlarıyla uyumlu

Özellikler

- Enerji Verimliliği 105 lm/W
- UGR 19 / L65 3000 cd/m²
- Farklı geometriler ve montaj şekilleri sunar
- Teknik özellik işindeki ihtiyaçları karşılamak için DALI kontrol ve acil durum aydınlatması gibi bir dizi seçenek

Uygulama

- Ofisler (açık plan, toplantı odaları, hücre ofisler, dolaşım alanları)
- Sağlık
- Konaklama alanı

Şartlar

SmartBalance, recessed

Tip	RC480B (modül boyutu 600x600 mm model) RC482B (modül boyutu 625x625 mm model)
Tavan türü	Açık T çubuk tavan Simetrik gizli T-bar tavan Alçı (alçıpan) tavan
Tavan ızgarası	Uzunluk olarak modül boyutu: 600 mm Uzunluk olarak modül boyutu: 625 mm
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	32-53 W (tipe bağlı)
Işın açısı	90°
Işık akışı	3500 veya 4200 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 veya 4000 K
Renksel Geriverim İndeksi	> 80
Ortalama yararı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararı ömür L90B50	25.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	25 °C

Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +40 °C
Sürücü	Entegre
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Karartma	DALI, karartılabilen
Seçenekler	Akrilat mikro lens optik, iç maskeli (AC-MLO-R) ya da iç maskesiz (AC-MLO) Acil durum aydınlatması (entegre): 1 saat (EL1), 3 saat (EL3) ActiLume DALI gen2 (ACL)
Malzeme	Gövde: plastik ya da çinko kaplama çelik Çerçeve: son kat vernikli Optik: akrilat
Renk	Beyaz (WH) Gümüş gri (SI)
Bakım	Optik modül tamamen kapatılmıştır; içinin temizlenmesi gerekmez
Kurulum	Açık tavanlar: doğrudan takılır, destek gerekmez Gizli tavanlar: braketli (20 - 40 ya da 60 mm erişim) Alçı (alçıpan) tavan: braketli (20 - 40 ya da 60 mm erişim)
Aksesuarlar	Braket ZBS460 SMB (4 parça), gizli ve alçı (alçıpan) tavan modelleri için dahil edilmiştir

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



SmartBalance yuvarlak dış maskeleme ve ince çerçeveli bir tasarıma sahiptir



İç ve dış maskeleme (AC-MLO-R)


ÜRÜN BİLGİLERİ




Akıllı LED reflektör



Kolay kurulum için konnektörler



SmartBalance gömülü RC482B LED aydınlatma armatürü, modül boyutu 312,5x1250 (gizli profil ya da alçı tavan modeli)



SmartBalance yuvarlak dış maskeleme ve ince çerçeveli bir tasarıma sahiptir



Yalnızca dış maskeleme (AC-MLO)



SmartBalance gömülü RC480B LED aydınlatma armatürü, modül boyutu 600 (görünür profil tavan modeli)

ÜRÜN BİLGİLERİ



ActiLume ile SmartBalance gömülü RC480B LED aydınlatma armatürü, modül boyutu 600 (görünür profil tavan modeli)



SmartBalance gömülü RC480B LED aydınlatma armatürü, modül boyutu 300x1200 (görünür profil tavan modeli)



SmartBalance gömülü RC480B LED aydınlatma armatürü, modül boyutu 600 (görünür profil tavan modeli)



SmartBalance gömülü RC480B LED aydınlatma armatürü, modül boyutu 300x1200 (görünür profil tavan modeli)



SmartBalance gömülü RC482B LED aydınlatma armatürü, modül boyutu 625 (görünür profil tavan modeli)



SmartBalance gömülü RC482B LED aydınlatma armatürü, modül boyutu 312,5x1250 (görünür profil tavan modeli)



SmartBalance, recessed

ÜRÜN BİLGİLERİ



SmartBalance gömülü RC480B LED aydınlatma armatürü, modül boyutu 600 (gizli profil ya da alçı tavan modeli)



SmartBalance gömülü RC482B LED aydınlatma armatürü, modül boyutu 625 (gizli profil ya da alçı tavan modeli)

