



RCS750 3-krets firkantet sporsystem – fleksibelt og flerfunksjonelt

3-krets, firkantet RCS750

RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.

Fordeler

- Fleksibel 3-faset skinnesystem for profesjonell bruk – gjør det mulig å skape en hvilken som helst konfigurasjon uten for store anstrengelser
- Alle armaturene har separat effektbryting, slik at de enkelt kan flyttes, for eksempel for å skape varierende stemninger i butikkvinduer og interiører
- Kan brukes som en "flytende" struktur ved hjelp av de medfølgende opphengsrørene og klemmene

Funksjoner

- Kan brukes med alle Philips LED 3C-skinnespotter
- Tilgjengelig i lengder på 1, 2, 3 og 4 m
- En rekke adaptere, strømforsyningstilkoblinger og monteringstilbehør er tilgjengelige
- En rekke adaptere, strømforsyningstilkoblinger og monteringstilbehør er tilgjengelige

3-krets, firkantet RCS750

Søknad

• Butikker

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



RBS750 recessed track, white



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



3-krets, firkantet RCS750

Versions

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)




ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



3-krets, firkantet RCS750

Versions

RBS750 recessed track, alu



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L
(SKB18-1)



ZRS700 MBW6 ALU WALL
BRACKET (SKB21-1)










ZRS750 ICP BK (XTS21-2)




3-krets, firkantet RCS750

Målskisse




3-krets, firkantet RCS750

Målskisse




3-krets, firkantet RCS750

Målskisse



Produkt detaljer

Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



Fish plate connection




Flexible coupling/corner piece



3-krets, firkantet RCS750

Produkt detaljer



Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Test av glødetråd	Test av glødetråd
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Svart	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Svart	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Hvit	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Svart	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Svart	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Hvit	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Svart	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Hvit	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Svart	-	-

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Test av glødetråd	Test av glødetråd
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Hvit	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Hvit	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Hvit	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Svart	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Hvit	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Hvit	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Hvit	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Hvit	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Hvit	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek

3-krets, firkantet RCS750

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Test av glødetråd	Test av glødetråd
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Hvit	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Hvit	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Hvit	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Svart	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Aluminium	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Inngangsspenning
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge	Test av glødetråd	Test av glødetråd
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Svart	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Aluminium	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Svart	-	-

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Inngangsspenning
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	250 V	250 V
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	250 V	250 V

Godkjenning og bruksområde

3-krets, firkantet RCS750

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Ingress beskyttelseskode	Ingr Code	Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	-	-	38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	-	-	38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-	38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-	38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-	14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30	14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30	38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-	14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	-	-	14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30	14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30	38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30	38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30	14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	-	-	32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	-	-	79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-	79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-	79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-	79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-	37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30						
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Sikkerhetsklasse I	Sikkerhetsklasse I	IP30	IP30						

3-krets, firkantet RCS750

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	IEC- beskyttelsesklasse	Ingress beskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	-	-

