



Firkantet DALI-skinne – fleksibilitet muliggør energibesparelser

DALI Square Track

Den firkantede DALI-skinne er beregnet til brug med DALI-projektører med en speciel adapter. Skinnen er ideel til brugere, der ønsker belysningsfleksibilitet, så de kan skabe en specifik atmosfære i butikken og nedsætte energiforbruget. Systemet består af en massiv aluminiumsskinne, der fås i forskellige længder og med forskellige elektriske ledere. Det er nemt at skabe enhver given konfiguration – vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en svævende struktur. Alle armaturer har separat strømforsyning og kan tændes og slukkes hver for sig. De kan også nemt flyttes for at ændre belysningen eller præsentationen. Derved er det muligt at skabe et multifunktionelt skinesystem til både effektbelysning samt ophængning af reklame- og dekorationsmateriale.

Fordele

- Muliggør fleksible belysningsindstillinger
- Muliggør energibesparelse
- Diskret smart skinne

DALI Square Track

Funktioner

- Integration af DALI-protokollen i en diskret spotskinne til detailhandlen, der er meget anvendt til dæmpning og styring
- Kan bruges med alle Philips LED 3C-skinnespots
- Fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m
- Syv elektriske ledere: L1/L2/L3/neutral/jord 16 A/400 V, IP20 + DA/DA 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Fås med tre slags finish – hvid, sort og aluminium
- Mulighed for køb af en række adaptere og strømforsyningstilslutninger samt monteringsbehør

Anvendelsesområder

- Effektbelysning i butikker, butikcentre og museer
- Alle steder, hvor der kræves arkitektonisk belysning indendørs

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



RCS750 track, white



ZCS750 5C6 EPS BK



ZCS750 5C6 CCP GR



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)




ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



ZCS750 5C6 EPS WH

DALI Square Track

Versions



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 CCP WH



ZCS750 5C6 EPS GR



RBS750 recessed track, alu



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)







ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)




ZCS750 5C6 XCP BK

Målskitse




DALI Square Track

Målskitse




DALI Square Track

Målskitse




Oplysninger om produktet

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Farve på		
		tilbehør	Glødetrådtest	Glødetrådtest
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Grå	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Grå	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Grå	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Grå	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Grå	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s

Order Code	Full Product Name	Farve på		
		tilbehør	Glødetrådtest	Glødetrådtest
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Sort	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Sort	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Hvid	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Hvid	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Hvid	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Hvid	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Farve på		
		tilbehør	Glødetrådstest	Glødetrådstest
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Grå	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Grå	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Hvid	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Hvid	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Sort	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Hvid	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Hvid	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Sort	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Sort	-	-
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Sort	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Hvid	-	-

Order Code	Full Product Name	Farve på		
		tilbehør	Glødetrådstest	Glødetrådstest
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Hvid	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Hvid	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Grå	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Grå	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Grå	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Grå	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Sort	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Sort	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Sort	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Sort	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Sort	-	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for indtrængningsbeskyttelse
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-	-	06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	06549300	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for indtrængningsbeskyttelse
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-	-	06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-	-	06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-	-	06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-	-	06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	06535900	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	06555909	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-	-
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	06558909	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-	-
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-	-	06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-	-	06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-	-	06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-	-	06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-	-	06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-	-	06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-	-	06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-	-	06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-	-	06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for indtrængningsbeskyttelse	K
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-	-	06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-	-	06575499	ZCS750 5C6 TCPPI BK (XTSC637-2)	-	-	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-	-	06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	06583900	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	06584800	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	06586500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-	-	06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-	-	06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-	-	-

