



DALI Square Track — elastyczność pozwalająca na oszczędność energii

DALI Square Track

System DALI Square Track został zaprojektowany do użycia z projektorami DALI z dedykowaną przejściówką i doskonale nadaje się dla użytkowników, którzy chcą w swoim sklepie stworzyć wyjątkową atmosferę, a jednocześnie ograniczyć koszty energii. System jest wykonany z wytrzymałych aluminiowych szynoprzewodów, które są dostępne w różnych długościach i z różnym okablowaniem. Każdy układ można stworzyć w prosty sposób: pionowy lub poziomy, montowany na suficie lub do ściany, do ściany lub w formie paneli wolnostojących. System może posłużyć także do stworzenia unoszącej się struktury. Wszystkie oprawy mają własne zasilanie, które można włączać selektywnie. Można także w prosty sposób zmieniać ich położenie, wpływając na oświetlenie i prezentację. Pozwala to stworzyć wielofunkcyjny system szynoprzewodów umożliwiający stosowanie oświetlenia akcentującego, reklam i innych materiałów dekoracyjnych.

Korzyści

- Możliwość dopasowania ustawień oświetlenia
- Oszczędność energii
- Niewyróżniający się, inteligentny szynoprzewód

DALI Square Track

Cechy

- Integracja protokołu DALI z dyskretnym szynoprzewodem pozwala na sterowanie zmianą natężenia strumienia świetlnego
- Nadaje się do użycia ze wszystkimi szynoprzewodami LED 3C firmy Philips
- Dostępne długości: 1, 2, 3 i 4 m
- Siedem przewodów elektrycznych: L1/L2/L3/neutralny/uziemiaenie 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Dostępne w trzech wykończeniach: białym, czarnym, aluminiowym
- Asortyment łączników, złączek zasilających i akcesoriów montażowych

Zastosowanie

- Oświetlenie akcentujące w sklepach, centrach handlowych i muzeach
- Wszystkie wewnętrzne, architektoniczne zastosowania oświetleniowe

Wersje



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 EPS BK



ZCS750 5C6 CCP GR



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



RCS750 track, alu



ZCS750 5C6 EPS WH



ZCS750 5C6 CCP BK



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)




ZCS750 5C6 XCP WH




ZCS750 5C6 CCP WH

DALI Square Track

Wersje




Rysunki techniczne




DALI Square Track

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium	Test rozżarzonym drutem	Test rozżarzonym drutem
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Szary	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Szary	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Szary	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Szary	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Szary	-	-

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium	Test rozżarzonym drutem	Test rozżarzonym drutem
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Biel	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Czarny	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Czarny	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Biel	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Biel	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Biel	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium	Test rozżarzonym drutem	Test rozżarzonym drutem
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Biel	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Szary	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Szary	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Biel	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Biel	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Czarny	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Biel	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Biel	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Czarny	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Czarny	-	-
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Czarny	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Biel	-	-

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium	Test rozżarzonym drutem	Test rozżarzonym drutem
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Biel	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Biel	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Szary	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Szary	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Szary	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Szary	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Czarny	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Czarny	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Czarny	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Czarny	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Czarny	Temperatura 850°C, czas 5 s	Temperatura 850°C, czas 5 s
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Czarny	-	-

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Klasa ochrony IEC	Kod stopnia ochrony	Kod stopnia ochrony
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Klasa ochrony IEC	Kod stopnia ochrony	Kod stopnia ochrony
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Klasa ochrony IEC	Kod stopnia ochrony	Kod stopnia ochrony
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Klasa ochrony IEC	Kod stopnia ochrony	Kod stopnia ochrony
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-	-	-
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Klasa ochrony IEC	Kod stopnia ochrony	Kod stopnia ochrony
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Klasa ochrony IEC	Kod stopnia ochrony	Kod stopnia ochrony
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Klasa bezpieczeństwa I	Klasa bezpieczeństwa I	IP30	IP30
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-	-	-

