



GreenSpace Accent - La migliore soluzione retrofit a incasso per l'illuminazione d'accento

GreenSpace Accent, elbow

L'illuminazione è una delle risorse principali per il raggiungimento degli obiettivi di costo di retailer e gestori di edifici. Fino ad ora, molti sono stati riluttanti a passare dalle lampade CDM alla tecnologia LED, perché efficienza, investimento iniziale, processo di installazione, livello di illuminazione e/o qualità della luce delle nuove soluzioni LED non erano competitive con le soluzioni CDM esistenti. Grazie a GreenSpace Accent, oggi non è più così. Adesso commercianti e gestori di edifici possono beneficiare dei vantaggi offerti da Philips PerfectAccent in termini di qualità della luce e significativo risparmio energetico rispetto alle installazioni CDM esistenti, il tutto a fronte di un investimento iniziale ragionevole. Inoltre l'incasso regolare di GreenSpace Accent rende l'installazione retrofit rapida e semplice. Per i commercianti che operano nel campo degli alimentari e della moda, è disponibile anche GreenSpace Accent nella versione a gomito, con speciali ricette luminose per valorizzare ulteriormente l'atmosfera del punto vendita e mostrare al meglio prodotti e merce esposti: Fresh Food Champagne è la soluzione LED ideale per esporre frutta, verdura, formaggi e prodotti da panetteria e pasticceria con una calda atmosfera di illuminazione. Fresh Food Meat crea le migliori condizioni di illuminazione per valorizzare la carne con un'atmosfera fredda naturale. CrispWhite è la scelta perfetta per fare apparire i colori ricchi e intensi e i bianchi brillanti nei negozi di moda. PremiumWhite è la migliore alternativa CDM per un'elevata resa dei colori con un luce calda.

GreenSpace Accent, elbow

Vantaggi

- Sostituzione degli apparecchi CDM a incasso
- Breve periodo di ammortamento rispetto agli apparecchi CDM grazie all'elevata efficacia di sistema
- Luce d'accento di alta qualità grazie al tratto di luce esclusivo del riflettore PerfectAccent

Caratteristiche

- Efficacia elevata
- Design pulito e robusto

Applicazione

- Esercizi commerciali, in particolare negozi di generi alimentari e d'abbigliamento
- Spazi pubblici, centri commerciali, stazioni, aeroporti, ecc.

Warnings and safety


- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Versions



IPPR RS340Bi 0003

Disegno tecnico



GreenSpace Accent, elbow

Dati del prodotto



IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0003-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0005-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0007-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0009-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0011-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0013-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0015-Detail photo

Dati del prodotto



IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo

Informazioni generali

Marchio CE	Si
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Codice famiglia prodotto	RS342B

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
---	-------

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Approvazione e applicazione

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK02 IP20

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Condizioni di applicazione

Adatto per la commutazione casuale	Si
------------------------------------	----

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
9777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
9777800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	2200 K	≥80	92 lm/W	1.900 lm
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa		
			cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica	Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Fascio medio	97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Fascio medio
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Fascio largo	97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Fascio largo
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Fascio medio	97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Fascio largo
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Fascio largo	97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Fascio medio
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Fascio medio	97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Fascio largo
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Fascio largo	97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Fascio medio
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Fascio largo	97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Fascio largo
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Fascio medio	97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Fascio largo
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Fascio largo	97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Fascio medio
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Fascio largo	97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Fascio largo
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Fascio medio			

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14,4 W	97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	25 W
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W	97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	14,4 W	97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W	97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31,5 W
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	14 W	97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 W
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W	97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	36 W
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	20,5 W	97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	36 W
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23,5 W	97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	23,5 W
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W	97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	23,5 W
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	23,5 W	97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	29 W
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W			

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente	Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +25 °C	97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C	97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +25 °C
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +25 °C	97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C	97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +35 °C	97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Da +10 a +25 °C
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C	97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +35 °C

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +35 °C
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +25 °C
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +35 °C
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Da +10 a +25 °C
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Da +10 a +25 °C
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Da +10 a +25 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	No
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	No
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	No
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	No
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	No
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	No
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Si
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	No
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	No
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	No
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	No
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	No
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	No
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	No
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	No
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	No
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	No
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	No
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	No
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	No

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Bianco
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Bianco
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Bianco
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Bianco
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Bianco
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Bianco
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Bianco
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Bianco
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Bianco
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Bianco
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Bianco
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Bianco
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Bianco
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Bianco
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Bianco
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Bianco
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Bianco
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Argento
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Nero
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nero

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	(0.49, 0.38) SDCM <3

Condizioni di applicazione

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Non applicabile
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Non applicabile
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Non applicabile

