



En fleksibelt og rimeligt downlight for butikker

GreenSpace Accent, elbow

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene med lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser – alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Elbows faste form gjør ettermontering raskt og enkelt for en enkelt installatør. For matforhandlere kommer GreenSpace Accent Elbow med spesielle lysoppskrifter for å forbedre butikkens atmosfære og vise varene i deres aller beste lys: Fresh Food Champagne er den perfekte løsningen for visning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakverk i en varm belysning, mens Fresh Food Meat skaper det beste lyset for fremheving av kjøtt i en kjølig, naturlig atmosfære. Klesforhandlere kan også velge fra et utvalg av lyse varianter: CrispWhite er det klare valget for å få farger til å virke sterke og intense, samtidig som hvitt forblir hvitt, og PremiumWhite er det beste CDM-alternativet for høy fargegjengivelse i en varm belysningsatmosfære.

Fordeler

- Enkel utskiftning av innfelte CDM-armaturer
- Kort inntjeningsperiode sammenlignet med CDM-armaturer på grunn av høy systemeffektivitet
- Effektbelysning av høy kvalitet takket være PerfectAccent-reflektorens lyssignatur

Funksjoner

- Dimensjoner for ettermontering med CDM-lysarmaturer
- LED-farger og LED-profiler for matvarer inkludert for butikker
- RS342B er tilgjengelig for vanlig strømnnett (PSU), enkel DALI-dimming (PSD), Interact-kompatibel DALI (DIA), innendørs posisjonering (DIA-VLC) eller trådløs Interact (WIA)

GreenSpace Accent, elbow


Søknad

- Supermarkeder
- Hypermarkeder
- Store butikker
- Motebutikker

Warnings and safety

- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned
- Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert hanske

Målskisse



Produkt detaljer



IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0007-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0009-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0015-Detail photo

GreenSpace Accent, elbow

Produkt detaljer



IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo

Generell informasjon

CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Produktseriekode	RS342B

Teknisk belysning

Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Optisk type	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Godkjenning og bruksområde

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig vekslings	Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505101464	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1 700 lm
910505101466	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1 700 lm
910505101472	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2 700 lm
910505101477	RS342B 27S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2 850 lm
910505102311	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2 700 lm
910505102312	RS342B 27S/ PW930 WIA-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2 850 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505101464	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505101466	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505101472	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W
910505101477	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102311	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	29 W
910505102312	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	26 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
910505101464	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	+10 til +25 °C
910505101466	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 til +25 °C
910505101472	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	+10 til +25 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
910505101477	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 til +35 °C
910505102311	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	+10 til +35 °C
910505102312	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	+10 til +35 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505101464	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nei
910505101466	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nei
910505101472	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505101477	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nei
910505102311	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Ja
910505102312	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Trådløs dimming

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505101464	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Hvit
910505101466	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Hvit
910505101472	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505101477	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Hvit
910505102311	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Svart
910505102312	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505101464	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505101466	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505101472	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505101477	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102311	RS342B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
910505102312	RS342B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

