



GreenSpace Accent – Den bästa ersättningslösningen för infälld accentbelysning

GreenSpace Accent, elbow

Belysning är en viktig del i butiksägare och driftsansvarigas arbete med att sänka de löpande kostnaderna för lokalen. Tidigare har många tvekat att byta från CDM- till LED-teknologi eftersom effektivitet, nyinvestering, installation, ljusnivå- och kvalitet inte kunde jämföras med deras befintliga lösningar. Med GreenSpace Accent är det inte längre fallet. Idag kan du som äger eller ansvarar för en butikslokal uppgradera dina befintliga CDM-lösningar till LED och dra nytta av Philips PerfectAccent-ljuskvalitet samt betydande energibesparingar – allt till ett rimligt pris. GreenSpace Accent är enkel att installera och finns tillgänglig med särskilda ljusrecept som framhäver butikens atmosfär och visar upp skyltade varor på bästa sätt: FreshFood Champagne är en LED-lösning med varmt ljus för belysning för frukt, grönsaker, ost, bröd och bakverk, Fresh Food Meat har svagt naturligt ljus för användning i köttdiskar och CrispWhite gör färgerna i skor och klädesplagg djupare och mer intensiva medan de vita nyanserna förblir klara.

Fördelar

- Praktisk ersättning av infällda CDM-armaturer
- Hög systemeffektivitet ger kort återbetalningstid jämfört med konventionella CDM-armaturer
- Högkvalitativ accentbelysning med PerfektAccent-reflektor

GreenSpace Accent, elbow

Funktioner

- Högeffektiv
- Philips PerfectAccent-ljuskvalitet
- Befintliga CDM-armaturer kan ersättas med infällda GreenSpace Accent - snabbt och enkelt
- Diskret robust design

Användning

- Detaljhandeln; särskilt mat- och klädbutiker
- Offentliga platser; köpcentra, tågstationer, flygplatser, etc.

specifikationer

Typ	RS342B
Tak	Gipstak (plattor)
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt (+/-10 %)	18, 29,5 och 36,5 W (för ljusfärg 830, LED17S, LED27S, LED35S) 36 W (för ljusfärg Fresh Food Meat, LED19S) 49 W (för ljusfärg Fresh Food Champagne, LED27S)
Spridningsvinkel	25° (MB), 37° (WB)
Ljusstöde	1 750, 2 700, 3 500 lm (för ljusfärg 830) 1 900 lm (för ljusfärg Fresh Food Meat, LED19S) 2 700 lm (för ljusfärg Fresh Food Champagne, LED27S)
Korrelerad färgtemperatur	3 000 och 4 000 K Fresh Food Meat Fresh Food Champagne
Färgåtergivningindex	>80 (för 3 000 och 4 000 K) >90 (för Fresh Food Champagne och Fresh Food Meat)
Medellivslängd L70B50	70 000 timmar
Medellivslängd L80B50	50 000 timmar
Medellivslängd L90B50	25 000 timmar

Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25 °C
Temperaturintervall vid drift	0 till +35 °C
Driftdon	Separat
Nätspänning	220–240 V/50–60 Hz
Dimning	DALI-dimning vid förfrågan
Material	Armaturhus och list: pressgjuten aluminium Skyddsglas/kupa: akryl
Färg	Vitt (RAL9003), silver (RAL9006) och svart (RAL9004)
Anslutning	Tryckanslutning eller anslutning med draggavlastning
Installation	Monteras med fjäderklämmor
Kommentarer	Fresh Food Champagne (CH) är det perfekta ljuset för bröd och konditorivaror samt frukt och grönsaker. Den ger en varm traditionell belysning. Fresh Food Meat (FMT) är specialanpassat för köttdiskar. Den ger ett naturligt kallt ljus.

Versions



RS342B



RS342B



RS342B

GreenSpace Accent, elbow

Produktinformation



GreenSpace Accent elbow, helt infälld



GreenSpace Accent elbow, utfälld



GreenSpace Accent elbow, utfälld



GreenSpace Accent elbow, sedd framifrån



GreenSpace Accent elbow, sedd bakifrån



GreenSpace Accent elbow, helt infälld



GreenSpace Accent elbow, utfälld



GreenSpace Accent elbow, helt infälld

GreenSpace Accent, elbow

Produktinformation

GreenSpace Accent elbow, utfälld



Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Drift och elektricitet

Inspänning	220-240 V
------------	-----------

Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Socket	-
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Optikavskärmning/optiktyp	ACC
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	NO
Driftdon	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Utbytbar ljuskälla	No
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Antal ljuskällor	1
Produktfamilj kod	RS342B
UL-märkning	No

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
25500100	RS342B LED17S/830 PSU-E MB BK	Ej relevant
25501800	RS342B LED17S/840 PSU-E MB BK	Ej relevant
25502500	RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK	Ej relevant
25503200	RS342B LED17S/840 PSU-E WB BK	Ej relevant
25512400	RS342B LED27S/830 PSU-E MB BK	Ej relevant
25513100	RS342B LED27S/840 PSU-E MB BK	Ej relevant
25514800	RS342B LED27S/830 PSU-E WB BK	Ej relevant
25515500	RS342B LED27S/840 PSU-E WB BK	Ej relevant
25504900	RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH	Ej relevant
25505600	RS342B LED17S/840 PSU-E MB WH	Ej relevant
25506300	RS342B LED17S/830 PSU-E WB WH	Ej relevant
25507000	RS342B LED17S/840 PSU-E WB WH	Ej relevant
25510000	RS342B LED17S/830 PSU-E WB SI	Ej relevant
25511700	RS342B LED17S/840 PSU-E WB SI	Ej relevant
25516200	RS342B LED27S/830 PSU-E MB WH	Ej relevant
25517900	RS342B LED27S/840 PSU-E MB WH	Ej relevant
25518600	RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH	Ej relevant
25519300	RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH	Ej relevant
26334100	RS342B LED19S/FMT PSU-E WB WH	Ej relevant
91724400	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH	Ej relevant
91726800	RS342B LED39S/PW930 PSU-E MB WH	Ej relevant
91835700	RS342B LED17S/PW930 PSU-E MB WH	Ej relevant
91836400	RS342B LED27S/FMT PSU-E MB WH	Ej relevant
97251900	RS342B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	Ej relevant
97252600	RS342B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	Ej relevant
97256400	RS342B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	Ej relevant
97257100	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	Ej relevant
97258800	RS342B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	1%
97259500	RS342B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	Ej relevant
97260100	RS342B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	1%
25508700	RS342B LED17S/830 PSU-E MB SI	Ej relevant
25509400	RS342B LED17S/840 PSU-E MB SI	Ej relevant
25520900	RS342B LED27S/830 PSU-E MB SI	Ej relevant
25521600	RS342B LED27S/840 PSU-E MB SI	Ej relevant
25522300	RS342B LED27S/830 PSU-E WB SI	Ej relevant
25523000	RS342B LED27S/840 PSU-E WB SI	Ej relevant

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
25500100	RS342B LED17S/830 PSU-E MB BK	No
25501800	RS342B LED17S/840 PSU-E MB BK	No
25502500	RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK	No
25503200	RS342B LED17S/840 PSU-E WB BK	No
25512400	RS342B LED27S/830 PSU-E MB BK	No
25513100	RS342B LED27S/840 PSU-E MB BK	No
25514800	RS342B LED27S/830 PSU-E WB BK	No
25515500	RS342B LED27S/840 PSU-E WB BK	No
25504900	RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH	No
25505600	RS342B LED17S/840 PSU-E MB WH	No
25506300	RS342B LED17S/830 PSU-E WB WH	No
25507000	RS342B LED17S/840 PSU-E WB WH	No
25510000	RS342B LED17S/830 PSU-E WB SI	No
25511700	RS342B LED17S/840 PSU-E WB SI	No
25516200	RS342B LED27S/830 PSU-E MB WH	No
25517900	RS342B LED27S/840 PSU-E MB WH	No
25518600	RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH	No
25519300	RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH	No

Order Code	Full Product Name	Dimbar
26334100	RS342B LED19S/FMT PSU-E WB WH	No
91724400	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH	No
91726800	RS342B LED39S/PW930 PSU-E MB WH	No
91835700	RS342B LED17S/PW930 PSU-E MB WH	No
91836400	RS342B LED27S/FMT PSU-E MB WH	No
97251900	RS342B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	No
97252600	RS342B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	No
97256400	RS342B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	No
97257100	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	No
97258800	RS342B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	Ja
97259500	RS342B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	No
97260100	RS342B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	Ja
25508700	RS342B LED17S/830 PSU-E MB SI	No
25509400	RS342B LED17S/840 PSU-E MB SI	No
25520900	RS342B LED27S/830 PSU-E MB SI	No
25521600	RS342B LED27S/840 PSU-E MB SI	No
25522300	RS342B LED27S/830 PSU-E WB SI	No
25523000	RS342B LED27S/840 PSU-E WB SI	No

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Optiktyp
25500100	RS342B LED17S/830 PSU-E MB BK	LED17S	MB
25501800	RS342B LED17S/840 PSU-E MB BK	LED17S	MB
25502500	RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK	LED17S	WB
25503200	RS342B LED17S/840 PSU-E WB BK	LED17S	WB
25512400	RS342B LED27S/830 PSU-E MB BK	LED27S	MB
25513100	RS342B LED27S/840 PSU-E MB BK	LED27S	MB
25514800	RS342B LED27S/830 PSU-E WB BK	LED27S	WB
25515500	RS342B LED27S/840 PSU-E WB BK	LED27S	WB
25504900	RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH	LED17S	MB
25505600	RS342B LED17S/840 PSU-E MB WH	LED17S	MB
25506300	RS342B LED17S/830 PSU-E WB WH	LED17S	WB
25507000	RS342B LED17S/840 PSU-E WB WH	LED17S	WB
25510000	RS342B LED17S/830 PSU-E WB SI	LED17S	WB
25511700	RS342B LED17S/840 PSU-E WB SI	LED17S	WB
25516200	RS342B LED27S/830 PSU-E MB WH	LED27S	MB
25517900	RS342B LED27S/840 PSU-E MB WH	LED27S	MB
25518600	RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH	LED27S	WB
25519300	RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH	LED27S	WB
26334100	RS342B LED19S/FMT PSU-E WB WH	LED19S	WB

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Optiktyp
91724400	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH	LED27S	MB
91726800	RS342B LED39S/PW930 PSU-E MB WH	LED39S	MB
91835700	RS342B LED17S/PW930 PSU-E MB WH	LED17S	MB
91836400	RS342B LED27S/FMT PSU-E MB WH	LED26S	MB
97251900	RS342B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	LED17S	WB
97252600	RS342B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	LED27S	WB
97256400	RS342B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	LED39S	WB
97257100	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	LED27S	MB
97258800	RS342B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	LED27S	MB
97259500	RS342B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	LED39S	WB
97260100	RS342B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	LED39S	WB
25508700	RS342B LED17S/830 PSU-E MB SI	LED17S	MB
25509400	RS342B LED17S/840 PSU-E MB SI	LED17S	MB
25520900	RS342B LED27S/830 PSU-E MB SI	LED27S	MB
25521600	RS342B LED27S/840 PSU-E MB SI	LED27S	MB
25522300	RS342B LED27S/830 PSU-E WB SI	LED27S	WB
25523000	RS342B LED27S/840 PSU-E WB SI	LED27S	WB

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)

Full						Full					
Order Code	Product Name	Initial kromaticitet	Init. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte	Order Code	Product Name	Initial kromaticitet	Init. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
25500100	RS342B LED17S/830 PSU-E MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118.05555555555556 lm/W		PSU-E MB BK				

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte	Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
25501800	RS342B LED17S/840 PSU-E MB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	125 lm/W	25507000	RS342B LED17S/840 PSU-E WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	125 lm/W
25502500	RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118,05555555555556 lm/W	25500000	RS342B LED17S/830 PSU-E WB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118,05555555555556 lm/W
25503200	RS342B LED17S/840 PSU-E WB BK	(0.38, 0.38)	3000 K	≥80	125 lm/W	25511700	RS342B LED17S/840 PSU-E WB SI	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	125 lm/W
25512400	RS342B LED27S/830 PSU-E MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,89361702127666 lm/W	25516200	RS342B LED27S/830 PSU-E MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,89361702127666 lm/W
25513100	RS342B LED27S/840 PSU-E MB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,1489361702127666 lm/W	25517900	RS342B LED27S/840 PSU-E MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,1489361702127666 lm/W
25514800	RS342B LED27S/830 PSU-E WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,89361702127666 lm/W	25518600	RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,89361702127666 lm/W
25515500	RS342B LED27S/840 PSU-E WB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,1489361702127666 lm/W	25519300	RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,1489361702127666 lm/W
25504900	RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118,05555555555556 lm/W	25504100	RS342B LED19S/FMT PSU-E WB WH	(0.40, 0.33)	3000 K	≥80	70,37037037037037 lm/W
25505600	RS342B LED17S/840 PSU-E MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	125 lm/W	91724400	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
25506300	RS342B LED17S/830 PSU-E WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118,05555555555556 lm/W	25506800	RS342B LED39S/PW930 PSU-E MB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte	Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
91835700	RS342B LED17S/ PW930 PSU-E MB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	103,65853658536587 lm/W	97260100	RS342B LED39S/ PSU-E MB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
91836400	RS342B LED27S/ FMT PSU-E MB WH	(0.40, 0.33)	3000 K	≥80	68,35443037974683 lm/W	25523000	RS342B LED27S/ PSD- VLC-E WB WH CW-L	(0.40, 0.33)	3000 K	≥80	68,35443037974683 lm/W
97251900	RS342B LED17S/ PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	103,65853658536587 lm/W	25523700	RS342B LED17S/ 830 PSU-E MB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118,05555555555556 lm/W
97252600	RS342B LED27S/ PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117560 lm/W	25523940	RS342B LED17S/ 840 PSU-E MB SI	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	125 lm/W
97256400	RS342B LED39S/ PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W	25520900	RS342B LED27S/ 830 PSU-E MB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
97257100	RS342B LED27S/ PW930 PSU-E MB WH CW-L	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117560 lm/W	25521600	RS342B LED27S/ 840 PSU-E MB SI	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
97258800	RS342B LED27S/ PW930 PSD- VLC-E MB WH CW-L	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W	25522300	RS342B LED27S/ 830 PSU-E WB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
97259500	RS342B LED39S/ PW930	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W	25523000	RS342B LED27S/ 840 PSU-E MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt	Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
25500100	RS342B LED17S/830 PSU-E MB BK	1700 lm	14.4 W	25513100	RS342B LED27S/840 PSU-E MB BK	2800 lm	23.5 W
25501800	RS342B LED17S/840 PSU-E MB BK	1800 lm	14.4 W	25514800	RS342B LED27S/830 PSU-E WB BK	2700 lm	23.5 W
25502500	RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK	1700 lm	14.4 W	25515500	RS342B LED27S/840 PSU-E WB BK	2800 lm	23.5 W
25503200	RS342B LED17S/840 PSU-E WB BK	1800 lm	14.4 W	25504900	RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH	1700 lm	14.4 W
25512400	RS342B LED27S/830 PSU-E MB BK	2700 lm	23.5 W	25505600	RS342B LED17S/840 PSU-E MB WH	1800 lm	14.4 W

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
25506300	RS342B LED17S/830 PSU-E WB WH	1700 lm	14.4 W
25507000	RS342B LED17S/840 PSU-E WB WH	1800 lm	14.4 W
25510000	RS342B LED17S/830 PSU-E WB SI	1700 lm	14.4 W
25511700	RS342B LED17S/840 PSU-E WB SI	1800 lm	14.4 W
25516200	RS342B LED27S/830 PSU-E MB WH	2700 lm	23.5 W
25517900	RS342B LED27S/840 PSU-E MB WH	2800 lm	23.5 W
25518600	RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH	2700 lm	23.5 W
25519300	RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH	2800 lm	23.5 W
26334100	RS342B LED19S/FMT PSU-E WB WH	1900 lm	27 W
91724400	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH	2700 lm	25.5 W
91726800	RS342B LED39S/PW930 PSU-E MB WH	3900 lm	38.5 W
91835700	RS342B LED17S/PW930 PSU-E MB WH	1700 lm	16.4 W
91836400	RS342B LED27S/FMT PSU-E MB WH	2700 lm	39.5 W
97251900	RS342B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	1700 lm	16.4 W
97252600	RS342B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	2700 lm	25.5 W

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
97256400	RS342B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	3900 lm	38.5 W
97257100	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	2700 lm	25.5 W
97258800	RS342B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	2700 lm	25.5 W
97259500	RS342B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	3900 lm	38.5 W
97260100	RS342B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	3900 lm	38.5 W
25508700	RS342B LED17S/830 PSU-E MB SI	1700 lm	14.4 W
25509400	RS342B LED17S/840 PSU-E MB SI	1800 lm	14.4 W
25520900	RS342B LED27S/830 PSU-E MB SI	2700 lm	23.5 W
25521600	RS342B LED27S/840 PSU-E MB SI	2800 lm	23.5 W
25522300	RS342B LED27S/830 PSU-E WB SI	2700 lm	23.5 W
25523000	RS342B LED27S/840 PSU-E WB SI	2800 lm	23.5 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Färg
25500100	RS342B LED17S/830 PSU-E MB BK	Svart
25501800	RS342B LED17S/840 PSU-E MB BK	Svart
25502500	RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK	Svart
25503200	RS342B LED17S/840 PSU-E WB BK	Svart
25512400	RS342B LED27S/830 PSU-E MB BK	Svart
25513100	RS342B LED27S/840 PSU-E MB BK	Svart
25514800	RS342B LED27S/830 PSU-E WB BK	Svart
25515500	RS342B LED27S/840 PSU-E WB BK	Svart
25504900	RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH	Vit
25505600	RS342B LED17S/840 PSU-E MB WH	Vit
25506300	RS342B LED17S/830 PSU-E WB WH	Vit
25507000	RS342B LED17S/840 PSU-E WB WH	Vit
25510000	RS342B LED17S/830 PSU-E WB SI	Vit
25511700	RS342B LED17S/840 PSU-E WB SI	Vit
25516200	RS342B LED27S/830 PSU-E MB WH	Vit
25517900	RS342B LED27S/840 PSU-E MB WH	Vit
25518600	RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH	Vit
25519300	RS342B LED27S/840 PSU-E WB WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Färg
26334100	RS342B LED19S/FMT PSU-E WB WH	Vit
91724400	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH	Vit
91726800	RS342B LED39S/PW930 PSU-E MB WH	Vit
91835700	RS342B LED17S/PW930 PSU-E MB WH	Vit
91836400	RS342B LED27S/FMT PSU-E MB WH	Vit
97251900	RS342B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	Vit
97252600	RS342B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	Vit
97256400	RS342B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	Vit
97257100	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	Vit
97258800	RS342B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	Vit
97259500	RS342B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	Vit
97260100	RS342B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	Vit
25508700	RS342B LED17S/830 PSU-E MB SI	Silver
25509400	RS342B LED17S/840 PSU-E MB SI	Silver
25520900	RS342B LED27S/830 PSU-E MB SI	Silver
25521600	RS342B LED27S/840 PSU-E MB SI	Silver
25522300	RS342B LED27S/830 PSU-E WB SI	Silver
25523000	RS342B LED27S/840 PSU-E WB SI	Silver

