



En flexibel och prisvärd verktygslåda för butiker

GreenSpace Accent Fixed

Med GreenSpace Accent-serien kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED och dra nytta av fördelarna med Philips PerfectAccent-ljus kvaliteten och betydande energibesparingar – till en låg investeringskostnad. GreenSpace Accent Fixed har standardmätt och särskilda ljusflöden för att underlätta vid eftermontering. GreenSpace Accent Fixed kompletterar atmosfären i din butik med hjälp av flexibel allmänbelysning med ett brett urval spridningsvinklar och ljuseffekter som visar upp dina skyltade kläder och färska matvaror på bästa sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

Fördelar

- Högt ljusflöde från en mycket kompakt armatur för låg takhöjd
- Den aningen infällda reflektorn ger god avbländning
- Passar för en stor mängd användningsområden

Funktioner

- Utmärkt ljuskvalitet tack vare Philips PerfectAccent-optik
- Hög energieffektivitet
- Ren och robust design
- 1:1-ersättning av CDM-armaturer

Användning

- Butiker, framförallt livsmedels- och klädbutiker

specifikationer

Typ	RS340B
Tak	Öppna och symmetriska nedsänkta T-profiltak samt tak med gipsskivor


Ljuskälla	Icke utbyttbar LED-modul
Effekt	1700lm– 15W, 2700lm– 27W, 3900lm– 34,5W vid 3000K 1900lm– 26W; 2600lm– 39W för FreshFood Meat (FMT)

GreenSpace Accent Fixed

Spridningsvinkel	MB (24°)
	WB (36°)
	VWB (60°)
Ljusflöde	2800, 4000lm vid 3000K
	1900, 2600lm vid FMT
	2700lm för Fresh Food Champagne (CH)
Korrelerad färgtemperatur	2500K (för CH)
	2700, 3000 K (för 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, FMT)
	4000K
Färgåtergivningsindex	80 för 827, 830, 840, FMT och CH
	90 för PW9
	>95 för CRW
Snittlivslängd L70B50	70000 timmar
Snittlivslängd L80B50	50000 timmar
Snittlivslängd L90B50	25000 timmar

Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25°C
Temperaturintervall vid drift	+10 till +40°C
Driftdon	Separat
Nätspänning	230 eller 240V/50–60Hz
Dimring	Ej dimbar (PSU-E)
	DALI-dimring (PSD-E)
Material	Armaturhus pressgjuten aluminium
Färg	Vit (WH, RAL9003), svart (BK, RAL 9004) och silver (SI, RAL9006)
Optisk kupa	PMMA, klar
	Tryckanslutning med draggänga (PIP), 3-polig Wieland/Adelskontakt (CW3), 3-polig Wieland/Adels-kontakt med lås (CW-L)
Installation	Monteras med fjäderklämmor
	Genomkoppling möjlig


Versions



Produktinformation



GreenSpace_Accent_Fixed-RS340B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Fixed-RS340B-DP02.tif

GreenSpace Accent Fixed

Produktinformation

GreenSpace_Accent_Fixed-RS340B-
DP03.tif



Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja (relaterat till närvaro/ rörelsedetektor och dagsljus avkänning)

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Styrenheter och dimring

Dimbar	No
--------	----

Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
------------	----------------

Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	F
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Utbytbar ljuskälla	No
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Produktfamiljens kod	RS340B

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Mekanik och amaturhus

Färg	Vit
------	-----

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	1 %
Snittlivslängd L80B50	50000 h
Snittlivslängd L90B50	25000 h

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB II WH	WB
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB II WH	WB
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB II WH	WB
17199500	RS340B LED27S/CRW PSU-E WB II WH	WB
17201500	RS340B LED27S/PW9 PSU-E WB II WH	WB
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB II WH	VWB

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB II WH	(0.40, 0.33)	3000 K	≥80	73 lm/W
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB II WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB II WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	113 lm/W

GreenSpace Accent Fixed

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
17199500	RS340B LED27S/CR W PSU-E WB II WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	77 lm/W
17201500	RS340B LED27S/PW SDCM<3	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	87 lm/W

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
17208400	9 PSU-E WB II WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	100 lm/W
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB II WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	100 lm/W

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB II WH	1900 lm	26 W
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB II WH	2700 lm	27 W
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB II WH	2700 lm	24 W

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
17199500	RS340B LED27S/CRW PSU-E WB II WH	2700 lm	35 W
17201500	RS340B LED27S/PW9 PSU-E WB II WH	2700 lm	31 W
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB II WH	2700 lm	27 W

