



ProAir – een weergaloze combinatie van lichtkwaliteit en efficiëntie

ProAir

Winkelontwerpers willen een spot die past in hun winkelontwerp. Visuele verkoopadviseurs hebben de allerbeste lichtkwaliteit nodig evenals spots die gemakkelijk verstelbaar zijn. En onderhoudsmanagers en groene kampioenen willen hun energieverbruik en onderhoudskosten verlagen. ProAir biedt winkelontwerpers een LED-spot met een elegante en compacte vormgeving die zij op maat kunnen aanpassen aan hun behoeften. Hij geeft visuele verkoopadviseurs een geweldige weergave van kleuren en wittinten en een uitstekende kleurconstantheid, evenals duidelijk gedefinieerde, zuivere bundels voor een maximale impact. Bovendien maakt een speciaal accessoire het mogelijk de spot vanaf de vloer te richten voor extra gebruiksgemak. En de High Efficacy uitvoeringen van de ProAir bieden een gering onderhoud en een laag energieverbruik.

Voordelen

- Best-in-class efficiëntie
- Aantrekkelijk ontwerp dat zich voegt in de winkelarchitectuur
- Spots kunnen vanaf de vloer opnieuw gericht worden met een speciale stok

Kenmerken

- Elegant, compact ontwerp – aanpasbaar
- Geweldige weergave van kleuren en wit en uitstekende kleurconstantheid
- Zuivere, duidelijk gedefinieerde bundels
- Speciale stok om de spot vanaf de vloer te richten
- Gering onderhoud en laag energieverbruik (High Efficacy-uitvoeringen)

Toepassing

- Winkels
- Hotels
- Kantoren

Specificaties

Type	ST640T (standaarduitvoering) ST641T (High Efficacy-uitvoering) ST642T (CrispWhite-uitvoering)
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Vermogen	ST640T: 22 en 33 W ST641T: 24 W ST642T: 20, 21 en 31 W
Bundelhoek	NB (10, 18°), MB en WB
Lichtstroom	ST640T: - NB: 1300 lm - MB, WB: 1750 lm ST641T: - MB, WB: 2600 lm ST642T: - NB: 1300 lm - MB, WB: 2700 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	80 90 92
Standaardafwijking kleurcombinatie	3
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70.000 uur


Mediaan nuttige levensduur L80B50	50.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B50	25.000 uur
Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C
Bereik bedrijfstemperatuur	+10 tot +40 °C
Driver	Ingebouwd
Vermogen/gegevenstoevoer	PDS-60 24V; voeding voor binnen- en buitentoepassingen
Netspanning	230 of 240 V / 50-60 Hz
Dimmen	DALI-dimbare uitvoering verkrijgbaar
Materiaal	Behuizing: gietaluminium Driverdoos: gezette metaalplaat
Kleur	Zwart (BL), wit (WH)
Optiek	Reflectors in verzilverd aluminium
Lichtkap	Glas (NB-uitvoeringen) of acrylaat
Aansluiting	3-fasen spanningsrailadapter (standaarduitvoeringen) of 5C6 spanningsrailadapter (DALI-dimbare uitvoeringen)
Installatie	Op 3-fasen spanningsrail
Accessoires	Verblindingsafscherming (GS), honingraat (HC), afschermmantel (SK), richtstok

ProAir

Versions



Productgegevens



Accessoires



Ordercode 25986300



Ordercode 25988700



Ordercode 25987000

Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Goedkeuring en Toepassing	
Mech. impact protection code	IK02
Ingress protection code	IP 20
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	120 °
CE-markering	CE-markering
Protection class IEC	Veiligheidsklasse I
Type lichtkap/lens	-
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Glare shielding accessories	Nee
Gloedraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Number of light sources	1
Product Family Code	ST640T
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Kleur	White

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lamp family code	Optiektype
87680000	ST640T LED17S/CRW PSU NB10 WH	LED15S	Narrow beam angle 10°
87682400	ST640T LED20S/930 PSU NB10 WH	LED20S	Narrow beam angle 10°
87683100	ST640T LED17S/830 PSU MB WH	LED17S	Middelbrede bundel
87684800	ST640T LED17S/930 PSU MB WH	LED17S	Middelbrede bundel
87685500	ST640T LED17S/CRW PSU MB WH	LED17S	Middelbrede bundel
87686200	ST640T LED27S/830 PSU MB WH	LED27S	Middelbrede bundel
87687900	ST640T LED27S/930 PSU MB WH	LED27S	Middelbrede bundel
87688600	ST640T LED27S/CRW PSU MB WH	LED27S	Middelbrede bundel
91833300	ST640T LED49S/830 PSU WB WH	LED49S	Brede bundel

Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom
87680000	ST640T LED17S/CRW PSU NB10 WH	(0.43, 0.40)	≥90	66,6666666666667	1700 lm	87680000	ST640T LED15S/CRW PSU NB10 WH	(0.43, 0.40)	≥90	66,6666666666667	1700 lm
87682400	ST640T LED20S/CRW PSU NB10 WH	(0.43, 0.40)	≥90	93,02325581395348	2000 lm	87683100	ST640T LED17S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥80	118,05555555555556	1700 lm
						87684800	ST640T LED17S/930 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥80	118,05555555555556	1700 lm
						87685500	ST640T LED17S/CRW PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥80	118,05555555555556	1700 lm
						87686200	ST640T LED27S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥80	118,05555555555556	1700 lm
						87687900	ST640T LED27S/930 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥80	118,05555555555556	1700 lm
						87688600	ST640T LED27S/CRW PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥80	118,05555555555556	1700 lm
						91833300	ST640T LED49S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40)	≥80	118,05555555555556	1700 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initiële LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initiële LED-armatuur	Initiële lichtstroom
87684800	ST640T LED17S/930 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥90	102,40963855421685 lm/W	1700 lm	87687900	ST640T LED27S/930 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥90	105,88235294117646 lm/W	2700 lm
87685500	ST640T LED17S/CRW PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥90	66,66666666666667 lm/W	1700 lm	87688600	ST640T LED27S/CRW PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥90	67,5 lm/W	2700 lm
87686200	ST640T LED27S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	≥80	120 lm/W	2700 lm	91833300	ST640T LED49S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40)	≥80	122,5 lm/W	4900 lm

Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen	Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
87680000	ST640T LED17S/CRW PSU NB10 WH	25.5 W	87686200	ST640T LED27S/830 PSU MB WH	22.5 W
87682400	ST640T LED20S/930 PSU NB10 WH	21.5 W	87687900	ST640T LED27S/930 PSU MB WH	25.5 W
87683100	ST640T LED17S/830 PSU MB WH	14.4 W	87688600	ST640T LED27S/CRW PSU MB WH	40 W
87684800	ST640T LED17S/930 PSU MB WH	16.6 W	91833300	ST640T LED49S/830 PSU WB WH	40 W
87685500	ST640T LED17S/CRW PSU MB WH	25.5 W			

