



Hi-Brite – facilidade de manuseio e redução de custos

Hi-Brite

O design compacto e resistente ao choque das lâmpadas da série Hi-Brite permite um fácil manuseio e é ideal para sistemas com cabeças móveis. De igual modo, o filamento compacto assegura uma elevada intensidade de feixe, o que pode ser utilizado para reduzir o consumo de energia: por exemplo, podem agora ser utilizados 1200 W em vez de 2500 W. Além disso, a tecnologia altamente inovadora P3, desenvolvida pela Philips, permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas em qualquer posição de acendimento, facto que prolonga a vida útil da lâmpada e assegura a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Benefícios

- Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time
- Easy handling, ideal for moving head systems
- Intensidade elevada de feixe, resultando num consumo de energia reduzido (1200 W em vez de 2500 W)

Características

- Philips Pinch Protection
- Compact, shock resistant design
- Compact filament

Aplicação


- Studio and film lighting
- Stage and theatre lighting
- Iluminação de digressões e de espectáculos

Hi-Brite

Versions



Desenho dimensional



Product	D (max)	H	W	L	C (max)
7015TXO 750W GX9.5 100V 1CT/10	19 mm	8.5 mm	9.5 mm	55 mm	104 mm

