



ClearAccent – Kostengünstiger LED Einbaustrahler

ClearAccent

ClearAccent LED Einbaustrahler bieten dank dem Standard-Deckenausschnitt von 68mm und der Halogen-Reflektoroptik perfekten Ersatz für heutige konventionelle 50W NV-Halogenstrahler. Das attraktive Erscheinungsbild, das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis und die hohe Effizienz erleichtern den Umstieg auf LED-Technologie. Ein weiterer Vorteil sind die kompakten Abmessungen und das integrierte Betriebsgerät. Dank der Schraubverbinder ist die Installation einfach und sicher.

Vorteile

- Die einfachste und günstigste Möglichkeit um von Halogen-auf LED-Einbaustrahler umzusteigen
- Deckenausschnitt von 68mm und Halogen-Reflektoroptik
- Reduzierte Betriebsausgaben: 90 % Energieeinsparung und 10-fache Lebensdauer im Vergleich zu Standardleuchten auf Halogenbasis
- Ein klares und formschönes Design aus hochwertigem Aluminium sorgt für eine diskrete Einbindung in jedem Innenraum
- Integriertes Betriebsgerät für eine einfache und schnelle Installation

Merkmale

- Als starre oder schwenkbare Ausführung erhältlich
- 500 Lumen mit einem Ausstrahlungswinkel von 36°
- Farbtemperaturen: warmweiß (3.000 K) und neutralweiß (4.000 K)
- Integriertes Betriebsgerät
- Dimmbar und kompatibel mit den meisten Phasenanschnittsdimmern

Anwendung

- Empfangsbereiche
- Hotel- und Gaststättengewerbe
- Kleine Läden und Büros
- Flure und Aufzüge
- Toiletten

Spezifikationen

Typ	RS060B (Spot als Einbau- und Einlegeleuchte – feste Variante) RS061B (Spot als Einbau- und Einlegeleuchte – einstellbare Version)
Deckentyp	Gipskartondecke
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
Leistung	6W
Abstrahlungswinkel	36°
Lichtstrom	500 Lumen
Farbtemperatur	3.000 oder 4.000K
Farbwiedergabeindex	> 80
Nutzlebensdauer	25,000 hours
L70B50	
Nutzlebensdauer	15,000 hours
L80B50	
Nutzlebensdauer	10,000 hours
L90B50	
Durchschnittliche	25°C
Umgebungstemperatur	
Betriebstemperaturbereich	0 bis 40 °C

Treiber	Integriert
Stromversorgung/	Stromversorgung/Datenverbindung
Datenverbindung	
Netzspannung	230 oder 240V/50–60Hz
Dimmen	Kompatibel zu den meisten Phasenanschnittsdimmern
Regelsystemeingang	Nicht zutreffend
Optionen	Feste oder einstellbare Version
Material	Rahmen: Aluminiumdruckguss Hinteres Gehäuse: Polycarbonat
Farbe	Weiß (WH)
Optische Abdeckung	Polycarbonat, klar
Anschluss	Eingebaute Anschlüsse (Stecker/Buchse) 3-poliger Steckverbinder mit Zugentlastung
Wartung	Keine
Installation	Befestigung durch Befestigungsfedern Keine Durchgangsverdrahtung möglich Die einstellbare Version kann um 25° geneigt werden
Zubehör	Keine

Versions



RS061B

Produktdetails



ClearAccent-RS061B-DP01.tif



ClearAccent-RS061B-DP03.tif

