



ClearAccent – Οικονομικό χωνευτό spot LED

ClearAccent

Το ClearAccent είναι μια απλή σειρά χωνευτών spot η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση των φωτιστικών που έχουν λαμπτήρες αλογόνου. Η ελκυστική τιμή του και η υψηλή αναλογία lumen ανά watt διευκολύνουν την απόφαση για τη μετάβαση στο LED. Ο συμπαγής σχεδιασμός του φωτιστικού, με ενσωματωμένη διάταξη οδήγησης, είναι κατάλληλος για ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι διαστάσεις της οπής στερέωσης πληρούν το παλιό πρότυπο για φωτιστικά αλογόνου 68 mm, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης. Χάρη στους βιδωτούς συνδέσμους, η εγκατάσταση είναι εύκολη και ασφαλής. Τα spot αυτού του τύπου είναι πλήρως συμβατά με IC.

Οφέλη

- Ο πλέον εύκολος και οικονομικός τρόπος μετατροπής από φωτιστικά αλογόνου σε προβολείς LED
- Μειωμένα λειτουργικά έξοδα: Εξοικονόμηση ενέργειας 90% και 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα κοινά φωτιστικά αλογόνου
- Το λιτό και απλό φινίρισμα διασφαλίζει τη διακριτική ενσωμάτωσή τους σε οποιοδήποτε εσωτερικό

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε σταθερές ή ρυθμιζόμενες εκδόσεις
- 500 lumen με δέσμη 36 μοιρών
- Δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος: 3000 και 4000 K
- Ενσωματωμένη διάταξη οδήγησης
- Συμβατό με τους περισσότερους ροοστάτες προηγούμενου άκρου

Εφαρμογή

- Χώροι υποδοχής και φιλοξενίας
- Μικρά καταστήματα και γραφεία
- Διάδρομοι και ανελκυστήρες
- Τουαλέτες

Χαρακτηριστικά

Τύπος	RS060B (χωνευτή, σταθερή επιτόπου έκδοση) RS061B (χωνευτή, ρυθμιζόμενη επιτόπου έκδοση)
Τύπος οροφής	Γύψινη οροφή (σανίδα)
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς	6 W
Γωνία δέσμης	36°
Φωτεινή ροή	500 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος	3000 ή 4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	> 80
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής*	L65 50.000 ωρών
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	7.5%
Απόδοση θερμοκρασίας περιβάλλοντος T _a	+25 °C
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	0 έως 40 °C

Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη
Τροφοδοσία ρεύματος/ Μεταφορά δεδομένων	Τροφοδοσία ρεύματος/Μεταφορά δεδομένων
Τάση δικτύου	230 ή 240 V / 50 - 60 Hz
Ρύθμιση έντασης	Συμβατό με τους περισσότερους ροοστάτες αποκοπής φάσης, προηγούμενου άκρου
Είσοδος συστήματος ελέγχου	Δεν ισχύει
Επιλογές	Σταθερή ή ρυθμιζόμενη έκδοση
Υλικό	Στεφάνη: χυτό αλουμίνιο Πίσω περίβλημα: πολυανθρακικό
Χρώμα	Λευκό (WH)
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό, διαφανές
Σύνδεση	Ενσωματωμένα αρσενικά / θηλυκά βύσματα Σύνδεσμος τριπλής ακίδας με διάταξη pull relief
Συντήρηση	Κανένα
Εγκατάσταση	Στερέωση με ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης Χωρίς δυνατότητα περάσματος καλωδίωσης Η ρυθμιζόμενη έκδοση έχει δυνατότητα κλίσης 25°
Εξαρτήματα	Κανένα

Versions



RS060B



RS061B

Λεπτομέρειες για το προϊόν



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



ClearAccent-RS061B-DP01.tif



ClearAccent-RS061B-DP03.tif

