



LEDinaire ClearAccent Spot – Eenvoud voor een scherpe prijs

ClearAccent

Installeer vandaag nog de LEDinaire ClearAccent Spot. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

Voordelen

- De gemakkelijkste en goedkoopste manier om over te schakelen van halogeen- naar LED-spots
- max. 90% energiebesparing en 10x langere levensduur in vergelijking met standaard halogeenarmaturen
- Snel en gemakkelijk installeren door geïntegreerde driver

Kenmerken

- Verkrijgbaar in vaste of verstelbare uitvoeringen
- 500 lumen met een bundel van 36°
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- Geïntegreerde driver
- Dimbaar (Compatibel met de meeste faseaansnijdingsdimmers)

Toepassing

- Receptie- en horecaruimten
- Winkels en kantoren
- Gangen en liften
- Toiletten

Specificaties

Type	RS060B (vaste inbouwuitvoering) RS061B (verstelbare inbouwuitvoering)
Type plafond	Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Lampvermogen	6 W
Bundelhoek	36°
Lichtstroom	500lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 of 4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	> 80
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L65
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	7.5%
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25°C
Bereik van bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C

Driver (VSA)	Geïntegreerd
Voeding/ gegevenstoevoer	Voeding/gegevenstoevoer
Netspanning	230 of 240 V/50-60 Hz
Dimmen	Compatibel met de meeste opgaandeflank faseaansnijdingsdimmers
Ingang voor regelsysteem	Niet van toepassing
Opties	Vaste of verstelbare uitvoering
Materiaal	Sierrand: gietaluminium Achterbehuizing: polycarbonaat
Kleur	Wit (WH)
Lichtkap	Polycarbonaat, helder
Aansluiting	Integrale stekker/contrastekker 3-pins connector met trekcontasting
Onderhoud	Geen
Installatie	Bevestiging door middel van verende klemmen Geen doorvoerbedrading mogelijk Instelbare uitvoering is 25° kantelbaar
Accessoires	Geen

Versions



RS060B



RS061B

Productgegevens



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



ClearAccent-RS061B-DP01.tif

Productgegevens

ClearAccent-RS061B-DP03.tif



Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +40 °C
-----------------------------	--------------

Goedkeuring en Toepassing

IK-classificatie	IK02
IP-codering	IP 20

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
-----------------	-----------

Algemene informatie

CE-markering	CE-markering
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
VSA	-
Lichtbron vervangbaar	Nee
Optiektype	Symmetrisch

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële kleurweergave-index	≥80
Initieel rendement LED-armatuur	83 lm/W
Initiële lichtstroom	500 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel ingangsvermogen	6 W

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	White
-------	-------

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde	
			kleurtemperatuur	
07267799	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	
07268499	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	
07269199	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	
07270799	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	

