



ClearAccent – rimelig innfelt LED-spotlys

ClearAccent

ClearAccent er et utvalg av grunnleggende innfelte armaturer som er utformet for å erstatte halogenbaserte armaturer. Den rimelige prisen og det høye lumen/watt-forholdet gjør det enkelt å bestemme seg for å bytte til LED. Armaturen har kompakt design og en innebygget driver, og den egner seg for mange forskjellige bruksområder. Dimensjonene på festehullet er i tråd med den gamle halogenbaserte standarden på 68 mm, noe som gjør ettermontering mulig. Skrukontakter gir enkel og rask montering. Disse spotlights er i samsvar med IC.

Fordeler

- Den enkleste og billigste måten å konvertere fra halogen- til LED-spotlys på
- Reduserte driftskostnader: 90 % energibesparelse og 10 ganger lengre levetid sammenlignet med vanlige halogenbaserte armaturer
- Den rene og enkle overflaten sikrer at de passer til ethvert interiør

Funksjoner

- Fås i fastmonterte og justerbare versjoner
- 500 lumen med 36-graders stråle
- Utvalg av fargetemperaturer: 3000 og 4000 K
- Integrert driver
- Kompatibel med de fleste forflankedimmere

Søknad

- Resepsjons- og hotellområder
- Små butikker og kontorer
- Korridorer og heiser
- Toaletter

spesifikasjoner

Produktnavn	RS060B(innfelt, fast spotlysversjon)
	RS061B (innfelt, justerbar spotlysversjon)
Taktype	Gipstak
Lyskilde	Ikke-utsiftbar LED-modul
Strøm	6 W
Spredningsvinkel	36°
Lysytelse	500 lm
Korrelert fargetemperatur	3000 eller 4000 K
Fargegjengivelse	> 80
Lumenedlikehold ved median levetid* 50000 timer	L65
Feilrate på styringsforkoblinger* ved 50000 timer	7.5%
Omgivelsestemperatur og ytelse Tq	+25 °C

Driftstemperatur	0 til 40 °C
Driver	Innebygd
Strøm-/dataforsyning	Strøm-/dataforsyning
Nettspenning	230 eller 240 V / 50-60 Hz
Dimming	Kompatibel med de fleste fasekuttete forflankedimmere
Styringsinput	Ikke relevant
Tilbehør	Fastmontert eller justerbar versjon
Materialer	Kant: Formstøpt aluminium
	Bakre innfatning: polykarbonat
Farge	Hvit (WH)
Glass	Polykarbonat, gjennomsiktig
Tilkobling	Integrerte hann-/hunnkontakter
	3-pinner kontakt med strekkavlastning
Vedlikehold	Ingen
Montering	Festes ved hjelp av klemmer
	Gjennomkobling ikke mulig
	Den justerbare versjonen kan reguleres 25 °
Tilbehør	Ingen

Versions



ClearAccent RS060B recessed spotlight, fixed version

Produkt detaljer



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



ClearAccent-RS061B-DP01.tif

Produkt detaljer

ClearAccent-RS061B-DP03.tif



Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom 0 to +40 °C

Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode IK02

Ingress beskyttelseskode IP20

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220-240 V

Generell informasjon

CE-merke CE mark

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

Forkobling -

Lyskilde kan byttes ut No

Optikktype symmetrisk

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Fargegjengivelsesindeks ≥ 80

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur 83 lm/W

Opprinnelig lysytelse 500 lm

Toleranse for lysytelse +/-10%

Opprinnelig inngangseffekt 6 W

Mekanisk og innfatning

Farge hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur
07267799	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K
07270799	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K

