



ClearAccent – Cenovo zapustené bodové LED svetlo

ClearAccent

ClearAccent patrí medzi sortiment zabudovaného bodového systému základnej úrovne používaného ako náhradu halogénových svietidiel. Ich atraktívna cena a vysoký svetelný tok na jeden Watt uľahčuje rozhodnutie, aby ste prešli na LED svietidlá. Kompaktná konštrukcia svietidla so zabudovaným napájačom je vhodná na širokú škálu aplikácií. Upevňovací otvor s rozmerom 68 mm vyhovuje štandardnej norme halogénových svietidiel, čo umožňuje prispôbovanie systému. Vďaka zabudovaným skrutkovým konektorm je inštalácia jednoduchá a bezpečná. Tieto bodové svietidlá sú plne v súlade s požiadavkami IC.

Výhody

- Najjednoduchší a najlacnejší spôsob prechodu z halogénových svietidiel na bodové LED svietidlá
- Nižšie prevádzkové náklady: Až 90 % úspora energie a 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými halogénovými svietidlami
- Čistý a jednoduchý povrch zabezpečuje diskrétnu splynutie s každým interiérom

Vlastnosti

- K dispozícii v pevných alebo nastaviteľných verziách
- 500 lúmenov s 36-stupňovým lúčom
- Výber teploty chromatickosti: 3 000 a 4 000 K
- Integrovaný napájač
- Kompatibilné s väčšinou stmievačov s nábehovým riadením

Aplikácie

- Recepce a HoReCa zariadenia
- Malé predajne a kancelárie
- Chodby a výťahy
- Toalety

Špecifikácia

Typ	RS060B (vstavaná verzia s pevným bodovým svetlom) RS061B (vstavaná verzia s nastaviteľným bodovým svetlom)
Typ stropného systému	Sadrokartónový (platňový) strop
Svetelný zdroj	Jednorazový LED modul
Výkon	6 W
Uhol vyžarovania	36°
Svetelný tok	500lm
Náhradná teplota chromatickosti	3000 alebo 4000K
Index podania farieb	> 80
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti*	L65
50000h	
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50000h	7.5%
Teplota okolia pri výkone Tq	+25°C

Rozsah prevádzkovej teploty	0až +40°C
Napájač	Vstavaný
Napájací/dátový zdroj	Napájací/dátový zdroj
Napájacie napätie	230 alebo 240 V, 50 – 60Hz
Stmievanie	Kompatibilné sväčšinou stmievačov sfázovým riadením
Vstup riadiaceho systému	Neaplikovateľné
Možnosti	Pevná alebo nastaviteľná verzia
Materiál	Rám: odliatok hliníka Zadné teleso: polykarbonát
Farba	Biela (WH)
Optický kryt	Polykarbonát, číry
Zapojenie	Integrované vstupné avýstupné konektory 3-pinový konektor sťahovým uvoľnením
Údržba	Žiadne
Montáž	Upevnenie pomocou pružných svoriek Priebežné prekáblovanie nie je možné Nastaviteľnú verziu možno nakloniť o 25°
Príslušenstvo	Žiadne

Versions



ClearAccent RS060B recessed spotlight, fixed version



ClearAccent RS061B recessed spotlight, adjustable version

Podrobnosti o produkte



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



ClearAccent-RS061B-DP01.tif



ClearAccent-RS061B-DP03.tif

Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt	0 až +40 °C
-------------------------	-------------

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
----------------------------------	------

Krytie IP	IP20
-----------	------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
-----------------	-----------

Všeobecné informácie

Značka CE	CE mark
-----------	---------

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
--------------------	------------------------

Predradník	-
------------	---

Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
----------------------------	-----

Typ optiky	Symetrický
------------	------------

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Poč. index podania farieb	≥80
---------------------------	-----

Počiatková účinnosť LED svetidla	83 lm/W
----------------------------------	---------

Počiatkový svetelný tok	500 lm
-------------------------	--------

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Počiatkový príkon	6 W
-------------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba	Biela
-------	-------

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť	Poč. náhradná teplota chromatičnosti
07267799	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K
07268499	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K
07269199	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K
07270799	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K

