



Un conjunto de herramientas de venta flexible y asequible

GreenSpace Accent Cardanic

Con la familia GreenSpace Accent, los vendedores y operadores de edificios ahora pueden cambiar de CDM a LED y disfrutar de los beneficios de la calidad de la luz de Philips PerfectAccent, así como de ahorros de energía importantes, todo por una inversión inicial razonable. El diseño regular y los paquetes de lúmenes específicos de GreenSpace Accent Cardanic permiten una instalación de renovación rápida y fácil. Para los vendedores de moda y alimentos, GreenSpace Accent Cardanic también se encuentra disponible con matices especiales de luz y formas LED para iluminar las prendas y los alimentos frescos que se ofrecen con la mejor luz que existe. Consulta las páginas de nuestro catálogo de Moda y alimentos para obtener más información sobre CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat y Fresh Food Champagne.

Beneficios

- Producción alta de flujo luminoso desde una luminaria muy compacta y de baja altura
- Suspensión de cardán (dos anillos inclinados independientes)
- Gran cobertura de aplicaciones

Características

- Excelente calidad de luz gracias a las ópticas Philips PerfectAccent
- Consumo de energía muy eficiente
- Diseño sencillo y sólido
- Reemplazo directo de CDM

Aplicaciones

- Venta de moda y alimentos

GreenSpace Accent Cardanic

Especificaciones

Tipo	RS343B
Tipo de techo	Techo con barras en T expuestas ocultas simétricas y techo (panel) de yeso
Fuente de luz	Módulo LED no reemplazable
Potencia	1700lm - 15W, 2700lm - 27W, 3900lm - 34.5W a 3000K 1900lm - 26W; 2600lm - 39W a FMT
Ángulo de haz	NB (10°), MB (24°), WB (36°)
Flujo luminoso	1750, 2800, 4000lm a 3000K 1900, 2600lm a FMT 2700lm a CH
Temperatura de color correlacionada (CCT)	2500K (para FreshFoodChampagne CH) 2700K 3000K (para 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, FreshFoodMeat FMT) 4000K
Índice de reproducción de color	80 para /827 /830 /840 /FMT /CH 90 para /PW9 >95 para /CRW
Vida útil media L70B50	70000h
Vida útil media L80B50	50000h
Vida útil media L90B50	25000h

Temperaturas ambiente promedio	+25 °C
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	+10 a +40°C
Controlador	Individual
Tensión de red	230 o 240 V/50-60 Hz
Graduación de luz	Sin regulación de intensidad (PSU-E) Con regulación de intensidad DALI (PSD-E)
Material	Carcasa: aluminio moldeado a presión
Color	Blanco (WH, RAL9003), Negro (BK, RAL 9004), Plata (SI, RAL9006)
Óptica	Policarbonato metalizado
Cubierta óptica	PMMA, transparente
Conexión	Conector a presión con sistema contra tirones (PIP), conector Wieland/Adels de 3polos (CW3), conector Wieland/Adels de 3polos con bloqueo (CW-L)
Instalación	Fijación por medio de sujetadores de resorte Cableado de paso posible
Accesorios	Ninguno

Versions



GREENSPACE ACCENT CARDANIC

Detalles del producto



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

Detalles del producto



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	+10 a +25 °C
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí

Aprobación y aplicación

Código de protección de impacto mec.	IK02
Código de protección de ingreso	IP20

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada	220 a 240 V
--------------------	-------------

Funcionamiento de emergencia

Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Tapa y base	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tipo de cubierta/lente óptico	Ópalo de policarbonato suave
Controlador incluido	Sí
Equipo	-
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Código de familia del producto	RS343B

Información general

Índice de reproducción cromática inic.	≥80
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Datos técnicos de la luz

Color	Blanco
-------	--------

-

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a 5.000 h
910500459319	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	0,05 %
910500459498	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	-
910500459499	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	-
910500459501	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	-
910500459502	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	-
910500459507	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	-

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Código de la línea de lámparas
910500459319	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	LED39S
910500459498	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	LED17S
910500459499	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	LED17S

Order Code	Full Product Name	Código de la línea de lámparas
910500459501	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	LED27S
910500459502	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	LED27S
910500459507	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	LED39S

Información general (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminoso inicial
			correlacionada inic.		
910500459319	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	(0.4338, 0.4030)	3000 K	123,80952380952381 lm/W	3900 lm
910500459498	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	(0.4338, 0.4030)	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm
910500459499	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	(0.3818, 0.3797)	4000 K	125 lm/W	1800 lm
910500459501	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	(0.4338, 0.4030)	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminoso inicial
			correlacionada inic.		
910500459502	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	(0.3818, 0.3797)	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm
910500459507	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	(0.3818, 0.3797)	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm

Información general (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
910500459319	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	31.5 W
910500459498	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	14.4 W
910500459499	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	14.4 W

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
910500459501	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	23.5 W
910500459502	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	23.5 W
910500459507	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	31.5 W

