



Un luminaire flexible et économique pour tous les commerces.

GreenSpace Accent Cardanique

La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les commerçants à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le GreenSpace Accent Cardanique bénéficie d'un large choix de températures de couleur et de flux lumineux. Avec son design soigné et compact (diamètre d'encastrement 175 mm), il s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne

Avantages

- Un flux lumineux élevé dans un luminaire compact, de faible hauteur
- Un encastré cardanique (avec double rotation)
- Une large gamme d'applications

Fonctions

- Une qualité de lumière irréprochable grâce aux optiques Philips PerfectAccent
- Un rendement énergétique élevé
- Un design épuré et robuste
- Un remplacement des luminaires CDM facilité

Application


- Supermarchés
- Hypermarchés
- Grandes surfaces
- Boutiques de mode

GreenSpace Accent Cardanique

Mises en garde et sécurité

- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Code famille de produits	RS343B
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	2200 K	≥80	92 lm/W	1.900 lm
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif	8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif

GreenSpace Accent Cardanique

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Faisceau extensif
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Faisceau extensif
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Faisceau semi-intensif
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Faisceau extensif
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Faisceau extensif
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	14 W
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	20,5 W
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23,5 W
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	23,5 W
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	23,5 W
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	25 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	29 W
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	31,5 W
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 W
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	31,5 W
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 W
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	36 W
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	36 W
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	29 W
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	26 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 à +35 °C
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 à +35 °C
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	+10 à +25 °C
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 à +35 °C
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 à +35 °C
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	+10 à +35 °C
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	+10 à +35 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Non
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Non
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Non
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Non
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Non
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Non
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Non
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Non

GreenSpace Accent Cardanique

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Non
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Non
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Non
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Blanc
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Blanc
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Blanc
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Blanc
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Blanc
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Blanc
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Blanc
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Blanc
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Blanc
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Blanc
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicable
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicable
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicable
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Non applicable
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Non applicable
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicable
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Non applicable
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Non
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Oui
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Variateur sans fil

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Blanc
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Noir
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Blanc
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Blanc
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Blanc
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Blanc
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Blanc
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Blanc
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Noir
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Non applicable
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicable
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicable
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Non applicable
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Non applicable
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Non applicable
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicable
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicable
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicable

GreenSpace Accent Cardanique

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicable
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Non applicable

