



En fleksibel og rimelig downlight for butikker

GreenSpace Accent Cardanic

Takket være GreenSpace Accent-familien kan forhandlere og bygningsoperatører nå bytte fra CDM til LED-belysning og få betydelige energibesparelser til en rimelig investeringskostnad. Denne GreenSpace Accent Cardanic-downlighten har normale åpninger og spesifikke lumenpakker for å gjøre ettermonteringen rask og enkel. I tillegg tilbyr produktene flere alternativer for systemintegrasjon og dimming i både kablet og trådløs utgave. For moteforhandlere og matbutikker er hver RS343B GreenSpace Accent Cardanic-downlight tilgjengelig i spesielle LED-utgaver og LED-lysprofiler som viser varene i best mulig lys. Ta en titt på våre mote- og matkatalogsider for å finne ut mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordeler

- Passer inn i tak med et rent og enkelt design
- Enkel å designe takket være CDM-ettermonteringsdimensjoner
- Reduser karbonavtrykket ditt med energisparende LED-belysning
- Nøyaktig sikting takket være kardansk rotasjonsmekanisme

Funksjoner

- Dimensjoner for ettermontering med CDM-lysarmaturer
- LED-farger og LED-belysning for matvarer inkludert for butikker
- RS343B er tilgjengelig for vanlig strømnnett (PSU), enkel DALI-dimming (PSD), Interact-kompatibel DALI (DIA), innendørs posisjonering (DIA-VLC) eller trådløs Interact (WIA)

Søknad


- Supermarkeder
- Hypermarkeder
- Store butikker
- Motebutikker

GreenSpace Accent Cardanic

Warnings and safety

- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned
- Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert hanske

Målskisse



Produkt detaljer

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Produktseriekode	RS343B
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Optisk type	Bredstrålet
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Godkjenning og bruksområde	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig vekslings	Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte	
		fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505101485	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1 700 lm
910505102309	RS343B 27S/ ROSE WIA-E WB CP WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2 700 lm
910505102310	RS343B 27S/ PW930 WIA-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2 850 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505101485	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W
910505102309	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102310	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	26 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
910505101485	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 til +25 °C
910505102309	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	+10 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
910505102310	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	+10 til +35 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505101485	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nei
910505102309	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505102310	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Trådløs dimming

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505101485	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Hvit
910505102309	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Svart

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102310	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505101485	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505102309	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102310	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

