



Flexibel och prisvärd verktygslåda för butiker

GreenSpace Accent Cardanic

Med GreenSpace Accent-familjen kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED, och dra nytta av fördelarna med såväl Philips PerfectAccent-ljus kvaliteten som de betydande energibesparingarna – till en rimlig inledande investeringskostnad. GreenSpace Accent Cardanic har standardmått och särskilda ljusflöden för snabb och enkel eftermontering. Armaturen finns även tillgänglig med särskilda ljusrecept för som visar upp skyltade kläder och andra varor på allra bästa sätt. Se vår katalog för Livsmedel och Kläder för att läsa mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne.

Fördelar

- Högt ljusflöde från en mycket kompakt och låg armatur
- Kardanupphäng (två ringar som kan vinklas separat)
- Passar ett stort antal användningsområden

Funktioner

- Utmärkt ljuskvalitet med Philips PerfectAccent-optik
- Hög energieffektivitet
- Diskret och robust design
- 1-1-ersättning för CDM

Användning

- Livsmedels- och klädbutiker

specifikationer

Typ	RS343B
-----	--------

GreenSpace Accent Cardanic

Tak	Öppna och symmetriska nedsänkta T-profiltak samt tak med gipsskivor
Ljuskälla	Icke utbyttbar LED-modul
Effekt	1700lm – 15W, 2700lm – 27W, 3900lm – 34,5W vid 3000K 1900lm – 26W; 2600lm – 39W vid FMT
Spridningsvinkel	NB (10°), MB (24°), WB (36°)
Ljusflöde	1750, 2800, 4000lm vid 3000K 1900, 2600lm vid FMT 2700lm vid CH
Korrelerad färgtemperatur	2500K (för Fresh Food Champagne CH) 2700K 3000 K (för 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW och Fresh Food Meat FMT) 4000K
Färgåtergivningindex	80 för /827 /830 /840 /FMT /CH 90 för /PW9 >95 för /CRW
Snittlivslängd L70B50	70000 timmar
Snittlivslängd L80B50	50000 timmar

Snittlivslängd L90B50	25000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25°C
Temperaturintervall vid drift	+10 till +40°C
Driftdon	Separat
Nätspänning	230 eller 240V/50–60Hz
Dimning	Ej reglerbar (PSU-E) DALI-reglerbar (PSD-E)
Material	Armatyrhus pressgjuten aluminium
Färg	Vit (WH, RAL9003), svart (BK, RAL 9004) och silver (SI, RAL9006)
Optik	Metalliserad polykarbonat
Optisk kupa	PMMA, klar
Anslutning	Tryckanslutning med draggånga (PIP), 3-polig Wieland/Adelskontakt (CW3), 3-polig Wieland/Adels-kontakt med lås (CW-L)
Installation	Monteras med fjäderklämmor Möjlighet till genomgående kabel
Tillbehör	Inga

Versions



Produktinformation

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace Accent Cardanic

Produktinformation



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur +10 till +25 °C

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02

Kod för kapslingsklass IP20

Drift och elektricitet

Inspänning 220 till 240 V

Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel 120 °

Socket -

CE-märkning CE märkning

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Optikavskärmning/optiktyp PCO-SAT

Driftdon ingår Ja

ENEC-märkning ENEC märkning

Säkerhetsmärkning, antändlighet F

Driftdon -

Glödtrådtest Temperatur
650 °C, under 30 s

Utbytbar ljuskälla No

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Antal ljuskällor 1

Optiktyp WB

Produktfamiljskod RS343B

UL-märkning No

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde +/-10%

Mekanik och armaturhus

Färg Vit

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	Nej
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	No
16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	No
16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	No

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	LED17S

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	LED17S

GreenSpace Accent Cardanic

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	LED19S

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	LED17S

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)

Full						Full					
Order Code	Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte	Order Code	Product Name	Initial kromaticitet	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt LED-ljusutbyte
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	(0.4338, 0.4030)	3000 K	≥80	118,05555555555555 lm/W	16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	(0.397, 0.33)	3000 K	≥85	70,37037037037037 lm/W
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	(0.3818, 0.3797)	4000 K	≥80	125 lm/W	16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	(0.4220, 0.3860)	3000 K	≥90	103,65853658536587 lm/W

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt	Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	1700 lm	14.4 W	16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	1900 lm	27 W
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	1800 lm	14.4 W	16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	1700 lm	16.4 W

