



# Esnek ve ekonomik perakende aydınlatma çözümü

## GreenSpace Accent Kardanik

GreenSpace Accent ailesi sayesinde, perakendeciler ve bina yöneticileri artık gereken CDM - LED geçişini yaparak mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında. GreenSpace Accent Kardanik modelinin standart montaj uygulaması ve özel lümen paketleri, retrofit kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. GreenSpace Accent Kardanik modeli, moda ve gıda perakendecilerinin giysi ve taze gıda maddelerini en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma çeşitleri ve LED çözümü sunmaktadır. Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza göz atarak CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat ve Fresh Food Champagne hakkında daha fazla bilgi edinin.

### Faydaları

- Çok kompakt, düşük yükseklikli aydınlatma armatüründen yüksek lümen çıkışı
- Kardanik sarkıt
- Geniş uygulama alanı

### Özellikler

- Philips PerfectAccent optik tarafından sağlanan mükemmel ışık kalitesi
- Yüksek enerji verimliliği
- Sade ve dayanıklı tasarım
- Bire bir CDM değiştirme

### Uygulama

- Yiyecek ve moda perakende

### şartlar

## GreenSpace Accent Kardanik

<b>Tür</b>	RS343B
<b>Tavan türü</b>	Açık (ve simetrik gizli) T çubuk tavan ve alçı (alçıpan) tavan
<b>Işık kaynağı</b>	Değiştirilemez LED modülü
<b>Güç</b>	1700 lm - 15 W, 2700 lm - 27 W, 3900 lm - 3000 K'de 34,5 W 1900 lm - 26 W; 2600 lm - FMT'de 39 W
<b>Işın açısı</b>	NB (10°), MB (24°), WB (36°)
<b>Işık akısı</b>	3000 K'de 1750, 2800, 4000 lm FMT'de 1900, 2600 CH'de 2700
<b>İlişkili Renk Sıcaklığı</b>	2.500 K (Fresh Food Champagne CH için) 2700 K 3000 K (830 için, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT) 4.000 K
<b>Renksel Geriverim</b>	/827 /830 /840 /FMT /CH için 80
<b>İndeksi</b>	/PW9 için 90 >/CRW için 95
<b>Ortalama yararlı ömür</b>	70.000 saat
<b>L70B50</b>	
<b>Ortalama yararlı ömür</b>	50.000 saat
<b>L80B50</b>	

<b>Ortalama yararlı ömür</b>	25.000 saat
<b>L90B50</b>	
<b>Ortalama ortam sıcaklığı</b>	+25 °C
<b>Çalışma sıcaklığı aralığı</b>	+10 ila +40 °C
<b>Sürücü</b>	Ayrı
<b>Şebeke gerilimi</b>	230 veya 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Dimleme</b>	Karartılmaz (PSU-E) DALI karartılabilir (PSD-E)
<b>Malzeme</b>	Muhafaza: dökme alüminyum
<b>Renk</b>	Beyaz (WH, RAL9003), Siyah (BK, RAL 9004), Gümüş (SI, RAL9006)
<b>Optik sistem</b>	Metalize polikarbonat
<b>Optik kapak</b>	PMMA, şeffaf
<b>Bağlantı</b>	Çekerek çıkarmalı itmeli konnektör (PIP), 3 kutuplu Wieland/Adels fiş (CW3), Kilitli 3 kutuplu Wieland/Adels fiş (CW-L)
<b>Kurulum</b>	Sabitleme, yaylı tutucularla yapılır Dahili kablolama mümkündür
<b>Aksesuarlar</b>	Yok

## Versions



## ÜRÜN BİLGİLERİ



GreenSpace\_Accent\_Cardanic-  
RS343B-DP01.tif



GreenSpace\_Accent\_Cardanic-  
RS343B-DP01.tif

## ÜRÜN BİLGİLERİ



GreenSpace\_Accent\_Cardanic-  
RS343B-DP01.tif



GreenSpace\_Accent\_Cardanic-  
RS343B-DP01.tif

### Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

### Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime karşı koruma sınıfı	IP20

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

### Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Kapak Tabanı	-
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Optik kapak/lens türü	PCO-SAT
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Tertibat	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
Ürün Ailesi Kodu	RS343B
UL işareti	Hayır

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akışı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	White
------	-------

### Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
16471300	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	-
16473700	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	-
16475100	RS343B LED27S/FMT PSU-E MB II WH	-
16546800	RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH	-
16547500	RS343B LED27S/840 PSU-E MB II WH	-
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	-
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	-
16795000	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	-
16796700	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	-
16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	-
16801800	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	-
16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	-
16803200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH	-
16804900	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH	-
16805600	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	-
16806300	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	-
16807000	RS343B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB II WH C	1%
16808700	RS343B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB II WH C	1%
16809400	RS343B LED27S/827 PSU-E MB WH	-
16810000	RS343B LED39S/827 PSU-E WB II WH	-
16812400	RS343B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	1%
16813100	RS343B LED39S/830 PSU-E MB II WH CW-L	-
16816200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	-
16817900	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH CW-L	-

### Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Karartılabilir	Order Code	Full Product Name	Karartılabilir
16471300	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	Hayır	16473700	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	Hayır

## GreenSpace Accent Kardanik

Order Code	Full Product Name	Karartlıabilir
16475100	RS343B LED27S/FMT PSU-E MB II WH	Hayır
16546800	RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH	Hayır
16547500	RS343B LED27S/840 PSU-E MB II WH	Hayır
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	Hayır
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	Hayır
16795000	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	Hayır
16796700	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	Hayır
16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	Hayır
16801800	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	Hayır
16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	Hayır
16803200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH	Hayır

Order Code	Full Product Name	Karartlıabilir
16804900	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH	Hayır
16805600	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	Hayır
16806300	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	Hayır
16807000	RS343B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB II WH C	Evet
16808700	RS343B LED39S/PW930 PSD-VLC-E MB II WH C	Evet
16809400	RS343B LED27S/827 PSU-E MB WH	Hayır
16810000	RS343B LED39S/827 PSU-E WB II WH	Hayır
16812400	RS343B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	Evet
16813100	RS343B LED39S/830 PSU-E MB II WH CW-L	Hayır
16816200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	Hayır
16817900	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH CW-L	Hayır

### Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Parlama levhası aksesuarları	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü
16471300	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	-	LED27S	MB
16473700	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	No	LED39S	WB
16475100	RS343B LED27S/FMT PSU-E MB II WH	-	LED26S	MB
16546800	RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH	-	LED27S	MB
16547500	RS343B LED27S/840 PSU-E MB II WH	-	LED27S	MB
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	-	LED17S	WB
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	-	LED17S	WB
16795000	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	-	LED27S	WB
16796700	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	-	LED27S	WB
16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	-	LED19S	WB
16801800	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	-	LED39S	WB
16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	-	LED17S	WB

Order Code	Full Product Name	Parlama levhası aksesuarları	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü
16803200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH	-	LED27S	WB
16804900	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH	-	LED39S	WB
16805600	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	-	LED27S	MB
16806300	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	-	LED39S	WB
16807000	RS343B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB II WH C	-	LED27S	MB
16808700	RS343B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB II WH C	-	LED39S	WB
16809400	RS343B LED27S/827 PSU-E MB WH	-	LED27S	MB
16810000	RS343B LED39S/827 PSU-E WB II WH	-	LED39S	WB
16812400	RS343B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	-	LED27S	MB
16813100	RS343B LED39S/830 PSU-E MB II WH CW-L	-	LED39S	MB
16816200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	-	LED27S	WB
16817900	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH CW-L	-	LED39S	WB

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki			
		Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
16471300	RS343B LED27S/PW930	(0.4220, 0.3860)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki			
		Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
	PSU-E				
	MB II WH				

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki			
		Başlangıç renk türü	Renk Sıcaklığı	Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
16473700	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	(0.4338, 0.4030)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
16475100	RS343B LED27S/F MT PSU-E MB II WH	(0.397, 0.33)	3000 K	≥85	68,35443037974683 lm/W
16546800	RS343B LED27S/8 30 PSU-E MB WH	(0.4338, 0.4030)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
16547500	RS343B LED27S/8 40 PSU-E MB II WH	(0.3818, 0.3797)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
16793600	RS343B LED17S/8 30 PSU-E WB WH	(0.4338, 0.4030)	3000 K	≥80	118,05555555555556 lm/W
16794300	RS343B LED17S/8 40 PSU-E WB WH	(0.3818, 0.3797)	4000 K	≥80	125 lm/W
16795000	RS343B LED27S/8 30 PSU-E WB WH	(0.4338, 0.4030)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
16796700	RS343B LED27S/8 40 PSU-E WB II WH	(0.3818, 0.3797)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
16797400	RS343B LED19S/F MT PSU-E WB WH	(0.397, 0.33)	3000 K	≥85	70,37037037037037 lm/W
16801800	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	(0.3818, 0.3797)	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W
16802500	RS343B LED17S/ PW930 PSU-E WB WH	(0.4220, 0.3860)	3000 K	≥90	103,65853658536587 lm/W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki			
		Başlangıç renk türü	Renk Sıcaklığı	Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
16803200	RS343B LED27S/ PW930 PSU-E WB II WH	(0.4220, 0.3860)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
16804900	RS343B LED39S/ PW930 PSU-E WB II WH	(0.4220, 0.3860)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
16805600	RS343B LED27S/ PW930 PSU-E MB II WH CW-L	(0.4220, 0.3860)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
16806300	RS343B LED39S/ PW930 PSU-E WB II WH CW-L	(0.4220, 0.3860)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
16807000	RS343B LED27S/ PW930 PSD- VLC-E MB II WH C	(0.4220, 0.3860)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
16808700	RS343B LED39S/ PW930 PSD- VLC-E WB II WH C	(0.4220, 0.3860)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
16809400	RS343B LED27S/8 27 PSU-E MB WH	(0.4578, 0.4101)	2700 K	≥80	110,63829787234043 lm/W
16810000	RS343B LED39S/ 827 PSU-E WB II WH	(0.4578, 0.4101)	2700 K	≥80	119,04761904761905 lm/W
16812400	RS343B LED27S/8 30 PSD- VLC-E	(0.4338, 0.4030)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki			
		Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
16813100	MB WH CW-L RS343B LED39S/830 PSU-E MB II WH CW-L	(0.4338, 0.4030)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
16816200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	(0.4220, 0.3860)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki			
		Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
16817900	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH CW-L	(0.4338, 0.4030)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W

## Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
16471300	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	2700 lm	25.5 W
16473700	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	3900 lm	31.5 W
16475100	RS343B LED27S/FMT PSU-E MB II WH	2700 lm	39.5 W
16546800	RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH	2700 lm	23.5 W
16547500	RS343B LED27S/840 PSU-E MB II WH	2800 lm	23.5 W
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	1700 lm	14.4 W
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	1800 lm	14.4 W
16795000	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	2700 lm	23.5 W
16796700	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	2800 lm	23.5 W
16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	1900 lm	27 W
16801800	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	3800 lm	31.5 W
16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	1700 lm	16.4 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
16803200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH	2700 lm	25.5 W
16804900	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH	3900 lm	38.5 W
16805600	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	2700 lm	25.5 W
16806300	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	3900 lm	38.5 W
16807000	RS343B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB II WH C	2700 lm	25.5 W
16808700	RS343B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB II WH C	3900 lm	38.5 W
16809400	RS343B LED27S/827 PSU-E MB WH	2600 lm	23.5 W
16810000	RS343B LED39S/827 PSU-E WB II WH	3750 lm	31.5 W
16812400	RS343B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	2700 lm	23.5 W
16813100	RS343B LED39S/830 PSU-E MB II WH CW-L	3900 lm	31.5 W
16816200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	2700 lm	25.5 W
16817900	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH CW-L	3900 lm	31.5 W

## Zaman içindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Ortalama	Ortalama
		yararlı ömür L80B50	yararlı ömür L90B50
16471300	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	-	-
16473700	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	50000 h	25000 h
16475100	RS343B LED27S/FMT PSU-E MB II WH	-	-
16546800	RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH	-	-
16547500	RS343B LED27S/840 PSU-E MB II WH	-	-
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	-	-
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	-	-
16795000	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	-	-
16796700	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	-	-
16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	-	-
16801800	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	-	-
16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	-	-
16803200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH	-	-
16804900	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH	-	-
16805600	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	-	-

Order Code	Full Product Name	Ortalama	Ortalama
		yararlı ömür L80B50	yararlı ömür L90B50
16806300	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	-	-
16807000	RS343B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB II WH C	-	-
16808700	RS343B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB II WH C	-	-
16809400	RS343B LED27S/827 PSU-E MB WH	-	-
16810000	RS343B LED39S/827 PSU-E WB II WH	-	-
16812400	RS343B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	-	-
16813100	RS343B LED39S/830 PSU-E MB II WH CW- L	-	-
16816200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	-	-
16817900	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH CW-L	-	-

