




Thema 2 LED: efficiënte en elegante ronde armatuur

Thema 2 LED

Thema T2 LED is een compacte ronde armatuur die sfeer brengt in stedelijke omgevingen. Door zijn merkbare aanwezigheid zowel overdag als 's nachts accentueert hij het karakter van openbare ruimten en geeft hij aan plaatsen een tijdloze toets. Thema 2 LED is bedoeld voor installatiehoogten tot 6 meter en biedt drie verschillende installatietypes: pendelmontage, Tenso of Belvedere Lyre-beugel. Ideaal voor het verlichten van straten en wegen, paden, pleinen en voetgangersgebieden met warm en comfortabel licht.

Voordelen

- Elegante Lyre-bevestiging
- Energiezuinige armatuur met performante optieken

Kenmerken

- Flexibele installatie: pendelmontage, Belvedere en Tenso Lyre-beugel
- Compatibel met alle standaard- en geavanceerde verlichtingssystemen van Philips en voorbereid op CityTouch
- Gemakkelijk onderhoud van de driver op locatie

Toepassing

- Stadscentra, zijstraten, straten in woonwijken, pleinen, fiets- en voetpaden, parken en speelplaatsen, parkeerterreinen

Specificaties

Type	BDP607 (paaltopuitvoering)
	BSP607 (pendeluitvoering)
Lichtbron	Integrale LED-module

Lampvermogen	16 - 55 W
Lichtstroom	800 - 5400 lm (3000 K)
	800 - 5450 lm (4000 K)

Thema 2 LED

Armatuurrendement	100 lm/W (3000 K)
	110 lm/W (4000 K)
Gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	≥ 80 (3000 K)
	≥ 70 (4000 K)
Levensduur	Tot 100.000 uur
Bereik van bedrijfstemperatuur	-25 tot +30 °C
Driver	Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
Netspanning	220-240 V/50-60 Hz
Dimmen	CLO
Ingang voor regelsysteem	DALI
Optiek	Lichtverdeling middelbreed (DM), breed (DW), verticaal (DV)
Optisch element	Louvre (optie)

Lichtkap	Diffuserplaten (twee verschillende platen leverbaar)
Materiaal	Behuizing: gietaluminium
	Gehard vlak glas
	Polycarbonaat schaal
Kleur	Grijs
	Andere RAL- of AKZO Futura-kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Onderhoud	Zonder gereedschap van onderaf
	Te openen met één clip
	Gemakkelijke toegang tot driver van bovenaf, 2 schroeven
Installatie	Pendelmontage 1"G
	Belvedere Lyre-beugel voor mast Ø 60 mm
	Tenso Lyre-beugel voor mast Ø 90 mm
	Aanbevolen montagehoogte: 4 - 6 m
	Max SCx: 0,17 m²

Versions



Productgegevens



Thema_2_LED-BDP607_LU-DP01.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP14.tif

Thema 2 LED

Productgegevens



Thema_2_LED-BDP607-DP04.tif




Thema_2_LED-BDP607-DP05.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP06.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP07.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP08.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP09.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP10.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP13.tif

Thema 2 LED

Productgegevens



Thema_2_LED-BDP607_L-DP02.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP03.tif

Thema 2 LED

Toepassingsomstandigheden

Maximum dim level	Niet van toepassing
-------------------	---------------------

Goedkeuring en Toepassing

Mech. impact protection code	IK08
------------------------------	------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Stroomsterkte driver	375 mA
----------------------	--------

Algemene informatie

Bundelspreiding armatuur	360°
--------------------------	------

CE-markering	CE-markering
--------------	--------------

Light source color	Warmwit
--------------------	---------

Optical cover/lens type	Polycarbonaat schaal/lichtkap
-------------------------	----------------------------------

Driver/VSA meegeleverd	Ja
------------------------	----

ENEC-markering	-
----------------	---

Brandbaarheidsmarkering	-
-------------------------	---

VSA	-
-----	---

Gloeidraadtest	-
----------------	---

Light source replaceable	Ja
--------------------------	----

Number of gear units	1 unit
----------------------	--------

Number of light sources	1
-------------------------	---

Optiektype	Lichtverdeling breed
------------	-------------------------

Optisch element	Zonder element, gestructureerd
-----------------	-----------------------------------

UL-markering	Nee
--------------	-----

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
---	--------

Initiële Kleurweergave-index (CRI)	≥80
------------------------------------	-----

Eisen aan armatuurontwerp

Standaard kanteelhoek opschuifmontage	0°
---------------------------------------	----

Standaard kanteelhoek opzetmontage	0°
------------------------------------	----

Upward light output ratio	0.03
---------------------------	------

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	Grey
-------	------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lamp family code	Product Family Code
93865200	BDP607 LWFP GRN30/830 DW DF-S GR CLO LU	GRN30	BDP607
93866900	BDP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1 L	GRN60	BDP607
93868300	BSP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1	GRN60	BSP607

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initial luminous flux
93865200	BDP607 LWFP GRN30/830 DW DF-S GR CLO LU	1978 lm
93866900	BDP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1 L	3031 lm

Order Code	Full Product Name	Initial luminous flux
93868300	BSP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1	4920 lm

