




Thema 2 LED: účinné a elegantné okrúhle svietidlo

Thema 2 LED

Thema T2 LED je kompaktné okrúhle svietidlo navrhnuté tak, aby vytváralo atmosféru mestského prostredia. Dodáva výraznú atmosféru vo dne aj v noci, zvýrazňuje charakter verejných priestranstiev a dodáva im nadčasovú sviežosť. Svietidlo Thema 2 LED je navrhnuté až do výšky 6 metrov a ponúka tri rôzne typy inštalácie: zavesenie alebo pomocou konzol Tenso alebo Belvedere. Ideálne na osvetľovanie ulíc a ciest, chodníkov, námestí a peších zón teplým a príjemným svetlom.

Výhody

- Elegancia konzolového upevnenia
- Energeticky úsporné svietidlo s výkonnou optikou

Vlastnosti

- Flexibilná montáž: zavesenie, konzoly Tenso alebo Belvedere
- Kompatibilné so všetkými štandardnými a pokročilými systémami osvetlenia Philips, pripravené pre systém CityTouch
- Jednoduchá údržba napájača priamo na mieste

Aplikácie

- Centrá miest, bočné ulice, obytné ulice, námestia, cyklotrasy a chodníky, parky a detské ihriská, parkovacie plochy

Špecifikácia

Typ	BDP607 (verzia smontážou na vrchol stĺpa)
	BSP607 (závesná verzia)
Svetelný zdroj	Integrovaný modul LED

Výkon	16 – 55 W
Svetelný tok	800 – 5 400 lm (3 000 K)
	800 – 5 450 lm (4 000 K)

Thema 2 LED

Výkon svietidla	100 lm/W (3 000 K)
	110 lm/W (4 000 K)
Náhradná teplota chromatickosti	3 000 – 4 000 K
Index podania farieb	≥ 80 (3 000 K)
	≥ 70 (4 000 K)
Životnosť	Až 100 000 h
Rozsah prevádzkovej teploty	–25 až +30 °C
Napájač	Zabudovaný (modul LED svlastným predradníkom)
Napájacie napätie	220 – 240V, 50 – 60Hz
Stmievanie	CLO
Vstup riadiaceho systému	DALI
Optika	Vyžarovanie stredné (DM), široké (DW) alebo vertikálne (DV)
Optický prvok	Mriežka (voliteľná)

Optický kryt	Difúzne platne (k dispozícii sú dve rôzne platne)
Materiál	Teleso: tlakový odliatok hliníka
	Tvrdené ploché sklo
	Kryt zpolykarbonátu
Farba	Sivá
	Ďalšie farby RAL alebo AKZO Futura sú k dispozícii na požiadanie
Údržba	Bez použitia nástrojov, vspodnej časti
	Otvorenie pomocou jednej svorky
	Jednoduchý prístup k napájaciu zhora, 2 skrutky
Montáž	Závesné 1"G
	Konzola Belvedere na stĺp s priemerom Ø 60 mm
	Konzola Tenso na stĺp s priemerom Ø 90 mm
	Odporúčaná montážna výška: 4 – 6 m
	Max. SCx: 0,17 m²

Versions



Podrobnosti o produkte



Thema_2_LED-BDP607_LU-DP01.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP14.tif

Thema 2 LED

Podrobnosti o produkte



Thema_2_LED-BDP607-DP04.tif




Thema_2_LED-BDP607-DP05.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP06.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP07.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP08.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP09.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP10.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP13.tif

Thema 2 LED

Podrobnosti o produkte



Thema_2_LED-BDP607_L-DP02.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP03.tif

Thema 2 LED

Podmienky použitia

Maximálna úroveň stmievania	Nepoužíva sa
-----------------------------	--------------

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
----------------------------------	------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Prevádzkové a elektrické

Prúd napájača	375 mA
---------------	--------

Všeobecné informácie

Rozptyl svetelného lúča svetidla	360°
----------------------------------	------

Značka CE	CE mark
-----------	---------

Farba svetelného zdroja	Teplá biela
-------------------------	-------------

Typ optického krytu/šošovky	PC
-----------------------------	----

Vrátane napájača	Áno
------------------	-----

Značka ENEC	-
-------------	---

Značka horľavosti	NO
-------------------	----

Predradník	-
------------	---

Požiarom odolnosť	-
-------------------	---

Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
----------------------------	-----

Počet jednotiek predradníka	1 unit
-----------------------------	--------

Počet svetelných zdrojov	1
--------------------------	---

Typ optiky	Distribution wide
------------	-------------------

Optický prvok	DF-S
---------------	------

Značka UL	Nie
-----------	-----

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Počet náhradná teplota chromatickosti	3000 K
---------------------------------------	--------

Počet index podania farieb	≥80
----------------------------	-----

Svetelné technické

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
--	----

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
---------------------------------------	----

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0.03
---------------------------------	------

Mechanické časti a teleso

Farba	Šedá
-------	------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Kód radu produktov
93865200	BDP607 LWFP GRN30/830 DW DF-S GR CLO LU	GRN30	BDP607
93866900	BDP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1 L	GRN60	BDP607
93868300	BSP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1	GRN60	BSP607

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočný svetelný tok	Order Code	Full Product Name	Počiatočný svetelný tok
93865200	BDP607 LWFP GRN30/830 DW DF-S GR CLO LU	1978 lm	93868300	BSP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1	4920 lm
93866900	BDP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1 L	3031 lm			

