



RoadFlair: elegante y superior Supera las expectativas

RoadFlair

Diseñada para calles principales y urbanas, Philips RoadFlair es un producto nuevo y emocionante que iluminará sus calles más allá de la imaginación. Con un diseño inteligente para brindar a las ciudades el mayor ahorro posible con el mejor lumen por vatio de su clase, esta producción de iluminación vial tiene un precio competitivo destinado a emocionar. Philips RoadFlair brinda eficacia energética, mejora el impulso de sostenibilidad de una ciudad y ofrece una reducción significativa de costos en entornos urbanos. El luminario vial adecuada junto con la aplicación de iluminación adecuada creará el mejor ambiente para tu municipio, lo que beneficia las comunidades locales e impulsa el turismo y las empresas.

Beneficios

- Alta eficacia lumínica de 120 a 140 lúmenes por vatio: mucho más alta que las soluciones disponibles actualmente
- Diseño funcional único Luminario elegante, ligera y bien diseñada
- Listo para control y regulación de intensidad Compatible con la aplicación de conexión CityTouch, enchufe Nema de 7 clavijas y protocolos de regulación de intensidad estándar para exteriores
- Rentabilidad El producto más competitivo en su segmento Perfecto para proyectos de renovación o actualización
- La mejor tecnología de iluminación LED en su clase a un precio competitivo e inigualable
- Equipada con una etiqueta de servicio, un sistema de identificación basado en QR que hace que cada luminario se pueda identificar de forma independiente y brinda información de mantenimiento, de instalación y de refacciones

Características

- Excelente gestión térmica Temperaturas de funcionamiento de -40 a 50 °C
- Óptica expuesta: ópticas de policarbonato transparentes resistentes al clima
- Múltiples ópticas: opciones para satisfacer todos los requerimientos de aplicación de la iluminación de caminos y calles
- Diseño de carcasa liviano
- Opciones de CCT disponibles: 3.000 K, 40.000 K, 5.000 K y 5.700 K
- Dispositivo de protección contra sobretensión de 10 kV o 15 kV


Aplicaciones

- Cruce peatonal
- Autopistas
- Caminos residenciales
- Cruces

Advertencias y seguridad

- Acorde con política de Garantía Local

Plano de dimensiones



Detalles del producto

BRP393 back



Información general

Marca CE	Marca CE
Controlador incluido	Sí
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Fuente de luz reemplazable	No

Información técnica sobre la luz

Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Índice de producción de color (IRC)	>70
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
Ángulo de inclinación estándar post-top	-

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Gris
---------------------	------

Aprobación y aplicación

Código de protección de impacto mec.	IK08
Código de protección de ingreso	IP66

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada	Flujo luminoso
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	740 blanco neutro	4000 K	8.123 lm
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	740 blanco neutro	4000 K	7.498 lm
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	740 blanco neutro	4000 K	6.874 lm
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	740 blanco neutro	4000 K	6.249 lm
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	740 blanco neutro	4000 K	5.624 lm
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	740 blanco neutro	4000 K	4.999 lm
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	740 blanco neutro	4000 K	11.201 lm
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	740 blanco neutro	4000 K	9.957 lm
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	730 blanco cálido	3000 K	7.615 lm
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	730 blanco cálido	3000 K	7.030 lm
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	730 blanco cálido	3000 K	6.444 lm
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	730 blanco cálido	3000 K	4.687 lm
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	730 blanco cálido	3000 K	8.167 lm
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	740 blanco neutro	4000 K	21.246 lm
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	740 blanco neutro	4000 K	16.179 lm
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	740 blanco neutro	4000 K	13.690 lm
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	740 blanco neutro	4000 K	12.446 lm
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	740 blanco neutro	4000 K	23.647 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente	Temperatura de color	
		de luz	correlacionada	Flujo luminoso
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	730 blanco cálido	3000 K	21.089 lm
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	730 blanco cálido	3000 K	16.336 lm
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	730 blanco cálido	3000 K	15.168 lm
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	730 blanco cálido	3000 K	12.835 lm
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	730 blanco cálido	3000 K	11.668 lm
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	730 blanco cálido	3000 K	22.169 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	57 W
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	52 W
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	48 W
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	46 W
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	41 W
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	36 W
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	80 W
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	57 W
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	52 W
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	48 W
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	36 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	63 W
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	150 W
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	113 W
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	96 W
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	88 W
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	166 W
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	158 W
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	121 W
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	113 W
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	96 W
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	88 W
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	166 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	No
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	No
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	No
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	No
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	No
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	No
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	Sí
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	Sí
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	No
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	No
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	No
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	Sí
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	Sí
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	Sí
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	Sí
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	Sí
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	Sí
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	Sí
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	Sí
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	Sí
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	Sí
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	Sí
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	Sí

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	-

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	-

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	-
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	-
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	-
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	-
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	10%
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	10%
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	-
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	-
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	-
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	-
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	10%

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	10%
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	10%
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	10%
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	10%
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	10%
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	10%
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	10%
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	10%
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	10%
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	10%
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	10%

