



# Tehokas suunnattava LED-kohdevalaisin

## LuxSpace Accent Compact, kulmaversio Gen1

Jälleenmyyjät joutuvat yhä useammin kamppailemaan nousevien energiakustannusten kanssa. Asiakkaiden huomion kiinnittäminen edellyttää kuitenkin laadukasta valoa, arkkitehtonista joustavuutta ja oikeanlaisia valaistusefektejä. Lisäksi jälleenmyyjät ja palveluyrittäjät tarvitsevat tulevaisuudessa tehokkaita ratkaisuja, joiden avulla he voivat toteuttaa tiloissaan kilpailijoista erottuvia konsepteja. Energiatehokas ja laadukasta valoa tuottava LuxSpace Accent on näyttävä ratkaisu, joka soveltuu vaativiinkin myymäläympäristöihin. Kompaktin kokoisessa ja muotoilultaan ympäristöön sulautuvassa LuxSpace Accent Compact Elbow'ssa on erinomaiset optiset ominaisuudet ja suuntausvaihtoehdot. Muotiliikkeitä ja ruokakauppoja varten siihen on saatavilla erikoisvalovaihtoehtoja ja LED-ratkaisuja, jotka esittelevät tarjolla olevat vaatteet ja tuoreet elintarvikkeet parhaassa valossa.

### Hyödyt

- Kompaktin näköinen ja tuntuinen
- Erinomaiset optiset ominaisuudet

### Ominaisuudet

- Suuren valovirran ja pienen passiivisesti jäähdytettävän rungon yhdistelmä
- Parannetut PerfectBeam-heijastimet
- Erikoisvalovaihtoehdot ja LED-ratkaisut
- Kallistuskulma 80°

### Käyttökohteet

- Elintarvike- ja muotivaateliikkeet

### Spesifikaatiot

Tyyppi	RS742B	Valonlähde	LED-moduuli, ei vaihdettavissa
--------	--------	------------	--------------------------------

## LuxSpace Accent Compact, kulmaversio Gen1

<b>Teho</b>	NB (LED15S CRW): 26 W
	NB (LED20S): 25,5 W
	MB, WB, VWB (LED12S): 6,6–14,6 W (valon värin mukaan)
	MB, WB, VWB (LED17S): 13–21 W (valon värin mukaan)
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 31 W
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 49,5 W
	MB, WB, VWB (LED27S): 21–51 W (valon värin mukaan)
<b>Valokeilan kulma</b>	NB (10°)
	MB (28°, ±2° valovoiman mukaan)
	MB (36°, ±2° valovoiman mukaan)
	VWB (60°, ±2° valovoiman mukaan)
	LIN (soikea linssi)
<b>Valovirta</b>	NB (LED15S CRW): 1550 lm
	NB (LED20S): 2000–2400 lm (valon värin mukaan)
	MB, WB, VWB (LED12S): 1200 lm
	MB, WB, VWB (LED17S): 1700 lm
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 1900 lm
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 2600 lm
	MB, WB, VWB (LED27S): 2700 lm
<b>Väriämpötila</b>	2 700, 3 000, 4 000 K
<b>Värintoistoindeksi Ra</b>	80
	90
<b>Valovirran teho</b>	L80
<b>keskimääräisen 50 000</b>	

<b>tunnin käyttöiän aikana*</b>	
<b>Ohjauslaitteen</b>	5%
<b>keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana</b>	
<b>Suorituskyvyn</b>	+25 °C
<b>varmistava käyttölämpötila Tq</b>	
<b>Käyttölämpötila</b>	+10...+35 °C
<b>Liitäntälaite</b>	Sisäänrakennettu
<b>Verkköjännite</b>	230 tai 240 V / 50–60 Hz
<b>Himmennys</b>	DALI
<b>Materiaali</b>	Runko: paineallettu alumiini
	Valokupu: akryyliä tai lasia
	Optiikka: muovia
<b>Väri</b>	Musta (BK, RAL9004)
	Valkoinen (WH, RAL9003)
	Harmaa, (SI, RAL9006)
	Muita RAL-värejä saatavana tilauksesta
<b>Optinen kupu</b>	Kaareva lasi (kapea valokeila)
	Akryyli (muut valokeilat)
<b>Liitäntä</b>	Pistoliitin (PI) tai liitin vedonpoistimella (PIP)
	Wieland-/Adels-pistoliitin, 3-napainen syöttöjohto (ja 2-napainen ohjaussignaali) (W)
<b>Asennus</b>	Kiinnitys jousikiinnikkeillä

## Versions



LuxSpace Accent Compact G3



LuxSpace Accent Compact G3

# LuxSpace Accent Compact, kulmaversio Gen1

## Tuotetiedot



LuxSpace\_Accent\_Compact\_Elbo  
w\_RS742B\_WH-DP01.tif



LuxSpace\_Accent\_Compact\_Elbo  
w\_RS742B\_WH-DP02.tif



LuxSpace\_Accent\_Compact\_Elbo  
w\_RS742B\_WH-DP03.tif



LuxSpace\_Accent\_Compact\_Elbo  
w\_RS742B\_WH-DP04.tif



LuxSpace\_Accent\_Compact\_Elbo  
w\_RS742B\_WH-DP05.tif

# LuxSpace Accent Compact, kulmaversio Gen1

## Käyttökohteiden olosuhteet

Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/  
sammutukseen Ei

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

IP-luokka IP20

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

## Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite 220 - 240 V

## Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma 120 °

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

Optisen kuvun/linsin tyyppi No

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä ENEC-merkintä

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu  
asennettavaksi  
normaalisti  
syttyville pinnoille

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Valonlähteiden määrä 1

Tuoteperheen koodi RS742B

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun vast. värilämpötila 3000 K

Valovuotoleranssi +/-10%

## Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Ympäristölämpötila-alue	Suurin himmennystaso
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	+10 ... +35 °C	Ei sovellettavissa
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	+10 ... +35 °C	Ei sovellettavissa
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	+10 ... +40 °C	-

## Yleistä tietoa

Order Code	Full Product		Lamppuperheen koodi	Optiikan tyyppi
	Name	Hehkulankatesti		
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	LED19S	MB
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	LED26S	VWB

Order Code	Full Product		Lamppuperheen koodi	Optiikan tyyppi
	Name	Hehkulankatesti		
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	LED39S	WB

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

# LuxSpace Accent Compact, kulmaversio Gen1

Order Code	Full Product		Alun värintoistoindeksi	LED-valaisimen	
	Name	Alkukromaattisuus		tehokkuus alussa	Valovirta alussa
16786800	RS742B LED19S/F	(0.406, 0.350)	≥85	86 lm/W	1900 lm
	MT PSU-E MB SI				
16788200	RS742B LED27S/F	(0.406, 0.350)	≥85	77 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product		Alun värintoistoindeksi	LED-valaisimen	
	Name	Alkukromaattisuus		tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	MT PSU-E VWB WH				
16792900	RS742B LED39S/PW930	(0.42, 0.39) SDCM <3	≥80	101 lm/W	3900 lm
	PSU-E WB WH				

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	22 W
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	35 W

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	38.5 W

## Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Väri
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Hopea RAL 9006
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Valkoinen RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Väri
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	Valkoinen

