



Высокоэффективный коленчатый прожектор LED

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent

Владельцы магазинов все чаще сталкиваются с проблемой роста цен на электроэнергию. В то же время для привлечения клиентов им необходимо сохранить высокое качество освещения, гибкость его интеграции в архитектуру, а также привлекательные для клиентов световые эффекты. И, что не менее важно, им нужны перспективные решения, которые позволят реализовывать в своих магазинах оригинальные концепции. Светильники LuxSpace Accent отличаются высоким качеством освещения, высокой интенсивностью луча и исключительной эффективностью освещения. Они являются идеальным энергоэффективным решением для освещения современных магазинов. Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent отличается компактным и почти незаметным корпусом, имеет хорошие оптические характеристики и возможность регулировки в любом направлении. Для магазинов модной одежды и продовольствия изделие выпускается также со специальными оттенками и светодиодными схемами, чтобы преподнести одежду и свежие продукты в самом выгодном свете.

Преимущества

- Компактный дизайн
- Отличные оптические характеристики

Характеристики

- Сочетание высокого светового потока и маленького корпуса с естественным охлаждением
- Улучшенные отражатели PerfectAccent
- Специальные оттенки света и светодиодные схемы
- Угол наклона 80°

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent

Применение

- Магазины модной одежды и продуктовые магазины

Спецификации

Тип	RS742B
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Мощность	Узкий луч (LED15S CRW): 26Вт Узкий луч (LED20S): 25,5Вт Средний, широкий и очень широкий луч (LED12S): 6,6–14,6Вт (в зависимости от оттенка света) Средний, широкий и очень широкий луч (LED17S): 13–21Вт (в зависимости от оттенка света) Средний, широкий и очень широкий луч (LED19S FMT-Rosé): 31 Вт Средний, широкий и очень широкий луч (LED26S FMT-Rosé): 49,5 Вт Средний, широкий и очень широкий луч (LED27S): 21–51Вт (в зависимости от оттенка света) Средний, широкий и очень широкий луч (LED39S): 31–38,5Вт (в зависимости от оттенка света)
Угол распределения силы света	Узкий пучок (10°) Средний пучок (28°, ±2° в зависимости от светового потока) Широкий пучок (36°, ±2° в зависимости от светового потока) Очень широкий пучок (60°, ±2° в зависимости от светового потока) LIN (овальная линза)
Светоотдача	Узкий луч (LED15S CRW): 1550лм Узкий луч (LED20S): 2000–2400лм (в зависимости от оттенка света) Средний, широкий и очень широкий луч (LED12S): 1200лм Средний, широкий и очень широкий луч (LED17S): 1700лм Средний, широкий и очень широкий луч (LED19S FMT-Rosé): 1900 лм Средний, широкий и очень широкий луч (LED26S FMT-Rosé): 2600 лм Средний, широкий и очень широкий луч (LED27S): 2700лм Средний, широкий и очень широкий луч (LED39S): 3900лм
Коррелированная цветовая температура	2700, 3000, 4000 К

Коэффициент цветопередачи	80
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации*	90
50000ч	L80
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50000ч	5%
Температура окружающей среды для наилучшей производительности T_c	+25°C
Диапазон рабочих температур	От +10 до +35°C
Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	230 или 240 В / 50–60 Гц
Уменьшение яркости света	DALI
Материал	Корпус: литой алюминий Крышка светового люка: акрил или стекло Оптика: пластик
Цвет	Черный (BK, RAL9004) Белый (WH, RAL9003) Серый (SI, RAL9006) Другие цвета RAL доступны на заказ
Оптический плафон	Изогнутое стекло (узкий луч) Акрил(другие лучи)
Соединение	Зажимной коннектор (PI) или с защитой от выдергивания (PIP) Соединительный зажим Wieland/Adels, 3-контактный кабель (и 2-контактный сигнал управления) (W)
Установка	Крепление пружинными зажимами

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent

Versions



LuxSpace Accent Compact Elbow
RS742B recessed spotlight



LuxSpace Accent Compact Elbow
RS742B recessed spotlight



LuxSpace Accent Compact Elbow
RS742B recessed spotlight

Сведения о продукте



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP01.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP02.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP03.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP04.tif

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent

Сведения о продукте



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DPO5.tif

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды +10 to +40 °C

Подходит для случайного переключения Да

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK02

Код защиты от проникновения IP20

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220 to 240 V

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света 120 °

Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс безопасности II

Тип оптического плафона/линзы No

Драйвер в комплекте Yes

Метка ENEC ENEC mark

Знак пожароопасности F

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки Температура 650°C, продолжительность 5 с

Сменный источник света No

Количество единиц ПРА 1 unit

Количество источников света 1

Код семейства продуктов RS742B

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. коэффициент цветопередачи ≥80

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Код лампового семейства	Тип оптики
910500459490	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	LED17S	WB
910500459493	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	LED26S	VWB
910500459497	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	LED39S	WB
910500459491	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	LED19S	MB
910500459492	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	LED20S	NB

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая цветность	Нач. корр. температурная	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
910500459490	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	118,05555555555556 lm/W	1700 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая цветность	Нач. корр. температурная	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
910500459493	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	(0.40, 0.33) SDCM <3	3000 K	68,35443037974683 lm/W	2700 lm

Компактный коленчатый светильник LuxSpace Accent

Order Code	Full Product Name	Начальная цветовая температура	Нач. корр. температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
910500459497	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	101,2987012987013 lm/W	3900 lm
910500459491	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	(0.40, 0.33)	3000 K	70,37037037037037 lm/W	1900 lm

Order Code	Full Product Name	Начальная цветовая температура	Нач. корр. температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача
910500459492	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	(0.46, 0.41)	2700 K	99,48979591836734 lm/W	1950 lm

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
910500459490	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	14.4 W
910500459493	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	39.5 W
910500459497	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	38.5 W

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
910500459491	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	27 W
910500459492	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	19.6 W

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
910500459490	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	White
910500459493	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	White
910500459497	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	White

Order Code	Full Product Name	Цвет
910500459491	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Silver
910500459492	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	Black

