



# Vinklad LED-spotlight med hög prestanda

## LuxSpace Accent Compact, vinklat utförande

Återförsäljare kämpar allt mer med stigande energipriser, samtidigt måste de behålla den ljuskvalitet de är vana vid, kunna vara flexibla med hur belysningen integreras i byggnaden och uppnå rätt ljuseffekter för att fånga kundernas intresse. Sist men inte minst behöver de framtidssäkra lösningar som gör det möjligt att införa koncept som skiljer deras butik från mängden. LuxSpace Accent ger ljus med hög kvalitet, kraftfull ljuskägla och ett enastående ljusutbyte och är en perfekt energisnål lösning för dagens krävande butiksmiljöer. LuxSpace Accent Compact Elbow är extremt kompakt och diskret och erbjuder god optisk prestanda samt flexibel inriktning. Armaturen kan fås med särskilda ljuseffekter och LED-koncept som visar upp kläder och färska matvaror på bästa möjliga sätt.

### Fördelar

- Mycket kompakt design
- God optisk prestanda

### Funktioner

- Högt ljusflöde i kombination med ett mycket litet armaturhus med passiv kylning
- Förbättrade PerfectBeam-reflektorer
- Särskilda ljuseffekter och LED-koncept
- 80° lutningsvinkel

### Användning

- Livsmedels- och klädbutiker

### specifikationer

Typ	RS742B
Ljuskälla	icke utbyttbar LED-modul

Effekt	NB (LED15S CRW): 26W
	NB (LED20S): 25,5W
	MB, WB, VWB (LED12S): 6,6 till 14,6W (beroende på ljusfärg)

## LuxSpace Accent Compact, vinklat utförande

	MB, WB, VWB (LED17S): 13 till 21W (beroende på ljusfärg)
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 31W
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 49,5W
	MB, WB, VWB (LED27S): 21 till 51W (beroende på ljusfärg)
	MB, WB, VWB (LED39S): 31 till 38,5W (beroende på ljusfärg)
<b>Spridningsvinkel</b>	NB (10°)
	MB (28°, ±2° beroende på ljusflöde)
	WB (36°, ±2° beroende på ljusflöde)
	VWB (60°, ±2° beroende på ljusflöde)
	LIN (oval lins)
<b>Ljusflöde</b>	NB (LED15S CRW): 1550lm
	NB (LED20S): 2000 till 2400lm (beroende på ljusfärg)
	MB, WB, VWB (LED12S): 1200lm
	MB, WB, VWB (LED17S): 1700lm
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 1900lm
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 2600lm
	MB, WB, VWB (LED27S): 2700lm
	MB, WB, VWB (LED39S): 3900lm
<b>Korrelerad färgtemperatur</b>	2700, 3000, 4000K
<b>Färgåtergivningindex</b>	80
	90
<b>Snittlivslängd L70B50</b>	70000 timmar

<b>Snittlivslängd L80B50</b>	50000 timmar
<b>Snittlivslängd L90B50</b>	25000 timmar
<b>Genomsnittlig omgivningstemperatur</b>	+25°C
<b>Temperaturintervall vid drift</b>	+10 till +35°C
<b>Driftdon</b>	Inbyggt
<b>Nätspänning</b>	230 eller 240V/50–60Hz
<b>Dimning</b>	DALI
<b>Material</b>	Armaturhus pressgjuten aluminium Ljuskåpa: akryl eller glas Optik: plast
<b>Färg</b>	Svart (BK, RAL9004) Vit (WH, RAL9003) Grå, (SI, RAL9006) Andra RAL-färger finns tillgängliga på begäran
<b>Optisk kupa</b>	Bågformat glas (smalstrålande) Akryl (andra ljuskäglor)
<b>Anslutning</b>	Tryckanslutning (PI) eller anslutning med draggånga (PIP) Tryckanslutning av Wieland-/Adels-typ, 3-polsspänning (samt 2-polig styrsignal) (W)
<b>Installation</b>	Monteras med fjäderklämmor

### Versions



LuxSpace Accent Compact G3



LuxSpace Accent Compact G3

### Produktinformation



LuxSpace\_Accent\_Compact\_Elbow\_RS742B\_WH-DP01.tif



LuxSpace\_Accent\_Compact\_Elbow\_RS742B\_WH-DP02.tif

## LuxSpace Accent Compact, vinklat utförande

### Produktinformation



LuxSpace\_Accent\_Compact\_Elbo  
w\_RS742B\_WH-DP03.tif



LuxSpace\_Accent\_Compact\_Elbo  
w\_RS742B\_WH-DP04.tif



LuxSpace\_Accent\_Compact\_Elbo  
w\_RS742B\_WH-DP05.tif

# LuxSpace Accent Compact, vinklat utförande

## Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur +10 till +40 °C

## Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02

Kod för kapslingsklass IP20

## Styrenheter och dimring

Dimbar No

## Drift och elektricitet

Inspänning 220 till 240 V

## Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel 120 °

CE-märkning CE märkning

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Optikavskärmning/optiktyp No

Driftdon ingår Ja

ENEC-märkning ENEC märkning

Säkerhetsmärkning, antändlighet F

Glödtrådtest Temperatur  
650 °C, under 5 s

Utbytbar ljuskälla No

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Antal ljuskällor 1

Produktfamiljskod RS742B

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Init. Korr. Färgtemperatur 3000 K

Init. Färgåtergivningsindex ≥80

Tolerans för ljusflöde +/-10%

## Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Optiktyp
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	LED19S	MB
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	LED26S	VWB
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	LED39S	WB

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Initialt LED-ljusutbyte lm/W	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	(0.40, 0.33)	70,37037037037037	1900 lm	27 W
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	(0.40, 0.33)	68,35443037974683	2700 lm	39.5 W

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Initialt LED-ljusutbyte lm/W	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	101,2987012987013	3900 lm	38.5 W

## Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Färg
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Silver
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Färg
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	Vit

## LuxSpace Accent Compact, vinklat utförande

