



Yüksek performanslı LED Salyangoz spot

LuxSpace Accent Compact Dirsek

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılabacak konseptler uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sunan LuxSpace Accent günümüzün talepkar perakende ortamları için ideal enerji verimliliğine sahip çözümdür. Son derece kompakt ve dikkat çekmeyen bir form faktörüne sahip olan LuxSpace Accent Kompakt Salyangoz güçlü optik performansın yanı sıra tam hedefleme seçenekleri sunar. Moda ve gıda perakendecilerinin giysi ve taze gıda maddelerini en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma çeşitleri ve LED çözümleri sunar.

Faydaları

- Kompakt görünüm ve tasarım
- Güçlü optik performans

Özellikler

- Çok küçük, pasif olarak soğutulan muhafazalı yüksek akış kombinasyonu
- İyileştirilmiş PerfectBeam reflektörleri
- Özel ışık çeşitleri ve LED çözümleri
- 80° döndürme açısı

Uygulama

- Yiyecek ve moda perakende

Şartlar

Tür	RS742B	Işık Kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
-----	--------	--------------	---------------------------

LuxSpace Accent Compact Dirsek

Güç	NB (LED15S CRW): 26 W NB (LED20S): 25,5 W MB, WB, VWB (LED12S): 6,6 ila 14,6 W (ışık rengine bağlı olarak) MB, WB, VWB (LED17S): 13 ila 21 W (ışık rengine bağlı olarak) MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 31 W MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 49,5 W MB, WB, VWB (LED27S): 21 ila 51 W (ışık rengine bağlı olarak) MB, WB, VWB (LED39S): 31 ila 38,5 W (ışık rengine bağlı olarak)
İşin açısı	NB (10°) MB (28°, lümen paketine bağlı olarak ±2°) WB (36°, lümen paketine bağlı olarak ±2°) VWB (60°, lümen paketine bağlı olarak ±2°) LIN (oval lens)
İşık akısı	NB (LED15S CRW): 1550 lm NB (LED20S): 2000 ila 2400 lm (ışık rengine bağlı olarak) MB, WB, VWB (LED12S): 1200 lm MB, WB, VWB (LED17S): 1700 lm MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 1900 lm MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 2600 lm MB, WB, VWB (LED27S): 2700 lm MB, WB, VWB (LED39S): 3900 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı	2700, 3000, 4000 K
Renksel Geriverim İndeksi	80 90

Ortalama yararlı ömür	70.000 saat
L70B50	
Ortalama yararlı ömür	50.000 saat
L80B50	
Ortalama yararlı ömür	25.000 saat
L90B50	
Ortalama ortam sıcaklığı	+25 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
Sürücü	Entegre
Şebeke gerilimi	230 veya 240 V / 50 - 60 Hz
Dimleme	DALI
Malzeme	Muhafaza: dökme alüminyum Işık kapağı: akrilik veya cam Optik sistem: plastik
Renk	Siyah (BK, RAL9004) Beyaz (WH, RAL9003) Gri, (SI, RAL9006) İstek üzerine temin edilebilen diğer RAL renkleri
Optik kapak	Bombeli cam (dar ışın) Akrilik (diğer ışınlar)
Bağlantı	İtmeli (PI) veya çekerek çıkarmalı (PIP) konektör Wieland/Adels itmeli konektör, 3 kutuplu şebeke (ve 2 kutuplu kontrol sinyali) (W)
Kurulum	Sabitleme, yaylı tutucularla yapılır

Versions



LuxSpace Accent Compact G3



LuxSpace Accent Compact G3



LuxSpace Accent Compact G3

ÜRÜN BİLGİLERİ



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_R
S742B_WH-DP01.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_R
S742B_WH-DP02.tif

LuxSpace Accent Compact Dirsek

ÜRÜN BİLGİLERİ



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_R
S742B_WH-DP03.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_R
S742B_WH-DP04.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_R
S742B_WH-DP05.tif

LuxSpace Accent Compact Dirsek

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Ortalama ortam sıcaklığı	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Yes (relates to presence/movement detection and daylight harvesting)

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime karşı koruma sınıfı	IP20

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Optik kapak/lens türü	No
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
Ürün Ailesi Kodu	RS742B

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akışı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	1 %
Ortalama yararlı ömür L80B50	50000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	25000 h

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
16783700	RS742B LED12S/827 PSU-E MB BK	-
16784400	RS742B LED15S/CRW PSE-E NB BK	-
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	-
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	-
16788200	RS742B LED26S/FMT PSU-E VWB WH	-
16790500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	-
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-E VWB WH	1%
16792900	RS742B LED39S/PW9 PSU-E WB WH	-
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	-
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	-

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Karartılabilir
16783700	RS742B LED12S/827 PSU-E MB BK	hayır
16784400	RS742B LED15S/CRW PSE-E NB BK	Hayır
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	Hayır
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	Hayır
16788200	RS742B LED26S/FMT PSU-E VWB WH	Hayır

Order Code	Full Product Name	Karartılabilir
16790500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	Hayır
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-E VWB WH	Evet
16792900	RS742B LED39S/PW9 PSU-E WB WH	Hayır
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Hayır
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	Hayır

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü
16783700	RS742B LED12S/827 PSU-E MB BK	LED12S	MB

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü
16784400	RS742B LED15S/CRW PSE-E NB BK	LED15S	NB

LuxSpace Accent Compact Dirsek

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	LED20S	NB
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	LED17S	WB
16788200	RS742B LED26S/FMT PSU-E VWB WH	LED26S	VWB
16790500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	LED27S	MB

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-E VWB WH	LED39S	VWB
16792900	RS742B LED39S/PW9 PSU-E WB WH	LED39S	WB
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	LED19S	MB
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	LED27S	VWB

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Geriverim İndeksi	LED'li
					Başlangıçtaki aydınlatma armatürü başlangıç verimi
16783700	RS742B LED12S/827 PSU-E MB BK	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	117.6 lm/W
16784400	RS742B LED15S/CRW PSE-E NB BK	(0.43, 0.39)	3000 K	≥95	60 lm/W
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	88.9 lm/W
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	128.9 lm/W
16788200	RS742B LED26S/FMT PSU-E VWB WH	(0.40, 0.33)	3000 K	≥80	65 lm/W

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Geriverim İndeksi	LED'li
					Başlangıçtaki aydınlatma armatürü başlangıç verimi
16790500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	(0.46, 0.39)	2500 K	≥80	58.7 lm/W
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-E VWB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	117.4 lm/W
16792900	RS742B LED39S/PW9 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥80	98.7 lm/W
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	(0.40, 0.33)	3000 K	≥80	69.8 lm/W
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	120.9 lm/W

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
16783700	RS742B LED12S/827 PSU-E MB BK	1200 lm	10.2 W
16784400	RS742B LED15S/CRW PSE-E NB BK	1550 lm	26 W
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	2000 lm	22.5 W
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	1650 lm	12.8 W
16788200	RS742B LED26S/FMT PSU-E VWB WH	2600 lm	40 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
16790500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	2700 lm	46 W
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-E VWB WH	3700 lm	31.5 W
16792900	RS742B LED39S/PW9 PSU-E WB WH	3800 lm	38.5 W
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	1850 lm	26.5 W
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	2600 lm	21.5 W

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Renk
16783700	RS742B LED12S/827 PSU-E MB BK	Black
16784400	RS742B LED15S/CRW PSE-E NB BK	Black
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	Black
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	White
16788200	RS742B LED26S/FMT PSU-E VWB WH	White

Order Code	Full Product Name	Renk
16790500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	White
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-E VWB WH	White
16792900	RS742B LED39S/PW9 PSU-E WB WH	White
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Silver
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	Silver

LuxSpace Accent Compact Dirsek

