



LEDINAIRE – des LED tout simplement excellentes

LEDINAIRE RC060B Recessed

Une qualité et une fiabilité immédiate, synonyme de simplicité : tels sont les avantages de LEDINAIRE. LEDINAIRE prône la simplicité, en se limitant à fournir l'essentiel.

Avantages

- Lumière diffuse et agréable
- Jusqu'à 40 % d'économies d'énergie
- Famille complète – versions encastrées et montées en surface disponible

Fonctions

- Qualité et fiabilité de produit professionnelle
- Look séduisant
- Flux lumineux : 3 400 lm
- Choix de température de couleur : 3 000 K et 4 000 K

Application

- Bureaux (travail ne comportant pas une permanence face à un écran)
- Salles de classe (travail ne comportant pas une permanence face à un écran)
- Couloirs et zones de passage

Descriptions

Type	LEDINAIRE RC060B
Type de plafond	Plafond suspendu en T à armatures apparentes Grille de plafond
Dimensions du module	600 x 600, 625 x 625 et 300 x 1200 mm

Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Largeur de faisceau	2 x 56 °
système	40 W
Flux lumineux	3 400 lm

LEDINAIRE RC060B Recessed

Température de couleur	3 000 K (blanc chaud)
corrélée	4 000 K (blanc neutre)
Indice de rendu des couleurs	> 80
Durée de vie utile moyenne L70B50	30 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	15 000 heures
Durée de vie utile moyenne L90B50	10 000 heures
Température ambiante moyenne	+25 °C
Plage de températures de fonctionnement	+ 10 à + +40 °C

Pilote	Intégré, non remplaçable
Tension secteur	220-240 V / 50-60 Hz
Gradation	Sans gradation
Matériau	Acier peint
Commande	Blanc (RAL9003)
Cache optique	Diffuseur PMMA
Connexion	Connecteur à poussoir avec soulagement de traction
Maintenance	Pas de nettoyage interne La source lumineuse et le ballast ne sont pas remplaçables
Installation	Fixation sur fer apparent Possibilité d'interconnexion Installation sans retrait de lampe ni de vasque
Remarques	Non disponible pour l'éclairage de secours

Versions



LEDINAIRE RECESSED RC060B

Détails sur le produit



Ledinaire_Recessed-RC060B-DP01.tif



Ledinaire_Recessed-RC060B-DP02.tif

LEDINAIRE RC060B Recessed

