



# LEDINAIRE – ganske enkelt utmerket LED

## Ledinaire innfelt RC060B

Ukomplisert hyllevare med kvalitet og pålitelighet – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir det viktigste og bare det. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, og at produktene alltid har høyest mulig standard. Denne ukompliserte tilnærmingen til belysning betyr at du får nøyaktig det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. LEDINAIRE RC060B innfelt er utformet for generell belysning og er en kostnadseffektiv, energisparende løsning til bruk i kontorer, klasserom, korridorer og gjennomgangsområder.

### Fordeler

- Behagelig indirekte lys
- energibesparelser på opptil 40 %
- Komplett serie – innfelte og overflatemonterte versjoner er tilgjengelig

### Funksjoner

- Produkt med profesjonell kvalitet og pålitelighet
- Tiltalende fremtoning
- Lysstrøm: 3400 lm
- Utvalg av fargetemperaturer: 3000 og 4000 K

### Søknad

- Kontorer (ikke arbeid på skjerm)
- Klasserom (ikke arbeid på skjerm)
- Korridorer og gjennomgangsområder

### spesifikasjoner

# Ledinaire innfelt RC060B

Type	LEDINAIRE RC060B
Taktype	Åpent tak med T-skinne Takgitter
Størrelse på modul	600 x 600, 625 x 625 og 300 x 1200 mm
Lyskilde	Ikke-utsiftbar LED-modul
Spredningsvinkel	2 x 56°
effekt	40 W
Lysstrøm	3400 lm
Korrelert	3000 K (varmhit)
fargetemperatur	4000 K (nøytral hvit)
Fargegjengivelsesindeks	> 80
s	
Medianlevetid L70B50	30 000 timer
Medianlevetid L80B50	15 000 timer
Medianlevetid L90B50	10 000 timer
Gjennomsnittlig	+25 °C
omgivelsestemperatur	

Driftstemperaturområde	+10 til +40 °C
e	
Driver	Innebygd, ikke-utsiftbar
Nettspenning	220-240 V / 50-60 Hz
Dimming	Kan ikke dimmes
Materialer	Lakkert stål
Farge	Hvit (RAL9003)
Glass	PMMA indirekte
Tilkobling	Skyvekontakt med strekkavlastning
Vedlikehold	Behøver ikke å rengjøres på innsiden Lyskilde og driver kan ikke repareres
Montering	Innfelt feste Gjennomkobling mulig Montering uten å fjerne lampe og deksel
Merknader	Ikke godkjent for nødbelysning

## Versions



LEDINAIRE RECESSED RC060B



LEDINAIRE RECESSED RC060B

## Produkt detaljer



Ledinaire\_Recessed-RC060B-DP01.tif



Ledinaire\_Recessed-RC060B-DP02.tif

# Ledinaire innfelt RC060B

## Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom +10 to +40 °C

Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på Nei

## Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode IK03

Ingress beskyttelseskode IP20

## Kontroller og dimming

Dimmbar No

## Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220-240 V

## Generell informasjon

Lyskjeglevinkel for lyskilde - °

Lyskildefeste -

CE-merke CE mark

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse I

Driver inkludert Ja

ENEC-merke -

Brennbarhetsmerke NO

Forkobling -

Test av glødetråd Temperatur  
650 °C, varighet  
30 sek

Lyskilde kan erstattes No

Antall forkoblingsenheter 1 unit

Optikktype No

UL-merke No

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Fargegjengivelsesindeks  $\geq 80$

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur 89 lm/W

Opprinnelig lysytelse 3200 lm

Toleranse for lysytelse +/-10%

Opprinnelig inngangseffekt 36 W

## Mekanisk og innfatning

Farge hvit

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur
06958500	RC060B LED32S/840 PSU W60L60	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K
06959200	RC060B LED32S/830 PSU W60L60	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K
06960800	RC060B LED32S/840 PSU W30L120	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K
06961500	RC060B LED32S/830 PSU W30L120	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K

## Ledinaire innfelt RC060B

