



LEDINAIRE — просто превосходный светодиод

Встраиваемый светильник Ledinaire

Никаких сложностей, высокая надежность и качество работы — в этом прелесть светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для задач общего освещения, встраиваемый светильник LEDINAIRE RC060B представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное решение для применения в офисных помещениях, учебных аудиториях, коридорах и проходных помещениях.

Преимущества

- Комфортный рассеянный свет
- Энергосбережение до 40%
- Полная линейка — в ассортименте есть встраиваемые модели и модели для поверхностного монтажа

Характеристики

- Профессиональное качество продукции и надежность
- Привлекательный внешний вид
- Светоотдача: 3400 лм
- Выбор цветовых температур: 3000 и 4000 К

Встраиваемый светильник Ledinaire

Применение

- Офисные помещения (кроме работы с экранами)
- Учебные аудитории (кроме работы с экранами)
- Коридоры и проходные помещения

Спецификации

Тип	LEDINAIRE RC060B
Тип потолка	Потолок с открытым Т-образным профилем
	Потолочная сетка
Размер модуля	600 × 600, 625 × 625 и 300 × 1200 мм
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Угол расхождения пучка света	2 × 56°
Мощность	40 Вт
Светоотдача	3400 лм
Коррелированная цветовая температура	3000 К (теплый белый)
	4000 К (нейтральный белый)
Коэффициент цветопередачи	> 80
Средний срок эксплуатации L70B50	30 000 часов
Средний срок эксплуатации L80B50	15 000 часов
Средний срок эксплуатации L90B50	10 000 часов

Средняя температура окружающей среды	+25 °C
Диапазон рабочих температур	От +10 до +40 °C
Драйвер	Встроенный, несъемный
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Уменьшение яркости света	Без уменьшения яркости
Материал	Окрашенная сталь
Цвет	Белый (RAL9003)
Оптический плафон	PMMA, рассеивающий
Соединение	Зажимное соединение с защитой от разъединения
Техобслуживание	Очистка внутренних частей не требуется
	Источник света и драйвер не подлежат обслуживанию
Установка	Фиксация укладки
	Предусмотрена внутренняя проводка
	Установка без извлечения лампы и плафона
Примечание	Непригоден для аварийного освещения

Versions



LEDINAIRE RECESSED RC060B

Встраиваемый светильник Ledinaire

Сведения о продукте



Ledinaire_Recessed-RC060B-
DP01.tif



Ledinaire_Recessed-RC060B-
DP02.tif

