



Ledinaire Plafonnier – un excellent plafonnier LED, tout simplement.

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Economies d'énergie
- Lumière diffuse et agréable

Fonctions

- Qualité professionnelle
- Design moderne
- Flux lumineux : 3400 lm
- Température de couleur : 4 000 K

Application

- Bureaux
- Salles de classe
- Couloirs et zones de passage

Descriptions

Type	SM060C	Puissance	36W
Source lumineuse	Module LED non remplaçable		

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Angle d'ouverture du faisceau	2 x 54° = 108°	Plage de températures de fonctionnement	+10 à +40°C
Flux lumineux	3200lm	Ballast	Ballast LED intégré, non remplaçable
Température de couleur proximale	3000K (blanc chaud) 4000K (blanc neutre)	Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80	Gradation	Sans gradation
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50000h	L65	Matériaux	Acier peint
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 50000h	7.5%	Couleur	Blanc (RAL9003)
Température ambiante de fonctionnement Tq	+25°C	Cache optique	diffuseur PMMA
		Connexion	Connecteur à poussoir avec soulagement de traction
		Maintenance	Pas de nettoyage interne La source lumineuse et le driver ne sont pas remplaçables
		Installation	Monté au plafond au moyen de deux crosses de montage et suspensions en plastique entre les crosses et le luminaire Câblage traversant impossible Installation sans retrait de lampe ni de vasque
		Remarques	Non disponible pour l'éclairage de secours

Détails sur le produit



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT03



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT02

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Détails sur le produit

Philips Ledinaire surface mounted
Back DT01

