




LEDINAIRE SM060C, mennyezeti – egyszerűen nagyszerű LED

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja, amire szüksége van.

Előnyök

- Philips minőség és megbízhatóság
- Magas energiamegtakarítás
- Kellemes szórt fény

Szolgáltatások


- Süllyesztett és felületre szerelt változatok
- Modern, diszkrét forma

Alkalmazás

- Irodák (nem képernyőn végzett munkához)
- Tantermek (nem képernyőn végzett munkához)
- Folyosók és közlekedőhelyiségek

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Méretezett rajza



Termék részletei




Ledinaire_Surface_Mounted-SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT03



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Termék részletei



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT01

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
ENEC jel	-
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	100 lm/W
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	1,6
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	SDCM<5
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,005 %
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényforrás sugárzási		
		szöge	Fényáram	Optikai típus
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	80 fok	3 400 lm	Sugárzási szög: 90°
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	110 fok	4 000 lm	Sugárzási szög: 110°
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	110 fok	3 400 lm	Sugárzási szög: 110°

Működtetés és elektronika

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	34 W
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	40 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	34 W

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Fényáram-tolerancia
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	+/-50%
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Fényáram-tolerancia
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

