



LEDINAIRE – ganske enkelt utmerket LED

Ledinaire overflatemontert SM060C

Ukomplisert hyllevare med kvalitet og pålitelighet – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir det viktigste og bare det. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, og at produktene alltid har høyest mulig standard. Denne ukompliserte tilnærmingen til belysning betyr at du får nøyaktig det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. LEDINAIRE SM060C overflatemontert er utformet for generell belysning og er en kostnadseffektiv, energisparende løsning til bruk i kontorer, klasserom, korridorer og gjennomgangsområder.

Fordeler

- Behagelig indirekte lys
- energibesparelser på opptil 40 %
- Komplett serie – innfelte og overflatemonterte versjoner er tilgjengelig

Funksjoner

- Produkt med profesjonell kvalitet og pålitelighet
- Tiltalende fremtoning
- Lysstrøm: 3400 lm
- Utvalg av fargetemperaturer: 3000 og 4000 K

Søknad

- Kontorer (ikke arbeid på skjerm)
- Klasserom (ikke arbeid på skjerm)
- Korridorer og gjennomgangsområder

spesifikasjoner

Ledinaire overflatemontert SM060C

Type	LEDINAIRE SM060C
Lyskilde	Ikke-utsiftbar LED-modul
effekt	40 W
Spredningsvinkel	2 x 54°
Lysstrøm	3400 lm
Korrelert	3000 K (varmvit)
fargetemperatur	4000 K (nøytral hvit)
Fargegjengivelsesindeks	> 80
s	
Medianlevetid L70B50	30 000 timer
Medianlevetid L80B50	15 000 timer
Medianlevetid L90B50	10 000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C
Driftstemperaturområde	+10 til +40 °C
e	

Driver	Innebygd, ikke-utsiftbar
Nettspenning	220-240 V / 50-60 Hz
Dimming	Kan ikke dimmes
Materialer	Lakkert stål
Farge	Hvit (RAL9003)
Glass	PMMA indirekte
Tilkobling	Skyvekontakt med strekkavlastning
Vedlikehold	Behøver ikke å rengjøres på innsiden Lyskilde og driver kan ikke repareres
Montering	Takmontert med to monteringsbraketter og plastoppheng mellom brakettene og armaturen Gjennomkobling ikke mulig Montering uten å fjerne lampe og deksel
Merknader	Ikke godkjent for nødbelysning

Versions



LEDINAIRE SURFACE-MOUNTED
SM060C - LED Module, system
flux 3200 lm

Produkt detaljer



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP02.tif

Ledinaire overflatemontert SM060C

Produkt detaljer

Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP03.tif



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP04.tif



Ledinaire overflatemontert SM060C

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode	IK03
Ingress beskyttelseskode	IP20

Kontroller og dimming

Dimmbar	No
---------	----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
------------------	-----------

Generell informasjon

Lyskjeglevinkel for lyskilde	- °
Lyskildefeste	-
CE-merke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Optisk deksel-/linsetype	ACF
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	NO
Forkobling	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
lyskildeseriekode	LED32S
Lyskilde kan erstattes	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Antall lyskilder	1
Optikktype	No
UL-merke	No

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	89 lm/W
Opprinnelig lysytelse	3200 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig inngangseffekt	36 W

Mekanisk og innfatning

Farge	hvit
Geometri	Bredde 0,20 m, lengde 1,20 m

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur
06962200	SM060C LED32S/840 PSU W20L120	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K
06963900	SM060C LED32S/830 PSU W20L120	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K

Ledinaire overflatemontert SM060C

