



# Philips Ledinaire saliente

## Ledinaire Saliente

Qualidade e fiabilidade descomplicada e pronta a utilizar – é essa a beleza do LEDINAIRE. O LEDINAIRE é simples, oferecendo apenas o essencial e nada mais. Não gastamos dinheiro em coisas de que não precisa: sem embalagens vistosas nem brochuras desnecessárias. Oferecemos uma seleção de soluções LED populares e de baixo custo, garantindo que a iluminação LED está ao alcance do seu orçamento e que todos os nossos produtos cumprem sempre os standards mais elevados. Esta abordagem realista à iluminação significa que obtém exatamente aquilo que é indicado na caixa: fiabilidade, acessibilidade de preços e eficiência energética. Concebido para aplicações de iluminação geral, o LEDINAIRE SM060C montagem saliente é uma solução LED económica e eficiente para aplicação em escritórios, salas de aula, corredores e áreas de circulação.

### Benefícios

- Permite mudar facilmente luminárias convencionais
- Poupança direta de 40%
- Fácil instalação e longa duração de vida, que reduz a manutenção
- Design elegante e discreto

### Características

- Luminária saliente com tecnologia LED da família
- Ledinaire
- Materiais: corpo de aço lacado e difusor de PMMA
- Versões: quadrada e retangular
- Cor: Branco (RAL 9003)
- Equipamento incluído
- Instalação: tetos modulares perfil à vista. Para montagem em teto de gesso pode usar os marcos universais

# Ledinaire Saliente

## Aplicação

- Iluminação geral
- Corredores
- Salas de espera
- Hospitais
- Entradas


## Versions



Ledinaire Surface Mounted-SM060C

## Desenho dimensional

SM060



## Detalhes do produto



Ledinaire\_Surface\_Mounted-  
SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted  
Back DT03

# Ledinaire Saliente

## Detalhes do produto

product shots from Ledinaire surface-mounted



product shots from Ledinaire surface-mounted



product shots from Ledinaire surface-mounted



Philips Ledinaire surface mounted Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted Back DT01

